

PTD 701 [DOS]

Máquina de lavar louça de tanque

especializada em copos com apenas 46 cm de largura e recipientes de detergentes integrados.



- Rendimento de lavagem máximo*: 1535 copos/h
- Económicas e eficientes: apenas 1.80 l consumo de água** por ciclo de lavagem
- Operação fácil e flexível: visor tátil
- Sempre o programa certo: soluções adaptadas a cada material a lavar
- Encastrável por baixo da bancada: perfeita para balcões

* Dependendo das condições estruturais (temperatura de admissão de água / ligação eléctrica), é possível alterar os valores indicados.

** O valor indicado refere-se ao programa ECO. O consumo de água depende do programa seleccionado.

Código EAN: 4002516104216 / Número de material: 11097610 /
Número de material antigo: 61070103D

Construção e modelo	
Modelo	Máquina de lavar louça de instalação livre, de integrar por baixo da bancada
Modelo estreito de apenas 46 cm	•
Linha	Profissional
Sistema de lavagem	Máquina de carga frontal com tanque
Número de níveis de lavagem	1
Frente	Aço inox
Tampa	Aço inoxidável
Paredes laterais	Aço inoxidável
Parede posterior	Plástico
Volume do reservatório em l	9,5
Aplicação	
Adequado para restauração/bares	•
Adequado para hotelaria	•
Adequado para pensões	•
Adequado para estabelecimentos de restauração coletiva	•
Adequado para clubes desportivos	•
Dados de potência	
Eficácia comprovada contra vírus	•
Bomba de circulação, Q _{máx} em l/min.	200
Tempo de funcionamento do programa mínimo em s	47
Temperatura de enxaguamento máxima em °C	90
Rendimento copos/h	1535
Rendimento cestos/h	77
Vida útil em ciclos de lavagem	250000
Comando	
Tipo de comando	Comando electrónico
Seleção do programa	Visor totalmente tátil
Ligar/Desligar automático da operacionalidade	•
Programas [número]	4
Indicação da sequência do programa, a cores	•
Idiomas do visor configuráveis	•
Ligação eléctrica padrão	
Ligação eléctrica	3N AC 380-415V 50HZ
Potência de aquecimento em kW	0,00
Potência de aquecimento do reservatório em kW	1,80
Potência de aquecimento da caldeira em kW	4,90
Potência total em kW	7,90
Fusível em A	16
Compr. cabo de ligação à rede em m	1,50
Possível variante de tensão 1	
Ligação eléctrica	3 AC 230V 50HZ
Potência de aquecimento em kW	0,00
Potência total em kW	5,00
Fusível em A	20
Possível variante de tensão 2	
Ligação eléctrica	3N AC 380-415V 50HZ
Potência de aquecimento em kW	0,00

PTD 701 [DOS]

Máquina de lavar louça de tanque

especializada em copos com apenas 46 cm de largura e recipientes de detergentes integrados.



Código EAN: 4002516104216 / Número de material: 11097610 /

Número de material antigo: 61070103D

Potência total em kW	6,00
Fusível em A	10
Possível variante de tensão 3	
Ligação elétrica	3 AC 230V 50HZ
Potência de aquecimento em kW	0,00
Potência total em kW	7,30
Fusível em A	25
Possível variante de tensão 4	
Ligação elétrica	AC 220-240V 50HZ
Potência de aquecimento em kW	0,00
Potência total em kW	2,60
Fusível em A	13
Possível variante de tensão 5	
Ligação elétrica	AC 220-240V 50HZ
Potência de aquecimento em kW	0,00
Potência total em kW	3,20
Fusível em A	16
Possível variante de tensão 6	
Ligação elétrica	AC 220-240V 50HZ
Potência de aquecimento em kW	0,00
Potência total em kW	4,20
Fusível em A	20
Ligação à água/descarga da água	
Água fria ou água quente [quantidade]	1
Condutividade máxima da água de entrada em $\mu\text{S}/\text{cm}$	1200 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Pressão de fluxo necessária em bar	1,00-6,00
Altura de elevação máxima da bomba de esgoto em cm	60
Consumo de água por ciclo de lavagem em l	1,80
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura em mm	725
Medida exterior, largura em mm	460
Medida exterior, profundidade em mm	637
Medida exterior, altura bruta em mm	775
Medida exterior, largura bruta em mm	650
Medida exterior, profundidade bruta em mm	667
Cuba útil, altura em mm	309
Cuba útil, largura em mm	402
Cuba útil, profundidade em mm	459
Altura de inserção acima do piso em mm	328
Peso líquido (kg)	59
Peso bruto em kg	68
Carga máxima no piso em N/m^2	680
Nível de emissões	
Nível de emissão e pressão sonora no local de trabalho (LpA)	55 dB(A) re 20 μPa
Programas	
Programa para sujidade leve	•
Programa para sujidade normal	•
Programa para sujidade intensa	•
Opções do programa adicionais	•
Específico para material a lavar	•
Limpeza automática	•

PTD 701 [DOS]

Máquina de lavar louça de tanque

especializada em copos com apenas 46 cm de largura e recipientes de detergentes integrados.