

H 7244 B

Forno compacto

em design perfeitamente combinável com visor com texto claro e PerfectClean.



- Visor de texto com operação por sensor: DirectSensor S
- Limpeza fácil: equipamento PerfectClean
- Massa leve e crostas douradas: Cozinhar com clima
- Aparelho com ligação em rede por Wi-Fi: Miele@home
- Resultados perfeitos com a maior simplicidade: programas automáticos



Código EAN: 4002516117612 / Número de material: 11099590 /  
Número de material antigo: 22724434EU1

<b>Construção e design</b>	
Forno de encastrar	•
Cor	Cinza grafite
VitroLine	•
<b>Vantagens</b>	
Aquecimento rápido	•
<b>Modos de funcionamento</b>	
Descongelar	•
Programas automáticos	•
Sistema automático para assar	•
Ar quente Eco	•
Modos de funcionamento com grill	•
Grill	•
Ar quente Plus	•
Aquecimento intensivo	•
Cozinhar com clima	•
Cozinhar com clima com Ar quente Plus	•
Aquecimento superior/inferior	•
Aquecimento inferior	•
Grelhar por circulação de ar	•
<b>Conforto de utilização</b>	
Ligação em rede com Miele@home	•
Visor	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Indicação da hora do dia	•
Sincronização horária	•
Temporizador	•
Programação do início do tempo de cozinhar	•
Programação do final do tempo de cozinhar	•
Programação do tempo de confeção	•
Indicação da temperatura real	•
Indicador de temperatura nominal	•
Sinal sonoro ao alcançar a temperatura nominal	•
Temperatura recomendada	•
Regulações individuais	•
<b>Eficiência e sustentabilidade</b>	
Classe de eficiência energética (A+++ até D)	A+
Consumo de energia no modo desligado em W	0,5
Consumo de energia no modo standby em W	1,0
Consumo de energia no modo de espera em rede em W	2,0
Tempo até à ligação automática no modo de espera em min	20
Tempo até à lig. automática no modo de espera em rede em min	20
Tempo até à ligação automática no modo desligado em min	20
<b>Conforto de manutenção</b>	
Interior do forno com PerfectClean e parede posterior catalítica	•

H 7244 B

Forno compacto

em design perfeitamente combinável com visor com texto claro e PerfectClean.



Código EAN: 4002516117612 / Número de material: 11099590 /

Número de material antigo: 22724434EU1

Resistência do Grill rebatível	•
Porta CleanGlass	•
<b>Tec. vapor/Abastecimento água</b>	
Tubo de sucção para absorção de água	•
<b>Segurança</b>	
Sistema de arrefecimento do aparelho com frente fria	•
Desativação de segurança	•
Bloqueio de funcionamento	•
<b>Caraterísticas técnicas</b>	
Volume do interior do forno em l	49
Número de níveis de encaixe	3
Número de níveis de encaixe no interior do forno 1	3
Número de níveis de encaixe no interior do forno 2	3
Marcação dos níveis de encaixe	•
Iluminação no interior do forno	1 spot de halogéneo
Temperaturas em °C	30-300
Temperaturas mín. em °C	30
Temperaturas máx. em °C	300
Largura do nicho mín. em mm	560
Largura do nicho máx. em mm	568
Altura do nicho mín. em mm	450
Altura do nicho máx. em mm	452
Profundidade do nicho em mm	550
Dimensões do aparelho (L x A x P) em mm	595 x 456 x 568
Largura do aparelho em mm	595
Altura do aparelho em mm	456
Profundidade do aparelho em mm	568
Peso em kg	35,0
Potência máxima instalada em kW	3,20
Tensão em V	220-240
Frequência em Hz	50
Fusível em A	16
Número de fases	1
Cabo de ligação com ficha de alimentação	•
Comprimento do cabo elétrico em m	1,50
Substituir lâmpada	Cliente
<b>Acessórios fornecidos</b>	
Tabuleiro com PerfectClean HBB 71	1
Tabuleiro universal com PerfectClean HUBB 71	1
Grelha para bolos e assados com PerfectClean	1
Calhas telescópicas FlexiClip HFC 70-C (par)	1
Grelhas laterais amovíveis com PerfectClean (par)	1
Pastilhas de descalcificação	2

H 7244 B

Forno compacto

em design perfeitamente combinável com visor com texto claro e PerfectClean.



Código EAN: 4002516117612 / Número de material: 11099590 /  
Número de material antigo: 22724434EU1

#### Idiomas do visor disponíveis


Idiomas disponíveis através do MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, português,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,


## H 7244 B

Forno compacto


em design perfeitamente combinável com visor com texto claro e PerfectClean.




side view H7000 M, installation drawings




side view H7000 M, installation drawings, GB, AU




built-in H7000 M, installation drawing




built-in H7000 M build-under, installation drawing




H2840B, H7244B, H7440B, installation drawings



Installation H7000 M, installation drawing



H7000 handle, glass, installation drawings



side view H7000 M build-under, installation drawings