

APLW 001

Carro

para colocação perfeita de vidraria de laboratório no nível inferior.



- Largura máxima da carga: 470 mm
- Profundidade máxima da carga: 490 mm

Código EAN: 4002516115298 / Número de material: 11104480 /
Número de material antigo: 69300100D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoria do produto	
Complemento/Módulo para copos graduados	•
Carro para complementos	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	135
Medida exterior, largura líquida em mm	535
Medida exterior, profundidade líquida em mm	582
Medida exterior, altura bruta em mm	190
Medida exterior, largura bruta em mm	560
Medida exterior, profundidade bruta em mm	610
Peso líquido em kg	4,20
Peso bruto em kg	5,90