

## H 7240 BM

Forno compacto com micro-ondas em design elegante com programas automáticos e modos combinados.



- Visor de texto com operação por sensor: DirectSensor S
- Limpeza fácil: interior com PerfectClean e estrutura texturada
- Resultados mais uniformes e rápidos: Quick & Gentle
- Aparelho com ligação em rede por Wi-Fi: Miele@home
- À distância de um toque: Quick-MO e tecla Pipocas

Código EAN: 4002516172727 / Número de material: 11119360 /  
Número de material antigo: 22724026SER

<b>Construção e design</b>	
Forno de encastrar com micro-ondas	•
Cor	Preto obsidiana
VitroLine	•
<b>Vantagens</b>	
Quick & Gentle	•
Aquecimento rápido	•
<b>Modos de funcionamento</b>	
Descongelar	•
Programas automáticos	•
Sistema automático para assar	•
Ar quente Eco	•
Grill	•
Ar quente Plus	•
Micro-ondas	•
Micro-ondas com sistema automático para assar	•
Micro-ondas com Grill	•
Micro-ondas com Ar quente Plus	•
Micro-ondas com Grelhar com circulação de ar	•
Grelhar por circulação de ar	•
<b>Conforto de utilização</b>	
Ligação em rede com Miele@home	•
Visor	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
3 em 1	Forno, Micro-ondas, Forno + micro-ondas
MultiLingua	•
Função Pipocas	•
Indicação da hora do dia	•
Sincronização horária	•
Temporizador	•
Programação do início do tempo de cozinhar	•
Programação do final do tempo de cozinhar	•
Programação do tempo de confeção	•
Indicação da temperatura real	•
Indicador de temperatura nominal	•
Sinal sonoro ao alcançar a temperatura nominal	•
Temperatura recomendada	•
Sugestão de potência do micro-ondas	•
Quick MO	•
Regulações individuais	•
<b>Eficiência e sustentabilidade</b>	
Consumo de energia no modo desligado em W	0,5
Consumo de energia no modo standby em W	1,0
Consumo de energia no modo de espera em rede em W	2,0
Tempo até à ligação automática no modo de espera em min	20
Tempo até à lig. automática no modo de espera em rede em min	20

## H 7240 BM

Forno compacto com micro-ondas em design elegante com programas automáticos e modos combinados.



Código EAN: 4002516172727 / Número de material: 11119360 /  
Número de material antigo: 22724026SER

Tempo até à ligação automática no modo desligado em min 20

### Conforto de manutenção

Interior do forno em aço inox com estrutura texturada e PerfectClean •

Resistência do Grill rebatível •

Porta CleanGlass •

### Segurança

Sistema de arrefecimento do aparelho com frente fria •

Desativação de segurança •

Bloqueio de funcionamento •

### Caraterísticas técnicas

Volume do interior do forno em l 43

Número de níveis de encaixe 3

Número de níveis de encaixe no interior do forno 1 3

Número de níveis de encaixe no interior do forno 2 3

Iluminação no interior do forno 1 spot LED

Temperaturas em °C 30-250

Temperaturas mín. em °C 30

Temperaturas máx. em °C 250

Potência de micro-ondas controlada eletronicamente •

Níveis de potência do micro-ondas em W

Largura do nicho mín. em mm 560

Largura do nicho máx. em mm 568

Altura do nicho mín. em mm 450

Altura do nicho máx. em mm 452

Profundidade do nicho em mm 550

Largura do aparelho em mm 595

Altura do aparelho em mm 456

Profundidade do aparelho em mm 562

Peso em kg 36,0

Potência máxima instalada em kW 2,70

Tensão em V 220-240

Frequência em Hz 50

Fusível em A 16

Número de fases 1

Cabo de ligação com ficha de alimentação •

Comprimento do cabo elétrico em m 2,00

Substituir lâmpada

Serviço ao cliente

### Acessórios fornecidos

Grelha para bolos e assados com PerfectClean 1

Tabuleiro de vidro 1

## H 7240 BM

Forno compacto com micro-ondas  
em design elegante com programas automáticos e modos combinados.



Código EAN: 4002516172727 / Número de material: 11119360 /  
Número de material antigo: 22724026SER


### Idiomas do visor disponíveis

Idiomas disponíveis através do MultiLingua


bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, português,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά, , , ,  
,

## H 7240 BM


Forno compacto com micro-ondas em design elegante com programas automáticos e modos combinados.




side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings