

H 7264 BP CulinArt

Forno

em design elegante, visor intuitivo, conectividade e pirólise.



- Visor de texto com operação por sensor: DirectSensor S
- Reduzido trabalho de limpeza: sistema pirólítico
- Cozinhar com clima: massas leves e crostas douradas
- Aparelho com ligação em rede por Wi-Fi: Miele@home
- Resultados perfeitos com a maior simplicidade: programas automáticos
- Para assar, estufar e gratinar: voucher para uma assadeira compatível com indução



Código EAN: 4002516182542 / Número de material: 11120560 /
Número de material antigo: 22726435SER

Informações gerais	
Designação do modelo	H 7264 BP CulinArt
N.º de mat. do fabricante	11120560
Número EAN	4002516182542
Gama	Gold
Construção e design	
VitroLine	•
Tipo e design do aparelho	
Forno	•
Cor do aparelho	Cinza grafite
Vantagens	
Aquecimento rápido	•
Modos de funcionamento	
Descongelação	•
Sistema automático para assar	•
Ar quente Plus	•
Cozinhar com clima com Ar quente Plus	•
Aquecimento intensivo	•
Cozinhar com clima	•
Aquecimento superior/inferior	•
Aquecimento inferior	•
Grelhar por circulação de ar	•
Grill	•
Ar quente Eco	•
Programas automáticos	•
Conforto de utilização	
Ligação em rede com Miele@home	•
Visor	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Indicação da hora do dia	•
Sincronização horária	•
Temporizador	•
Programação do início do tempo de cozinhar	•
Programação do final do tempo de cozinhar	•
Programação do tempo de confeção	•
Indicação da temperatura real	•
Indicador de temperatura nominal	•
Sinal sonoro ao alcançar a temperatura nominal	•
Temperatura recomendada	•
Regulações individuais	•
Eficiência	
Classe de eficiência energética (A+++ até D)	A+
Consumo de energia no modo desligado em W	0,3
Consumo de energia no modo de espera em W	0,8
Consumo de energia no modo de espera em rede em W	2,0

H 7264 BP CulinArt

Forno

em design elegante, visor intuitivo, conectividade e pirólise.



Código EAN: 4002516182542 / Número de material: 11120560 /
Número de material antigo: 22726435SER

Tempo até à passagem automática para o modo desligado em min	20
Tempo até à passagem automática para standby em min	20
Tempo até à passagem automática para o modo de espera em rede em min	20
Conforto de manutenção	
Limpeza automática pirolítica	•
Resistência do Grill rebatível	•
Porta CleanGlass	•
Tec. vapor/Abastecimento água	
Potência do gerador de vapor em kW	1,10
Volume do reservatório de água da rede em l	0,3
Tubo de sucção para absorção de água	•
Segurança	
Sistema de arrefecimento do aparelho com frente fria	•
Desativação de segurança	•
Bloqueio de funcionamento	•
Bloqueio da porta no funcionamento pirolítico	•
Caraterísticas técnicas	
Volume do interior do forno em l	76
Número de níveis de encaixe	5
Marcação dos níveis de encaixe	•
Iluminação no interior do forno	1 foco de halogéneo
Largura do nicho mín. em mm	560
Largura do nicho máx. em mm	568
Altura do nicho mín. em mm	590
Altura do nicho máx. em mm	595
Profundidade do nicho em mm	550
Peso em kg	47,0
Potência máxima instalada em kW	3,60
Tensão em V	220-240
Frequência em Hz	50
Fusível em A	16
Número de fases	1
Cabo de ligação com ficha de alimentação	•
Comprimento do cabo de alimentação em m	1,50
Substituir lâmpada	Cliente
Acessórios fornecidos	
Tabuleiro com PerfectClean HBB 71	1
Tabuleiro universal com PerfectClean HUBB 71	1
Grelha para bolos e assados com PerfectClean	1
Calhas telescópicas FlexiClip HFC 70-C (par)	1
Grelhas laterais amovíveis com PerfectClean (par)	1
Voucher para uma assadeira Gourmet compatível com indução HUB 5001-M	1
Pastilhas de descalcificação	2

H 7264 BP CulinArt

Forno

em design elegante, visor intuitivo, conectividade e pirólise.



Código EAN: 4002516182542 / Número de material: 11120560 /

Número de material antigo: 22726435SER

Idiomas do visor disponíveis

Idiomas do visor disponíveis via MultiLingua

???, ??, ?
???, deutsch, dansk,
english, suomi, français,
ελληνικά, italiano, ???,
???, hrvatski, bahasa
malaysia, nederlands, norsk,
polski, português, română,
русский, svenska, srpski,
slovenčina, slovenščina,
español, čeština, türkçe,
українська, magyar


H 7264 BP CulinArt

Forno

em design elegante, visor intuitivo, conectividade e pirólise.




installation H7000 XL, installation drawing



side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings


H2x6x-1B/BP/E/EP//IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings




H7000 handle, glass, installation drawings



Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings