

H 7464 BPX

Forno sem puxador

em design perfeitamente combinável com sonda de temperatura e iluminação LED.



- Grande visor de texto claro com operação por sensor: DirectSensor
- Esforço de limpeza mínimo: Equipamento pirólise e PyroFit
- Massa leve e crostas douradas: Cozinhar com clima
- Garante que os alimentos não cozinham em excesso: TasteControl
- Aparelho com ligação em rede por Wi-Fi: Miele@home

A⁺

Código EAN: 4002516172772 / Número de material: 11120940 /
Número de material antigo: 22746475SER

Tipo de construção	
Cor do aparelho	Cinza grafite
Construção e design	
Forno de encastrar	•
ArtLine	•
Sem puxador	•
Vantagens	
TasteControl	•
Aquecimento rápido	•
Pré-aquecimento	•
Sonda de temperatura	Com fios
Manter quente	•
Crisp function	•
Modos de funcionamento	
Descongelar	•
Programas automáticos	•
Programas automáticos específicos do país	•
Sistema automático para assar	•
Ar quente Eco	•
Modos de funcionamento com grill	•
Grill	•
Ar quente Plus	•
Aquecimento intensivo	•
Cozinhar com clima	•
Cozinhar com clima com Ar quente Plus	•
Cozinhar com clima com aquecimento superior/inferior	•
Cozinhar com clima com aquecimento intensivo	•
Cozinhar com clima com sistema automático para assar	•
Aquecimento superior/inferior	•
Aquecimento inferior	•
Grelhar por circulação de ar	•
Conforto de utilização	
Ligação em rede com Miele@home	•
Visor	DirectSensor
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
Jatos de vapor programáveis	•
Indicação da hora do dia	•
Sincronização horária	•
Indicação da data	•
Temporizador	•
Programação do início do tempo de cozinhar	•
Programação do final do tempo de cozinhar	•
Programação do tempo de confeção	•
Indicação da temperatura real	•
Indicador de temperatura nominal	•
Sinal sonoro ao alcançar a temperatura nominal	•
Temperatura recomendada	•
Programas favoritos	•

H 7464 BPX

Forno sem puxador

em design perfeitamente combinável com sonda de temperatura e iluminação LED.



Código EAN: 4002516172772 / Número de material: 11120940 /

Número de material antigo: 22746475SER

Regulações individuais

•

Eficiência e sustentabilidade

Classe de eficiência energética (A+++ até D) A+

Utilização do calor residual automática

•

Consumo de energia no modo desligado em W

0,5

Consumo de energia no modo standby em W

1,0

Consumo de energia no modo de espera em rede em W

2,0

Tempo até à ligação automática no modo de espera em min

20

Tempo até à lig. automática no modo de espera em rede em min

20

Tempo até à ligação automática no modo desligado em min

20

Conforto de manutenção

Limpeza automática pirolítica

•

Catalisador

•

Resistência do Grill rebatível

•

Porta CleanGlass

•

Segurança

Sistema de arrefecimento do aparelho com frente fria

•

Desativação de segurança

•

Bloqueio de funcionamento

•

Bloqueio da porta no funcionamento pirolítico

•

Bloqueio de teclas

•

Caraterísticas técnicas

Volume do interior do forno em l

76

Número de níveis de encaixe

5

Número de níveis de encaixe no interior do forno 1

5

Número de níveis de encaixe no interior do forno 2

5

Marcação dos níveis de encaixe

•

Iluminação no interior do forno

1 spot LED

Temperaturas em °C

30-300

Temperaturas mín. em °C

30

Temperaturas máx. em °C

300

Largura do nicho mín. em mm

560

Largura do nicho máx. em mm

568

Altura do nicho mín. em mm

590

Altura do nicho máx. em mm

595

Profundidade do nicho em mm

550

Largura do aparelho em mm

595

Altura do aparelho em mm

596

Profundidade do aparelho em mm

568

Peso em kg

47,0

Potência máxima instalada em kW

3,60

Tensão em V

220-240

Frequência em Hz

50

Fusível em A

16

Número de fases

1

Cabo de ligação com ficha de alimentação

•

Comprimento do cabo elétrico em m

1,50

Substituir lâmpada

Serviço ao cliente

H 7464 BPX

Forno sem puxador

em design perfeitamente combinável com sonda de temperatura e iluminação LED.



Código EAN: 4002516172772 / Número de material: 11120940 /
Número de material antigo: 22746475SER

Acessórios fornecidos

Tabuleiro com PerfectClean	1
Tabuleiro universal com PerfectClean	1
Grelha para bolos e assados PyroFit	1
Calhas telescópicas PyroFit (par)	1
Sonda de temperatura com cabo	1
Grelhas laterais amovíveis com PyroFit (par)	1
Pastilhas de descalcificação	2

Idiomas do visor disponíveis

Idiomas disponíveis através do MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, português,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,

H 7464 BPX

Forno sem puxador

em design perfeitamente combinável com sonda de temperatura e iluminação LED.



installation H7000 XL, installation drawing



side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings


H2x6x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings