

H 7860 BP

Forno

em design perfeitamente combinável com sonda de temperatura e BrilliantLight.



- Visor tátil grande c/sensor de aproximação: M Touch + MotionReact
- Visão constante dos alimentos: câmara no interior do forno
- Esforço de limpeza mínimo: Equipamento pirólise e PyroFit
- Massa leve e crostas douradas: Cozinhar com clima
- Garante que os alimentos não cozinham em excesso: TasteControl



Código EAN: 4002516172895 / Número de material: 11121080 /
Número de material antigo: 22786025SER

Construção e design	
Forno de encastrar	•
Cor	Preto obsidiana
VitroLine	•
Vantagens	
TasteControl	•
Aquecimento rápido	•
Pré-aquecimento	•
Sonda de temperatura	Sem fios
Manter quente	•
Crisp function	•
Modos de funcionamento	
Descongela	•
Programas automáticos	•
Programas automáticos específicos do país	•
Sistema automático para assar	•
Ar quente Eco	•
Grill	•
Grill parcial	•
Ar quente Plus	•
Aquecimento intensivo	•
Cozinhar com clima	•
Cozinhar com clima com Ar quente Plus	•
Cozinhar com clima com aquecimento superior/inferior	•
Cozinhar com clima com aquecimento intensivo	•
Cozinhar com clima com sistema automático para assar	•
Cozinhar a baixas temperaturas	•
Aquecimento superior/inferior	•
Aquecimento superior	•
Aquecimento inferior	•
Grelhar por circulação de ar	•
Aplicações especiais	•
Conforto de utilização	
Ligação em rede com Miele@home	•
Visor	M Touch
MotionReact: a luz acende-se em caso de aproximação	•
MotionReact: o visor acende-se em caso de aproximação	•
MotionReact: sinal sonoro de confirmação em caso de aproximação	•
MotionReact: identificação das frentes do móvel	•
Câmara no interior do forno	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Função de ajuda	•
Jatos de vapor programáveis	•
Sinais polifónicos	•
Indicação da hora do dia	•
Sincronização horária	•

H 7860 BP

Forno

em design perfeitamente combinável com sonda de temperatura e BrilliantLight.



Código EAN: 4002516172895 / Número de material: 11121080 /

Número de material antigo: 22786025SER

Indicação da data	•
Temporizador	•
Programação do início do tempo de cozinhar	•
Programação do final do tempo de cozinhar	•
Programação do tempo de confeção	•
Indicação da temperatura real	•
Indicador de temperatura nominal	•
Sinal sonoro ao alcançar a temperatura nominal	•
Temperatura recomendada	•
Programas favoritos	•
Programa Sabbath	•
Regulações individuais	•
Eficiência e sustentabilidade	
Classe de eficiência energética (A+++ até D)	A+
Utilização do calor residual automática	•
Consumo de energia no modo desligado em W	0,5
Consumo de energia no modo standby em W	1,0
Consumo de energia no modo de espera em rede em W	2,0
Tempo até à ligação automática no modo de espera em min	20
Tempo até à lig. automática no modo de espera em rede em min	20
Tempo até à ligação automática no modo desligado em min	20
Conforto de manutenção	
Limpeza automática pirolítica	•
Catalisador	•
Resistência do Grill rebatível	•
Porta CleanGlass	•
Tec. vapor/Abastecimento água	
Tubo de sucção para absorção de água	•
Segurança	
Sistema de arrefecimento do aparelho com frente fria	•
Desativação de segurança	•
Bloqueio de funcionamento	•
Bloqueio da porta no funcionamento pirolítico	•
Bloqueio de teclas	•
Caraterísticas técnicas	
Volume do interior do forno em l	76
Número de níveis de encaixe	5
Número de níveis de encaixe no interior do forno 1	5
Número de níveis de encaixe no interior do forno 2	5
Marcação dos níveis de encaixe	•
Iluminação no interior do forno	BrilliantLight
Temperaturas em °C	30–300
Temperaturas mín. em °C	30
Temperaturas máx. em °C	300
Largura do nicho mín. em mm	560
Largura do nicho máx. em mm	568
Altura do nicho mín. em mm	590
Altura do nicho máx. em mm	595

H 7860 BP

Forno

em design perfeitamente combinável com sonda de temperatura e BrilliantLight.



Código EAN: 4002516172895 / Número de material: 11121080 /

Número de material antigo: 22786025SER

Profundidade do nicho em mm	550
Largura do aparelho em mm	595
Altura do aparelho em mm	596
Profundidade do aparelho em mm	568
Peso em kg	47,0
Potência máxima instalada em kW	3,70
Tensão em V	220-240
Frequência em Hz	50
Fusível em A	16
Número de fases	1
Cabo de ligação com ficha de alimentação	•
Comprimento do cabo elétrico em m	1,50
Substituir lâmpada	Serviço ao cliente

Acessórios fornecidos

Tabuleiro com PerfectClean HBB 71	1
Tabuleiro universal com PerfectClean HUBB 71	1
Grelha para bolos e assados PyroFit	1
Calhas telescópicas PyroFit (par)	1
Sonda de temperatura sem fios	1
Grelhas laterais amovíveis com PyroFit (par)	1
Pastilhas de descalcificação	2

Idiomas do visor disponíveis

Idiomas disponíveis através do MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

H 7860 BP

Forno

em design perfeitamente combinável com sonda de temperatura e BrilliantLight.




installation H7000 XL, installation drawing



side view H7000 XL, installation drawings



built-in H7000 XL, installation drawing



Installation H7000 XL underframe, installation drawings

H2x6x-1B/BP/E/EP/IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings




H7000 handle, glass, installation drawings



Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



side view Kombi BM XL, installation drawings

H 7860 BP

Forno

em design perfeitamente combinável com sonda de temperatura e BrilliantLight.



Installation Kombi BM XL, installation drawings