

H 2860 BP  
Forno  
com timer, interior XL e pirólise.



- Visor de 7 segmentos com botão rebatível: EasyControl
- Reduzido trabalho de limpeza: sistema pirolítico
- Espaço e flexibilidade: 76 litros de volume interior em 5 níveis
- Protege contra queimaduras: frente fria

A+

Código EAN: 4002516179955 / Número de material: 11129390 /  
Número de material antigo: 22286035SER

<b>Construção e design</b>	
Forno de encastrar	•
VitroLine	•
Cor do aparelho	Cinza grafite
Botão rebatível	•
<b>Vantagens</b>	
Aquecimento rápido	•
<b>Modos de funcionamento</b>	
Ar quente Eco	•
Modos de funcionamento com grill	•
Grill	•
Ar quente Plus	•
Aquecimento intensivo	•
Aquecimento superior/inferior	•
Aquecimento inferior	•
Grelhar por circulação de ar	•
<b>Conforto de utilização</b>	
Visor	EasyControl
SoftOpen	•
SoftClose	•
Regulações individuais	•
Indicação da hora do dia	•
Temporizador	•
Programação do final do tempo de cozinhar	•
Programação do tempo de confeção	•
Indicação da temperatura real	•
Indicador de temperatura nominal	•
Sinal sonoro ao alcançar a temperatura nominal	•
Temperatura recomendada	•
<b>Eficiência e sustentabilidade</b>	
Classe de eficiência energética (A+++ até D)	A+
<b>Conforto de manutenção</b>	
Limpeza automática pirolítica	•
Resistência do Grill rebatível	•
Porta CleanGlass	•
<b>Segurança</b>	
Sistema de arrefecimento do aparelho com frente fria	•
Desativação de segurança	•
Bloqueio de funcionamento	•
Bloqueio da porta no funcionamento pirolítico	•
<b>Caraterísticas técnicas</b>	
Volume do interior do forno em l	76
Número de níveis de encaixe	5
Número de níveis de encaixe no interior do forno 1	5
Número de níveis de encaixe no interior do forno 2	5
Marcação dos níveis de encaixe	•
Iluminação no interior do forno	1 spot de halogéneo
Temperaturas mín. em °C	30
Temperaturas máx. em °C	280
Largura do nicho mín. em mm	560

H 2860 BP  
Forno  
com timer, interior XL e pirólise.




Código EAN: 4002516179955 / Número de material: 11129390 /  
Número de material antigo: 22286035SER

Largura do nicho máx. em mm	568
Altura do nicho mín. em mm	590
Altura do nicho máx. em mm	595
Profundidade do nicho em mm	550
Largura do aparelho em mm	595
Altura do aparelho em mm	596
Temperaturas em °C	30-280
Profundidade do aparelho em mm	568
Peso em kg	47,0
Potência máxima instalada em kW	3,60
Tensão em V	220-240
Frequência em Hz	50
Número de fases	1
Fusível em A	16
Cabo de ligação com ficha de alimentação	•
Comprimento do cabo elétrico em m	1,50
Substituir lâmpada	Cliente
<b>Acessórios fornecidos</b>	
Tabuleiro com PerfectClean	1
Tabuleiro universal com PerfectClean	1
Grelha para bolos e assados	1
Calhas telescópicas FlexiClip (par)	1
Grelhas laterais amovíveis (par)	1


H 2860 BP  
Forno  
com timer, interior XL e pirólise.




H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX installation drawings




H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, DGC7351, DGC7151, installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings




DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings



H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings




H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E//IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

H 2860 BP  
Forno  
com timer, interior XL e pirólise.



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings