

H 7890 BP

Forno com largura de 90 cm

em design perfeitamente combinável com sonda de temperatura e BrilliantLight.



- Visor tátil grande c/sensor de aproximação: M Touch + MotionReact
- Visão constante dos alimentos: câmara no interior do forno
- Esforço de limpeza mínimo: Equipamento pirólise e PyroFit
- Massa leve e crostas douradas: Cozinhar com clima
- Aquecimento rápido e distribuição de calor uniforme: TwinPower

A

Código EAN: 4002516230243 / Número de material: 11129410 /
Número de material antigo: 227890451B

Construção e design	
Forno de encastrar	•
PureLine	•
Cor do aparelho	Aço inox CleanSteel
Vantagens	
Aquecimento rápido	•
Pré-aquecimento	•
Sonda de temperatura	Sem fios
Manter quente	•
Crisp function	•
Motor do espeto rotativo	•
Modos de funcionamento	
Descongelar	•
Programas automáticos	•
Programas automáticos específicos do país	•
Sistema automático para assar	•
Ar quente Eco	•
Modos de funcionamento com grill	•
Grill	•
Grill parcial	•
Ar quente Plus	•
Aquecimento intensivo	•
Cozinhar com clima	•
Cozinhar com clima com Ar quente Plus	•
Cozinhar com clima com aquecimento superior/inferior	•
Cozinhar com clima com aquecimento intensivo	•
Cozinhar com clima com sistema automático para assar	•
Cozinhar a baixas temperaturas	•
Aquecimento superior/inferior	•
Aquecimento superior	•
Aquecimento inferior	•
Grelhar por circulação de ar	•
Aplicações especiais	•
Conforto de utilização	
Ligação em rede com Miele@home	•
Visor	M Touch
MotionReact: a luz acende-se em caso de aproximação	•
MotionReact: o visor acende-se em caso de aproximação	•
MotionReact: sinal sonoro de confirmação em caso de aproximação	•
MotionReact: identificação das frentes do móvel	•
Câmara no interior do forno	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Função de ajuda	•
Painel de comandos 3D	•
Jatos de vapor programáveis	•
Sinais polifónicos	•

H 7890 BP

Forno com largura de 90 cm

em design perfeitamente combinável com sonda de temperatura e BrilliantLight.



Código EAN: 4002516230243 / Número de material: 11129410 /
Número de material antigo: 227890451B

Indicação da hora do dia	•
Sincronização horária	•
Indicação da data	•
Temporizador	•
Programação do início do tempo de cozinhar	•
Programação do final do tempo de cozinhar	•
Programação do tempo de confeção	•
Indicação da temperatura real	•
Indicador de temperatura nominal	•
Sinal sonoro ao alcançar a temperatura nominal	•
Temperatura recomendada	•
Programas favoritos	•
Programa Sabbath	•
Regulações individuais	•
Eficiência e sustentabilidade	
Classe de eficiência energética (A+++ até D)	A
Utilização do calor residual automática	•
Consumo de energia no modo desligado em W	0,5
Consumo de energia no modo standby em W	1,0
Consumo de energia no modo de espera em rede em W	2,0
Tempo até à ligação automática no modo de espera em min	20
Tempo até à lig. automática no modo de espera em rede em min	20
Tempo até à ligação automática no modo desligado em min	20
Conforto de manutenção	
Superfície de inox/CleanSteel	•
Limpeza automática pirolítica	•
Catalisador	•
Resistência do Grill rebatível	•
Porta CleanGlass	•
Segurança	
Sistema de arrefecimento do aparelho com frente fria	•
Desativação de segurança	•
Bloqueio de funcionamento	•
Bloqueio da porta no funcionamento pirolítico	•
Bloqueio de teclas	•
Caraterísticas técnicas	
Volume do interior do forno em l	90
Número de níveis de encaixe	3
Número de níveis de encaixe no interior do forno 1	3
Número de níveis de encaixe no interior do forno 2	3
Marcação dos níveis de encaixe	•
Iluminação no interior do forno	BrilliantLight
Ventilador de ar quente TwinPower	•
Temperaturas em °C	30–300
Temperaturas mín. em °C	30
Temperaturas máx. em °C	300
Largura do nicho mín. em mm	860
Largura do nicho máx. em mm	860

H 7890 BP

Forno com largura de 90 cm

em design perfeitamente combinável com sonda de temperatura e BrilliantLight.



Código EAN: 4002516230243 / Número de material: 11129410 /

Número de material antigo: 227890451B

Altura do nicho mín. em mm	517
Altura do nicho máx. em mm	517
Profundidade do nicho em mm	550
Largura do aparelho em mm	895
Altura do aparelho em mm	478
Profundidade do aparelho em mm	568
Peso em kg	74,0
Potência máxima instalada em kW	5,60
Tensão em V	220-240
Frequência em Hz	50
Fusível em A	25
Número de fases	1
Comprimento do cabo elétrico em m	1,75
Substituir lâmpada	Serviço ao cliente

Acessórios fornecidos

Tabuleiro universal com PerfectClean	2
Grelha para bolos e assados PyroFit	2
Calhas telescópicas PyroFit (par)	1
Grelhas laterais amovíveis com PyroFit (par)	1
Tabuleiro para grelhar e assar com PerfectClean	1
Pastilhas de descalcificação	2

Idiomas do visor disponíveis


Idiomas disponíveis através do MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


H 7890 BP

Forno com largura de 90 cm


em design perfeitamente combinável com sonda de temperatura e BrilliantLight.




built-in H7000 90, installation drawing




built-in H7000 90 build-under, installation drawing




installation H7000 90, installation drawing



H7890BP, installation drawings



side view H7000 90, installation drawing



side view H7000 90 build-under, installation drawings