

## H 7240 BM

Forno compacto com micro-ondas

em design elegante com programas automáticos e modos combinados.



- Visor de texto com operação por sensor: DirectSensor S
- Limpeza fácil: interior com PerfectClean e estrutura texturada
- Resultados mais uniformes e rápidos: Quick & Gentle
- Aparelho com ligação em rede por Wi-Fi: Miele@home
- À distância de um toque: Quick-MO e tecla Pipocas

Código EAN: 4002516179894 / Número de material: 11129440 /

Número de material antigo: 227240461B

Informações gerais	
Designação do modelo	H 7240 BM
N.º de mat. do fabricante	11129440
Número EAN	4002516179894
Gama	Gold
Construção e design	
PureLine	•
Tipo e design do aparelho	
Forno de encastrar com micro-ondas	•
3 em 1	Forno, Micro-ondas, Forno + micro-ondas
Cor	Aço inoxidável/Clean Steel
Vantagens	
Quick & Gentle	•
Aquecimento rápido	•
Modos de funcionamento	
Descongelar	•
Sistema automático para assar	•
Ar quente Plus	•
Micro-ondas	•
Micro-ondas com Grill	•
Micro-ondas com Ar quente Plus	•
Micro-ondas com Grelhar com circulação de ar	•
Grelhar por circulação de ar	•
Micro-ondas com sistema automático para assar	•
Grill	•
Ar quente Eco	•
Programas automáticos	•
Conforto de utilização	
Ligação em rede com Miele@home	•
Visor	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Função Pipocas	•
Indicação da hora do dia	•
Sincronização horária	•
Temporizador	•
Programação do início do tempo de cozinhar	•
Programação do final do tempo de cozinhar	•
Programação do tempo de confeção	•
Indicação da temperatura real	•
Indicador de temperatura nominal	•
Sinal sonoro ao alcançar a temperatura nominal	•
Temperatura recomendada	•
Sugestão de potência do micro-ondas	•
Quick MO	•
Regulações individuais	•

H 7240 BM

Forno compacto com micro-ondas

em design elegante com programas automáticos e modos combinados.



Código EAN: 4002516179894 / Número de material: 11129440 /

Número de material antigo: 227240461B

<b>Eficiência e sustentabilidade</b>	
Consumo de energia no modo desligado em W	0,3
Consumo de energia no modo standby em W	0,8
Consumo de energia no modo de espera em rede em W	2,0
Tempo até à ligação automática no modo desligado em min	20
Tempo até à ligação automática no modo de espera em min	20
Tempo até à lig. automática no modo de espera em rede em min	20
<b>Conforto de manutenção</b>	
Superfície de inox/CleanSteel	•
Interior do forno em aço inox com estrutura texturada e PerfectClean	•
Resistência do Grill rebatível	•
Porta CleanGlass	•
<b>Segurança</b>	
Sistema de arrefecimento do aparelho com frente fria	•
Desativação de segurança	•
Bloqueio de funcionamento	•
<b>Caraterísticas técnicas</b>	
Volume do interior do forno em l	43
Número de níveis de encaixe	3
Iluminação no interior do forno	1 foco LED
Temperaturas em °C	30–250
Potência de micro-ondas controlada eletronicamente	•
Níveis de potência do micro-ondas em W	80 /150 /300 /450 /600 /850 /1000
Largura do nicho mín. em mm	560
Largura do nicho máx. em mm	568
Altura do nicho mín. em mm	450
Altura do nicho máx. em mm	452
Profundidade do nicho em mm	550
Peso em kg	36,0
Potência máxima instalada em kW	2,70
Tensão em V	220-240
Frequência em Hz	50
Fusível em A	16
Número de fases	1
Cabo de ligação com ficha de alimentação	•
Comprimento do cabo elétrico em m	2,00
Substituir lâmpada	Serviço ao cliente
<b>Acessórios fornecidos</b>	
Grelha para bolos e assados com PerfectClean	1
Tabuleiro de vidro	1

H 7240 BM

Forno compacto com micro-ondas  
em design elegante com programas automáticos e modos combinados.



Código EAN: 4002516179894 / Número de material: 11129440 /  
Número de material antigo: 227240461B


#### Idiomas do visor disponíveis

Idiomas disponíveis através do MultiLingua


☐☐☐☐☐☐☐☐, ☐☐, ☐  
☐☐☐, deutsch, dansk,  
english, suomi, français,  
ελληνικά, italiano, ☐☐☐,  
☐☐☐, hrvatski, bahasa  
malaysia, nederlands, norsk,  
polski, português, română,  
русский, svenska, srpski,  
slovenčina, slovenščina,  
español, čeština, türkçe,  
українська, magyar

## H 7240 BM


Forno compacto com micro-ondas em design elegante com programas automáticos e modos combinados.




side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




H7000 handle, installation drawing




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings