

H 7240 BM

Forno compacto com micro-ondas em design combinável com programas automáticos e modos combinados.



- Visor de texto com operação por sensor: DirectSensor S
- Limpeza fácil: interior com PerfectClean e estrutura texturada
- Resultados mais uniformes e rápidos: Quick & Gentle
- Aparelho com ligação em rede por Wi-Fi: Miele@home
- À distância de um toque: Quick-MO e tecla Pipocas

Código EAN: 4002516179894 / Número de material: 11129440 /
Número de material antigo: 227240461B

Construção e design	
Forno de encastrar com micro-ondas	•
Cor	Aço inox CleanSteel
PureLine	•
Vantagens	
Quick & Gentle	•
Aquecimento rápido	•
Modos de funcionamento	
Descongelar	•
Programas automáticos	•
Sistema automático para assar	•
Ar quente Eco	•
Grill	•
Ar quente Plus	•
Micro-ondas	•
Micro-ondas com sistema automático para assar	•
Micro-ondas com Grill	•
Micro-ondas com Ar quente Plus	•
Micro-ondas com Grelhar com circulação de ar	•
Grelhar por circulação de ar	•
Conforto de utilização	
Ligação em rede com Miele@home	•
Visor	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
3 em 1	Forno, Micro-ondas, Forno + micro-ondas
MultiLingua	•
Função Pipocas	•
Indicação da hora do dia	•
Sincronização horária	•
Temporizador	•
Programação do início do tempo de cozinhar	•
Programação do final do tempo de cozinhar	•
Programação do tempo de confeção	•
Indicação da temperatura real	•
Indicador de temperatura nominal	•
Sinal sonoro ao alcançar a temperatura nominal	•
Temperatura recomendada	•
Sugestão de potência do micro-ondas	•
Quick MO	•
Regulações individuais	•
Eficiência e sustentabilidade	
Consumo de energia no modo desligado em W	0,5
Consumo de energia no modo standby em W	1,0
Consumo de energia no modo de espera em rede em W	2,0
Tempo até à ligação automática no modo de espera em min	20
Tempo até à lig. automática no modo de espera em rede em min	20

H 7240 BM

Forno compacto com micro-ondas em design combinável com programas automáticos e modos combinados.



Código EAN: 4002516179894 / Número de material: 11129440 /
Número de material antigo: 227240461B

Tempo até à ligação automática no modo desligado em min 20

Conforto de manutenção	
Superfície de inox/CleanSteel	•
Interior do forno em aço inox com estrutura texturada e PerfectClean	•
Resistência do Grill rebatível	•
Porta CleanGlass	•
Segurança	
Sistema de arrefecimento do aparelho com frente fria	•
Desativação de segurança	•
Bloqueio de funcionamento	•
Caraterísticas técnicas	
Volume do interior do forno em l	43
Número de níveis de encaixe	3
Número de níveis de encaixe no interior do forno 1	3
Número de níveis de encaixe no interior do forno 2	3
Iluminação no interior do forno	1 spot LED
Temperaturas em °C	30-250
Temperaturas mín. em °C	30
Temperaturas máx. em °C	250
Potência de micro-ondas controlada eletronicamente	•
Níveis de potência do micro-ondas em W	
Largura do nicho mín. em mm	560
Largura do nicho máx. em mm	568
Altura do nicho mín. em mm	450
Altura do nicho máx. em mm	452
Profundidade do nicho em mm	550
Largura do aparelho em mm	595
Altura do aparelho em mm	456
Profundidade do aparelho em mm	569
Peso em kg	36,0
Potência máxima instalada em kW	2,70
Tensão em V	220-240
Frequência em Hz	50
Fusível em A	16
Número de fases	1
Cabo de ligação com ficha de alimentação	•
Comprimento do cabo elétrico em m	2,00
Substituir lâmpada	Serviço ao cliente
Acessórios fornecidos	
Grelha para bolos e assados com PerfectClean	1
Tabuleiro de vidro	1

H 7240 BM

Forno compacto com micro-ondas

em design combinável com programas automáticos e modos combinados.



Código EAN: 4002516179894 / Número de material: 11129440 /
Número de material antigo: 227240461B

Idiomas do visor disponíveis

Idiomas disponíveis através do MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, português,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,

H 7240 BM

Forno compacto com micro-ondas

em design combinável com programas automáticos e modos combinados.



side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing



built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




H7000 handle, installation drawing




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings