

H 7164 B

Forno

com design elegante em aço inoxidável, conectividade e PerfectClean.



- Visor de texto com operação por sensor: DirectSensor S
- Limpeza fácil: equipamento PerfectClean
- Massa leve e crostas douradas: Cozinhar com clima
- Aparelho com ligação em rede por Wi-Fi: Miele@home
- Resultados perfeitos com a maior simplicidade: programas automáticos

A+

Código EAN: 4002516179900 / Número de material: 11129510 /
Número de material antigo: 22716444IB

Tipo de construção	
Cor do aparelho	Aço inox CleanSteel
Construção e design	
Forno de encastrar	•
ContourLine	•
Vantagens	
Aquecimento rápido	•
Modos de funcionamento	
Descongelar	•
Programas automáticos	•
Sistema automático para assar	•
Ar quente Eco	•
Modos de funcionamento com grill	•
Grill	•
Ar quente Plus	•
Aquecimento intensivo	•
Cozinhar com clima	•
Cozinhar com clima com Ar quente Plus	•
Aquecimento superior/inferior	•
Aquecimento inferior	•
Grelhar por circulação de ar	•
Conforto de utilização	
Ligação em rede com Miele@home	•
Visor	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Indicação da hora do dia	•
Sincronização horária	•
Temporizador	•
Programação do início do tempo de cozinhar	•
Programação do final do tempo de cozinhar	•
Programação do tempo de confeção	•
Indicação da temperatura real	•
Indicador de temperatura nominal	•
Sinal sonoro ao alcançar a temperatura nominal	•
Temperatura recomendada	•
Regulações individuais	•
Eficiência e sustentabilidade	
Classe de eficiência energética (A+++ até D)	A+
Consumo de energia no modo desligado em W	0,5
Consumo de energia no modo standby em W	1,0
Consumo de energia no modo de espera em rede em W	2,0
Tempo até à ligação automática no modo de espera em min	20
Tempo até à lig. automática no modo de espera em rede em min	20
Tempo até à ligação automática no modo desligado em min	20
Conforto de manutenção	
Superfície de inox/CleanSteel	•

H 7164 B

Forno

com design elegante em aço inoxidável, conectividade e PerfectClean.



Código EAN: 4002516179900 / Número de material: 11129510 /

Número de material antigo: 22716444IB

Interior do forno com PerfectClean e parede posterior catalítica

Resistência do Grill rebatível

Porta CleanGlass

Segurança

Sistema de arrefecimento do aparelho com frente fria

Desativação de segurança

Bloqueio de funcionamento

Caraterísticas técnicas

Volume do interior do forno em l

Número de níveis de encaixe

Número de níveis de encaixe no interior do forno 1

Número de níveis de encaixe no interior do forno 2

Marcação dos níveis de encaixe

Iluminação no interior do forno

Temperaturas em °C

Temperaturas mín. em °C

Temperaturas máx. em °C

Largura do nicho mín. em mm

Largura do nicho máx. em mm

Altura do nicho mín. em mm

Altura do nicho máx. em mm

Profundidade do nicho em mm

Largura do aparelho em mm

Altura do aparelho em mm

Profundidade do aparelho em mm

Peso em kg

Potência máxima instalada em kW

Tensão em V

Frequência em Hz

Fusível em A

Número de fases

Cabo de ligação com ficha de alimentação

Comprimento do cabo elétrico em m

Substituir lâmpada

Acessórios fornecidos

Tabuleiro com PerfectClean

Tabuleiro universal com PerfectClean

Grelha para bolos e assados com PerfectClean

Calhas telescópicas FlexiClip (par)

Grelhas laterais amovíveis com PerfectClean (par)

Pastilhas de descalcificação

•

•

•

•

•

•

76

5

5

5

•

1 spot de halógeno

30-300

30

300

560

568

590

595

550

595

596

569

42,0

3,50

220-240

50

16

1

•

1,50

Cliente

1

1

1

1

1

2

H 7164 B

Forno

com design elegante em aço inoxidável, conectividade e PerfectClean.



Código EAN: 4002516179900 / Número de material: 11129510 /
Número de material antigo: 22716444IB

Idiomas do visor disponíveis

Idiomas disponíveis através do MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, português,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά, , , ,

H 7164 B

Forno

com design elegante em aço inoxidável, conectividade e PerfectClean.




installation H7000 XL, installation drawing



side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings


H226x-1B/E/I, H2x6xB, H7x6xB, installation drawings




DG2740, DG7140, DGM7340, H2760B/BP, H7140BM, H7x64B/BP, H7x60B/BP installation drawings



H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing




H2xxx-1 B/BP/E//IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

H 7164 B

Forno

com design elegante em aço inoxidável, conectividade e PerfectClean.



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings