

H 7164 B

Forno

com design elegante em aço inoxidável, conectividade e PerfectClean.



- Visor de texto com operação por sensor: DirectSensor S
- Limpeza fácil: equipamento PerfectClean
- Massa leve e crostas douradas: Cozinhar com clima
- Aparelho com ligação em rede por Wi-Fi: Miele@home
- Resultados perfeitos com a maior simplicidade: programas automáticos



Código EAN: 4002516179900 / Número de material: 11129510 /  
Número de material antigo: 22716444IB

<b>Construção e design</b>	
Forno de encastrar	•
Cor	Aço inox CleanSteel
ContourLine	•
<b>Vantagens</b>	
Aquecimento rápido	•
<b>Modos de funcionamento</b>	
Descongelar	•
Programas automáticos	•
Sistema automático para assar	•
Ar quente Eco	•
Grill	•
Ar quente Plus	•
Aquecimento intensivo	•
Cozinhar com clima	•
Cozinhar com clima com Ar quente Plus	•
Aquecimento superior/inferior	•
Aquecimento inferior	•
Grelhar por circulação de ar	•
<b>Conforto de utilização</b>	
Ligação em rede com Miele@home	•
Visor	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Indicação da hora do dia	•
Sincronização horária	•
Temporizador	•
Programação do início do tempo de cozinhar	•
Programação do final do tempo de cozinhar	•
Programação do tempo de confeção	•
Indicação da temperatura real	•
Indicador de temperatura nominal	•
Sinal sonoro ao alcançar a temperatura nominal	•
Temperatura recomendada	•
Regulações individuais	•
<b>Eficiência e sustentabilidade</b>	
Classe de eficiência energética (A+++ até D)	A+
Consumo de energia no modo desligado em W	0,5
Consumo de energia no modo standby em W	1,0
Consumo de energia no modo de espera em rede em W	2,0
Tempo até à ligação automática no modo de espera em min	20
Tempo até à lig. automática no modo de espera em rede em min	20
Tempo até à ligação automática no modo desligado em min	20
<b>Conforto de manutenção</b>	
Superfície de inox/CleanSteel	•
Interior do forno com PerfectClean e parede posterior catalítica	•

H 7164 B

Forno

com design elegante em aço inoxidável, conectividade e PerfectClean.



Código EAN: 4002516179900 / Número de material: 11129510 /

Número de material antigo: 22716444IB

Resistência do Grill rebatível	•
Porta CleanGlass	•
<b>Tec. vapor/Abastecimento água</b>	
Tubo de sucção para absorção de água	•
<b>Segurança</b>	
Sistema de arrefecimento do aparelho com frente fria	•
Desativação de segurança	•
Bloqueio de funcionamento	•
<b>Caraterísticas técnicas</b>	
Volume do interior do forno em l	76
Número de níveis de encaixe	5
Número de níveis de encaixe no interior do forno 1	5
Número de níveis de encaixe no interior do forno 2	5
Marcação dos níveis de encaixe	•
Iluminação no interior do forno	1 spot de halogéneo
Temperaturas em °C	30-300
Temperaturas mín. em °C	30
Temperaturas máx. em °C	300
Largura do nicho mín. em mm	560
Largura do nicho máx. em mm	568
Altura do nicho mín. em mm	590
Altura do nicho máx. em mm	595
Profundidade do nicho em mm	550
Largura do aparelho em mm	595
Altura do aparelho em mm	596
Profundidade do aparelho em mm	569
Peso em kg	42,0
Potência máxima instalada em kW	3,50
Tensão em V	220-240
Frequência em Hz	50
Fusível em A	16
Número de fases	1
Cabo de ligação com ficha de alimentação	•
Comprimento do cabo elétrico em m	1,50
Substituir lâmpada	Cliente
<b>Acessórios fornecidos</b>	
Tabuleiro com PerfectClean HBB 71	1
Tabuleiro universal com PerfectClean HUBB 71	1
Grelha para bolos e assados com PerfectClean	1
Calhas telescópicas FlexiClip HFC 70-C (par)	1
Grelhas laterais amovíveis com PerfectClean (par)	1
Pastilhas de descalcificação	2

H 7164 B

Forno

com design elegante em aço inoxidável, conectividade e PerfectClean.




Código EAN: 4002516179900 / Número de material: 11129510 /  
Número de material antigo: 22716444IB

#### Idiomas do visor disponíveis


Idiomas disponíveis através do MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, português,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά, , , ,


H 7164 B  
Forno  
com design elegante em aço inoxidável, conectividade e PerfectClean.




installation H7000 XL, installation drawing



side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings




H226x-1B/E/I, H2x6xB, H7x6xB, installation drawings




DG2740, DG7140, DGM7340, H2760B/BP, H7140BM, H7x64B/BP, H7x60B/BP installation drawings



Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing




side view Kombi BM XL, installation drawings

H 7164 B

Forno

com design elegante em aço inoxidável, conectividade e PerfectClean.



Installation Kombi BM XL, installation drawings