

H 7860 BP

Forno

em design perfeitamente combinável com sonda de temperatura e BrilliantLight.



- Visor tátil grande c/sensor de aproximação: M Touch + MotionReact
- Visão constante dos alimentos: câmara no interior do forno
- Esforço de limpeza mínimo: Equipamento pirólise e PyroFit
- Massa leve e crostas douradas: Cozinhar com clima
- Garante que os alimentos não cozinham em excesso: TasteControl

A+

Código EAN: 4002516180425 / Número de material: 11129600 /  
Número de material antigo: 227860451B

Tipo de construção	
Cor do aparelho	Aço inox CleanSteel
Construção e design	
Forno de encastrar	•
PureLine	•
Vantagens	
TasteControl	•
Aquecimento rápido	•
Pré-aquecimento	•
Sonda de temperatura	Sem fios
Manter quente	•
Crisp function	•
Modos de funcionamento	
Descongelar	•
Programas automáticos	•
Programas automáticos específicos do país	•
Sistema automático para assar	•
Ar quente Eco	•
Modos de funcionamento com grill	•
Grill	•
Grill parcial	•
Ar quente Plus	•
Aquecimento intensivo	•
Cozinhar com clima	•
Cozinhar com clima com Ar quente Plus	•
Cozinhar com clima com aquecimento superior/inferior	•
Cozinhar com clima com aquecimento intensivo	•
Cozinhar com clima com sistema automático para assar	•
Cozinhar a baixas temperaturas	•
Aquecimento superior/inferior	•
Aquecimento superior	•
Aquecimento inferior	•
Grelhar por circulação de ar	•
Aplicações especiais	•
Conforto de utilização	
Ligação em rede com Miele@home	•
Visor	M Touch
MotionReact: a luz acende-se em caso de aproximação	•
MotionReact: o visor acende-se em caso de aproximação	•
MotionReact: sinal sonoro de confirmação em caso de aproximação	•
MotionReact: identificação das frentes do móvel	•
Câmara no interior do forno	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Função de ajuda	•
Jatos de vapor programáveis	•
Sinais polifónicos	•

H 7860 BP

Forno

em design perfeitamente combinável com sonda de temperatura e BrilliantLight.



Código EAN: 4002516180425 / Número de material: 11129600 /  
Número de material antigo: 227860451B

Indicação da hora do dia	•
Sincronização horária	•
Indicação da data	•
Temporizador	•
Programação do início do tempo de cozinhar	•
Programação do final do tempo de cozinhar	•
Programação do tempo de confeção	•
Indicação da temperatura real	•
Indicador de temperatura nominal	•
Sinal sonoro ao alcançar a temperatura nominal	•
Temperatura recomendada	•
Programas favoritos	•
Programa Sabbath	•
Regulações individuais	•
<b>Eficiência e sustentabilidade</b>	
Classe de eficiência energética (A+++ até D)	A+
Utilização do calor residual automática	•
Consumo de energia no modo desligado em W	0,5
Consumo de energia no modo standby em W	1,0
Consumo de energia no modo de espera em rede em W	2,0
Tempo até à ligação automática no modo de espera em min	20
Tempo até à lig. automática no modo de espera em rede em min	20
Tempo até à ligação automática no modo desligado em min	20
<b>Conforto de manutenção</b>	
Superfície de inox/CleanSteel	•
Limpeza automática pirolítica	•
Catalisador	•
Resistência do Grill rebatível	•
Porta CleanGlass	•
<b>Segurança</b>	
Sistema de arrefecimento do aparelho com frente fria	•
Desativação de segurança	•
Bloqueio de funcionamento	•
Bloqueio da porta no funcionamento pirolítico	•
Bloqueio de teclas	•
<b>Caraterísticas técnicas</b>	
Volume do interior do forno em l	76
Número de níveis de encaixe	5
Número de níveis de encaixe no interior do forno 1	5
Número de níveis de encaixe no interior do forno 2	5
Marcação dos níveis de encaixe	•
Iluminação no interior do forno	BrilliantLight
Temperaturas em °C	30–300
Temperaturas mín. em °C	30
Temperaturas máx. em °C	300
Largura do nicho mín. em mm	560
Largura do nicho máx. em mm	568
Altura do nicho mín. em mm	590

H 7860 BP

Forno

em design perfeitamente combinável com sonda de temperatura e BrilliantLight.



Código EAN: 4002516180425 / Número de material: 11129600 /  
Número de material antigo: 227860451B

Altura do nicho máx. em mm	595
Profundidade do nicho em mm	550
Largura do aparelho em mm	595
Altura do aparelho em mm	596
Profundidade do aparelho em mm	569
Peso em kg	47,0
Potência máxima instalada em kW	3,70
Tensão em V	220-240
Frequência em Hz	50
Fusível em A	16
Número de fases	1
Cabo de ligação com ficha de alimentação	•
Comprimento do cabo elétrico em m	1,50
Substituir lâmpada	Serviço ao cliente

#### Acessórios fornecidos

Tabuleiro com PerfectClean	1
Tabuleiro universal com PerfectClean	1
Grelha para bolos e assados PyroFit	1
Calhas telescópicas PyroFit (par)	1
Sonda de temperatura sem fios	1
Grelhas laterais amovíveis com PyroFit (par)	1
Pastilhas de descalcificação	2

#### Idiomas do visor disponíveis

Idiomas disponíveis através do MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

## H 7860 BP

Forno

em design perfeitamente combinável com sonda de temperatura e BrilliantLight.




installation H7000 XL, installation drawing



side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings


H2x6x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings




DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, installation drawing



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing




H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

H 7860 BP

Forno

em design perfeitamente combinável com sonda de temperatura e BrilliantLight.



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings