

M 2234 SC

Micro-ondas de encastrar

com operação por sensor na lateral para um manuseamento confortável.



- Visor de 7 segmentos com operação por sensor: EasySensor
- Tostado ideal e uniforme; grill de quartzo integrado
- Descongelar e cozinhar perfeitos: programas automáticos
- Pronto a comer: sistema automático de manter quente
- Iluminação perfeita e económica: iluminação LED

Código EAN: 4002516126713 / Número de material: 11139470 /
Número de material antigo: 24223420IB

Tipo de construção	
Cor do aparelho	Preto obsidiana
Construção e design	
Micro-ondas de encastrar	•
SideControl	•
Vantagens	
Manter quente	•
Grill de quartzo	•
Modos de funcionamento	
Programas automáticos	•
Grill	•
Micro-ondas com funcionamento Solo	•
Funcionamento combinado Micro-ondas/Grill	•
Conforto de utilização	
Visor	EasySensor
Indicação da hora do dia	•
Temporizador	•
Programação do tempo de confeção	•
Quick MO	•
Regulações individuais	•
Eficiência e sustentabilidade	
Desativação noturna	•
Conforto de manutenção	
Interior do forno em aço inoxidável	•
Segurança	
Sistema de arrefecimento do aparelho com frente fria	•
Bloqueio de funcionamento	•
Interruptor de segurança	•
Bloqueio de segurança da indicação «Door»	•
Caraterísticas técnicas	
Volume do interior do forno em l	17
Batente da porta	à esquerda
Iluminação no interior do forno	1 spot LED
Altura do interior do forno em cm	20,2
Diâmetro do prato rotativo em cm	27,2
Potência de micro-ondas controlada eletronicamente	•
Níveis de potência do micro-ondas em W	80/150/300/450/600/800
Potência de micro-ondas máxima em W	800
Potência do Grill em W	800
Largura do nicho mín. em mm	562
Largura do nicho máx. em mm	568
Altura do nicho mín. em mm	350
Altura do nicho máx. em mm	362
Profundidade do nicho em mm	310
Dimensões do aparelho (L x A x P) em mm	595 x 372 x 310
Largura do aparelho em mm	595
Altura do aparelho em mm	372
Profundidade do aparelho em mm	310
Ventilação independente dos nichos	•
Peso em kg	14,4

M 2234 SC

Micro-ondas de encastrar

com operação por sensor na lateral para um manuseamento confortável.



Código EAN: 4002516126713 / Número de material: 11139470 /


Número de material antigo: 24223420IB

Potência máxima instalada em kW	1,25
Tensão em V	220-240
Frequência em Hz	50
Fusível em A	10
Número de fases	1
Cabo de ligação com ficha de alimentação	•
Comprimento do cabo elétrico em m	1,60
Substituir lâmpada	Serviço ao cliente
Acessórios fornecidos	
Grelha	1
Prato Gourmet	1


M 2234 SC

Micro-ondas de encastrar


com operação por sensor na lateral para um manuseamento confortável.




M2230SC, installation drawings




M2230SC, installation drawings




M223xSC, installation drawings




M223xSC, installation drawings




M223xSC, installation drawing




M223xSC, AB45-2, installation drawing



M223xSC, AB45-2, installation drawing



M223xSC, AB42-1, installation drawing




M223xSC, AB42-1, installation drawing


M 2234 SC

Micro-ondas de encastrar


com operação por sensor na lateral para um manuseamento confortável.




M223xSC, AB38-1, installation drawing




M223xSC, AB38-1, installation drawing




M223xSC, AB36, installation drawing



M223xSC, AB36, installation drawing



M22xxSC, installation drawing



M22xxSC, installation drawing