

## M 2240 SC

Micro-ondas de encastrar

com operação por sensor na lateral para um manuseamento confortável.



- Visor de 7 segmentos com operação por sensor: EasySensor
- Descongelar e cozinhar perfeitos: programas automáticos
- Pronto a comer: sistema automático de manter quente
- Compacto: volume interior de 26 litros

Código EAN: 4002516126706 / Número de material: 11139490 /  
Número de material antigo: 24224020IB

<b>Tipo de construção</b>	
Cor do aparelho	Preto obsidiana
<b>Construção e design</b>	
Micro-ondas de encastrar	•
SideControl	•
<b>Vantagens</b>	
Manter quente	•
<b>Modos de funcionamento</b>	
Programas automáticos	•
Micro-ondas com funcionamento Solo	•
<b>Conforto de utilização</b>	
Visor	EasySensor
Indicação da hora do dia	•
Temporizador	•
Programação do tempo de confeção	•
Quick MO	•
Regulações individuais	•
<b>Eficiência e sustentabilidade</b>	
Desativação noturna	•
<b>Conforto de manutenção</b>	
Interior do forno em aço inoxidável	•
<b>Segurança</b>	
Bloqueio de funcionamento	•
Interruptor de segurança	•
Bloqueio de segurança da indicação «Door»	•
<b>Caraterísticas técnicas</b>	
Volume do interior do forno em l	26
Batente da porta	à esquerda
Iluminação no interior do forno	1 spot LED
Altura do interior do forno em cm	20,7
Diâmetro do prato rotativo em cm	32,5
Potência de micro-ondas controlada eletronicamente	•
Níveis de potência do micro-ondas em W	
Potência de micro-ondas máxima em W	900
Largura do nicho mín. em mm	562
Largura do nicho máx. em mm	568
Altura do nicho mín. em mm	450
Altura do nicho máx. em mm	452
Profundidade do nicho em mm	500
Dimensões do aparelho (L x A x P) em mm	595 x 452 x 401
Largura do aparelho em mm	595
Altura do aparelho em mm	452
Profundidade do aparelho em mm	401
Ventilação independente dos nichos	•
Peso em kg	18,0
Potência máxima instalada em kW	1,4
Tensão em V	220-240
Frequência em Hz	50
Fusível em A	10
Número de fases	1

M 2240 SC

Micro-ondas de encastrar

com operação por sensor na lateral para um manuseamento confortável.



Código EAN: 4002516126706 / Número de material: 11139490 /

Número de material antigo: 24224020IB

Cabo de ligação com ficha de alimentação

•

Comprimento do cabo elétrico em m

1,60

Substituir lâmpada


Serviço ao cliente

**Acessórios fornecidos**


## M 2240 SC

Micro-ondas de encastrar


com operação por sensor na lateral para um manuseamento confortável.



M2240SC, installation drawing



M2240SC, installation drawings



M2240SC, installation drawings