

M 7240 TC

Micro-ondas de encastrar

em design perfeitamente combinável com comando no lado superior.



- Visor de texto claro com operação por sensor: DirectSensor S
- Descongelar e cozinhar perfeitos: programas automáticos
- Muito espaço: interior de 46 litros e prato rotativo de 40 cm
- Micro-ondas extremamente potente: 900 W
- Basta um toque: tecla Pipocas

Código EAN: 4002516126829 / Número de material: 11139520 /
Número de material antigo: 24724040IB

Tipo de construção	
Cor do aparelho	Aço inox CleanSteel
Construção e design	
Micro-ondas de encastrar	•
PureLine	•
TopControl	•
Vantagens	
Manter quente	•
Modos de funcionamento	
Programas automáticos	•
Micro-ondas com funcionamento Solo	•
Conforto de utilização	
Visor	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Função Pipocas	•
Indicação da hora do dia	•
Temporizador	•
Programação do final do tempo de cozinhar	•
Programação do tempo de confeção	•
Quick MO	•
Regulações individuais	•
Eficiência e sustentabilidade	
Desativação noturna	•
Conforto de manutenção	
Superfície de inox/CleanSteel	•
Interior do forno em aço inoxidável	•
Porta CleanGlass	•
Segurança	
Bloqueio de funcionamento	•
Interruptor de segurança	•
Bloqueio de segurança da indicação «Door»	•
Caraterísticas técnicas	
Volume do interior do forno em l	46
Batente da porta	baixo
Iluminação no interior do forno	1 spot LED
Altura do interior do forno em cm	23,2
Diâmetro do prato rotativo em cm	40,6
Potência de micro-ondas controlada eletronicamente	•
Níveis de potência do micro-ondas em W	
Potência de micro-ondas máxima em W	900
Largura do nicho mín. em mm	562
Largura do nicho máx. em mm	568
Altura do nicho mín. em mm	450
Altura do nicho máx. em mm	452
Profundidade do nicho em mm	550
Dimensões do aparelho (L x A x P) em mm	595 x 456 x 560
Largura do aparelho em mm	595
Altura do aparelho em mm	456

M 7240 TC

Micro-ondas de encastrar

em design perfeitamente combinável com comando no lado superior.



Código EAN: 4002516126829 / Número de material: 11139520 /

Número de material antigo: 24724040IB

Profundidade do aparelho em mm	560
Ventilação independente dos nichos	•
Peso em kg	28,3
Potência máxima instalada em kW	1,6
Tensão em V	220-240
Frequência em Hz	50
Fusível em A	10
Número de fases	1
Cabo de ligação com ficha de alimentação	•
Comprimento do cabo elétrico em m	2,10
Substituir lâmpada	Serviço ao cliente

Acessórios fornecidos

Idiomas do visor disponíveis


Idiomas disponíveis através do MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

M 7240 TC

Micro-ondas de encastrar

em design perfeitamente combinável com comando no lado superior.



M7140TC, M724x, installation drawings



M7140TC, M724xTC, installation drawing



M7140TC, M724xTC, installation drawing



M7140TC, M724x, installation drawings



M7140TC, M724x, installation drawings



M7140TC, M724x, installation drawings