



CVA 7840

Máquinas de café de encastrar

em design coordenado com CoffeeSelect e AutoDescale para os mais exigentes.



Código EAN: 4002516140221 / Número de material: 11164880 /

Número de material antigo: 297840401B

MultiLingua	•
MyMiele	•
Função de ajuda	•
Número de variedades de grãos	3
Número de reservatórios de grãos	3
Capacidade reserv. café em grão A em g	150
Capacidade reserv. café em grão B em g	300
Capacidade reserv. café em grão C em g	150
Capacidade total de todos os reservatórios para café em grão em g	600
Reservatórios para grãos amovíveis	•
Capacidade do reservatório da água em l	2,7
Capacidade do recipiente de leite em litros	0,7
Capacidade da caixa de borras em unidades	17
Capacidade do tabuleiro aparta-pingos em litros	1,6
Reservatórios de acesso fácil	•
Indicação da hora do dia	•
Sincronização horária	•
Indicação da data	•
Hora de ligar programável	•
Hora de desligar programável	•
Tempo Stand-by programável	•
Regulações individuais	•
<b>Variedades de bebidas</b>	
Quantidade de bebidas selecionáveis em ml	20-300
Ristretto simples	•
Ristretto duplo	•
Expresso simples	•
Expresso duplo	•
Café simples	•
Café duplo	•
Café longo simples	•
Café duplo longo	•
Cappuccino simples	•
Cappuccino duplo	•
Latte Macchiato simples	•
Latte Macchiato duplo	•
Leite quente simples	•
Leite quente duplo	•
Espuma de leite simples	•
Espuma de leite dupla	•
Expresso Macchiato simples	•
Expresso Macchiato duplo	•
Cappuccino Italiano simples	•
Cappuccino Italiano duplo	•
Flat white simples	•
Flat white duplo	•
Café au lait simples	•
Café au lait duplo	•

CVA 7840

Máquinas de café de encastrar

em design coordenado com CoffeeSelect e AutoDescale para os mais exigentes.

Código EAN: 4002516140221 / Número de material: 11164880 /

Número de material antigo: 297840401B

Caffè Latte simples	•
Caffè Latte duplo	•
Caffè Americano simples	•
Caffè Americano duplo	•
Long black simples	•
Long black duplo	•
Água quente simples	•
Água quente dupla	•
Água quente simples	•
Água aquecida dupla	•
Chá preto simples	•
Chá preto duplo	•
Chá de ervas simples	•
Chá de ervas duplo	•
Chá de frutos simples	•
Chá de frutos duplo	•
Chá verde simples	•
Chá verde duplo	•
Chá branco simples	•
Chá branco duplo	•
Chá do Japão simples	•
Chá do Japão duplo	•
Chai Latte simples	•
Chai Latte duplo	•
Cafeteira	•
Bule	•
<b>Eficiência e sustentabilidade</b>	
Modo Eco de economia de energia comutável	•
Consumo de energia no modo standby em W	0,3
Consumo de energia no modo de espera em rede em W	2,0
Tempo até à ligação automática no modo desligado em min	20
Tempo até à ligação automática no modo de espera em min	20
Tempo até à ligação automática no modo de espera em rede em min.	20
<b>Conforto de manutenção</b>	
Frente em aço inox com superfície CleanSteel	•
AutoDescale	•
Descalcificação manual	•
AutoClean	•
Enxag. autom. tubo do leite com água do reserv.	•
Programas de limpeza práticos	•
Função de lavagem automática	•
ComfortClean	•
Tubo do leite amovível	•
Unidade de fervura amovível	•
Dureza da água ajustável	•
<b>Segurança</b>	
Bloqueio de funcionamento	•

CVA 7840

Máquinas de café de encastrar

em design coordenado com CoffeeSelect e AutoDescalce para os mais exigentes.



Código EAN: 4002516140221 / Número de material: 11164880 /  
Número de material antigo: 297840401B


#### Caraterísticas técnicas

Largura do nicho mínima em mm	560
Largura do nicho máxima em mm	568
Altura do nicho mínima em mm	450
Altura do nicho máxima em mm	452
Profundidade do nicho em mm	500
Saída de café regulável em altura em cm	16,5
Saída de café regulável em altura em cm	4,0
Largura do aparelho em mm	595
Altura do aparelho em mm	455
Profundidade do aparelho em mm	475
Profundidade com a porta aberta em cm	108,0
Potência máxima instalada em kW	1,45
Tensão em V	220-240
Fusível em A	10
Número de fases	1
Comprimento do cabo elétrico em m	2,0
<b>Acessórios fornecidos</b>	
Recipiente do leite em vidro	•
Cartucho de descalcificação	•
AutoCleaner	•


## CVA 7840

Máquinas de café de encastrar


em design coordenado com CoffeeSelect e AutoDescaler para os mais exigentes.



CVA7000, side view (\*footnote) (installation drawing)



CVA7000, top view (installation drawings)



CVA7000 (installation drawings)