

PWM 507 Special [EL DP-1]

Máquina de lavar roupa, Pequeno Gigante, aquecimento elétrico, bomba de esgoto para aplicações especiais com programas personalizados. Capacidade de carga 7.0 kg.



- Volume do tambor de 64 l, capacidade de carga 7.0 kg
- Testado para utilização intensiva: qualidade Miele única
- Seleção simples de programa através de visor touch – M Special
- Limpeza perfeita – programas individuais para Aplicações Profiss.

Código EAN: 4002516198246 / Número de material: 11178390 /
Número de material antigo: 515071911B

Construção e modelo

Modelo	Máq.carga frontal, coluna
Linha	Performance
Frente	Branco lótus
Cor do painel	Aço inoxidável
Capacidade de carga em kg	7,0
Volume do tambor em l	64
Abertura da porta [Ø] em mm	300
Ângulo de abertura da porta em graus	167
Batente da porta	à direita
Motor síncrono isento de manutenção	•
Tambor com estrutura de favos com parede traseira do tambor perfurada em aço inoxidável	•

Aplicação

Adequado para hotelaria e restauração	•
Adequado para restaurantes de Fast Food	•
Adequado para a indústria de processamento de produtos alimentares	•

Dados de potência

Eficácia comprovada contra vírus	•
Higiene testada	•
Consumo de água específico com ligação de água fria em l/kg	7,00
Consumo energético específico com ligação de água fria em kWh/kg	0,14
Consumo de água específico com ligação à água quente em l/kg	6,60
Consumo energético específico com ligação à água quente em kWh/kg	0,06
Consumo de água com ligação de água fria em l	49,0
Consumo energético com ligação de água fria em kWh	0,98
Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água fria	59
Consumo de água com ligação de água quente em l	46,0
Consumo energético com ligação de água quente em kWh	0,44
Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água quente	49
Humidade residual com lavagem a frio em %	52
Humidade residual com lavagem a quente em %	50
Velocidade de centrifugação em rpm.	1400
Fator g	535

Comando

Tipo de comando	M Special
Programabilidade	Programável
Pré-seleção de início máx. em h	96
Indicação do tempo restante	•
Indicação da sequência do programa	•
Idioma selecionável a qualquer momento	•

PWM 507 Special [EL DP-1]

Máquina de lavar roupa, Pequeno Gigante, aquecimento elétrico, bomba de esgoto para aplicações especiais com programas personalizados. Capacidade de carga 7.0 kg.



Código EAN: 4002516198246 / Número de material: 11178390 /
Número de material antigo: 51507191B

Dosagem	
Gaveta de detergentes	3 compartimentos
Adaptador de dosagem flexível (opcional)	•
Opções de ligação máximas para bombas doseadoras [quantidade]	6
Sensor de nível de vazão	•
Ligação elétrica padrão	
Tipo de aquecimento	Elétrico
Ligação elétrica	2N~ 400V 50HZ
Potência de aquecimento em kW	5,30
Potência total em kW	5,50
Fusível em A	16
Possível variante de tensão 1	
Ligação elétrica	230V~
Potência de aquecimento em kW	2,65
Potência total em kW	2,85
Fusível em A	16
Ligação à água/descarga da água	
Água fria [quantidade]	1x 1/2" com rosca de 3/4"
Água quente [quantidade]	1x 1/2" com rosca de 3/4"
Bomba de esgoto	DN 22
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	850
Medida exterior, largura líquida em mm	596
Medida exterior, profundidade líquida em mm	714
Medida exterior, altura bruta em mm	944
Medida exterior, largura bruta em mm	660
Medida exterior, profundidade bruta em mm	768
Peso líquido em kg	98,0
Peso bruto em kg	102
Carga máxima no piso em N	2820
Nível de emissões	
Nível de ruído no local de trabalho	≤70 dB(A) re 20 µPa
Dissipação de calor no ambiente em MJ/h	1,00
Equipamento	
Pré-centrifugação patenteada	•
Monitorização do desequilíbrio tridimensional	•
Amortecedor profissional	•
Cruzeta resistente de aço inoxidável	•
EcoSpeed	•
Tecnologia das pás elevatórias eficiente	•
Monitorização da temperatura	•
Resistência especial	•
Sistema automático de quantidade+	•
Caudalímetro	•
Iluminação do tambor LED, Classe 1	•
Canal de comunicação	•
Adicionar mais roupa	•
Acessórios independentes do aparelho	•

PWM 507 Special [EL DP-1]

Máquina de lavar roupa, Pequeno Gigante, aquecimento elétrico, bomba de esgoto para aplicações especiais com programas personalizados. Capacidade de carga 7.0 kg.



Código EAN: 4002516198246 / Número de material: 11178390 /
Número de material antigo: 51507191B

Eficiência e sustentabilidade

Taxa de reciclagem em % 95

Possibilidades de ligação

Sistema de pagamento (opção) •

Interface ótica para acesso de assistência técnica •

Corte de picos de carga / gestão de energia (opção) •

Wi-Fi •

Módulo LAN (opção) •

WiFiConn@ct •

Normas e certificados

CE •

VDE-CEM •

VDE •

Proteção contra salpicos de água IP X4 •

WEEE •

Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas •