

KM 7174 FR

Placa de indução independente do forno  
com 2 áreas de cozinhar PowerFlex e operação por botão.




- Comando direto com botão na placa
- 4 Zonas de cozinhar incl. 2 zonas de cozinhar PowerFlex
- Com 806 mm de largura com moldura em aço inoxidável para instalação sobre a bancada
- Tempos de cozinhar mais curtos: TwinBooster

Código EAN: 4002516200628 / Número de material: 11215650 /  
Número de material antigo: 26717400IB

<b>Tipo de aquecimento</b>	
Tipo de aquecimento	Indução
<b>Tipo de construção</b>	
Independente do fogão	•
<b>Design</b>	
Elegante superfície vitrocerâmica	•
Cor da vitrocerâmica	Preto
Moldura envolvente em aço inox	•
Instalação sobre a bancada	•
<b>Zonas de cozinhar</b>	
Número de zonas de cozinhar	4
Número de áreas de cozinhar	2
Número máximo de recipientes para cozinhar	4
<b>Zonas de cozinhar PowerFlex</b>	
Quantidade	4
Tipo	Zona de cozinhar PowerFlex
Diâmetro em mm	Ø 150 – 230
Potência em W	2100
Booster em W	3000
TwinBooster em W	3650
<b>1ª zona/área de cozinhar</b>	
Posição	à esquerda
Tipo	PowerFlex
Tamanho em mm	230x390
Potência Booster máx. em W	4800
Potência máx. em W	3400
Potência TwinBooster máx. em W	7300
<b>2ª zona/área de cozinhar</b>	
Posição	à direita
Tipo	PowerFlex
Tamanho em mm	230x390
Potência Booster máx. em W	4800
Potência máx. em W	3400
Potência TwinBooster máx. em W	7300
<b>Conforto de utilização</b>	
Comando através de teclas sensoras	Botão
Reconhecimento do recipiente e do tamanho	•
Cor da indicação	Amarelo
Sistema automático	•
Manter quente	•
Comando através de botão	•
<b>Conforto de manutenção</b>	
Vitrocerâmica de limpeza fácil	•
<b>Segurança</b>	
Desativação de segurança	•
Bloqueio de funcionamento	•
Ventilador de arrefecimento integrado	•
Proteção contra sobreaquecimento	•
Indicação de calor residual	•

KM 7174 FR

Placa de indução independente do forno  
com 2 áreas de cozinhar PowerFlex e operação por botão.




Código EAN: 4002516200628 / Número de material: 11215650 /  
Número de material antigo: 26717400IB

<b>Caraterísticas técnicas</b>	
Dimensões em mm (largura)	806
Dimensões em mm (altura)	71
Dimensões em mm (profundidade)	526
Dimensões de corte em mm (largura) em caso de instalação sobre a bancada	780
Dimensões de corte em mm (profundidade) em caso de instalação sobre a bancada	500
Altura de montagem com caixa de ligação em mm	45
Peso em kg	14
Potência máxima instalada em kW	7,30
Comprimento do cabo elétrico em m	1,4
Tensão em V	230
Frequência em Hz	50-60
<b>Acessórios fornecidos</b>	
Cabo de ligação	Sim

KM 7174 FR

Placa de indução independente do forno  
com 2 áreas de cozinhar PowerFlex e operação por botão.



KM 7174 FR (installation drawing)