


KM 7174 FR

Placa de indução independente do forno
com 2 áreas de cozinhar PowerFlex e operação por botão.




- Comando direto com botão na placa
- 4 zonas de cozinhar incl. 2 áreas de cozinhar PowerFlex potentes
- Com 806 mm de largura com moldura em aço inoxidável para instalação sobre a bancada
- Tempos de cozinhar mais curtos: TwinBooster

Código EAN: 4002516200628 / Número de material: 11215650 /
Número de material antigo: 267174001B

Tipo de aquecimento	
Tipo de aquecimento	Indução
Tipo de construção	
Independente do fogão	•
Design	
Elegante superfície vitrocerâmica	•
Cor da vitrocerâmica	Preto
Moldura em aço inox	•
Instalação sobre a bancada	•
Zonas de cozinhar	
Número de zonas de cozinhar	4
Número de áreas de cozinhar	2
Número máximo de recipientes para cozinhar	4
Zonas de cozinhar PowerFlex	
Quantidade	4
Tipo	Zona de cozinhar PowerFlex
Tamanho em mm	Ø 150 – 230
Potência máx. em W	2100
Potência Booster máx. em W	3000
Potência TwinBooster máx. em W	3650
1ª zona/área de cozinhar	
Posição	à esquerda
Tipo	PowerFlex
Tamanho em mm	230x390
Potência Booster máx. em W	4800
Potência máx. em W	3400
Potência TwinBooster máx. em W	7300
2ª zona/área de cozinhar	
Posição	à direita
Tipo	PowerFlex
Tamanho em mm	230x390
Potência Booster máx. em W	4800
Potência máx. em W	3400
Potência TwinBooster máx. em W	7300
Conforto de utilização	
Reconhecimento do recipiente e do tamanho	•
Comando através de teclas sensoras	Botão
Comando através de botão	•
Cor da indicação	Amarelo
Sistema automático	•
Manter quente	•
Conforto de manutenção	
Vitrocerâmica de limpeza fácil	•
Segurança	
Desativação de segurança	•
Bloqueio de funcionamento	•
Ventilador de arrefecimento integrado	•
Proteção contra sobreaquecimento	•

KM 7174 FR

Placa de indução independente do forno
com 2 áreas de cozinhar PowerFlex e operação por botão.



Código EAN: 4002516200628 / Número de material: 11215650 /

Número de material antigo: 267174001B

Indicação de calor residual

•

Caraterísticas técnicas


Dimensões em mm (largura)	806
Dimensões em mm (altura)	71
Dimensões em mm (profundidade)	526
Dimensões de corte em mm (largura) em caso de instalação sobre a bancada	780 mm
Dimensões de corte em mm (profundidade) em caso de instalação sobre a bancada	500 mm
Altura de montagem com caixa de ligação em mm	45
Peso em kg	14
Potência máxima instalada em kW	7,30
Comprimento do cabo elétrico em m	1,4
Tensão em V	230
Frequência em Hz	50-60

Acessórios fornecidos

Cabo de ligação	Sim
-----------------	-----

KM 7174 FR

Placa de indução independente do forno
com 2 áreas de cozinha PowerFlex e operação por botão.



KM 7174 FR (installation drawing)