

KM 7464 FL

Placa de indução independente do forno
com área de cozinhar PowerFlex para máxima potência.



- Seleção rápida por escala numérica: ComfortSelect
- 4 Zonas de cozinhar incluindo 1 zona de cozinhar PowerFlex
- Com 620 mm de largura para instalação sobre a bancada ou à face
- Tempos de cozinhar mais curtos: TwinBooster
- Comunicação com o exaustor: função automática Con@ctivity

Código EAN: 4002516201724 / Número de material: 11218150 /
Número de material antigo: 26746470IB

Tipo de aquecimento	
Tipo de aquecimento	Indução
Tipo de construção	
Independente do fogão	•
Design	
Elegante superfície vitrocerâmica	•
Instalação à face	•
Cor da vitrocerâmica	Preto
Instalação sobre a bancada	•
Zonas de cozinhar	
Número de zonas de cozinhar	4
Número de áreas de cozinhar	1
Número máximo de recipientes para cozinhar	4
Zonas de cozinhar PowerFlex	
Quantidade	2
Tipo	Zona de cozinhar PowerFlex
Diâmetro em mm	Ø 150 – 230
Potência em W	2100
Booster em W	3000
TwinBooster em W	3650
1ª zona/área de cozinhar	
Posição	frente à esquerda
Tipo	Zona Vario
Tamanho em mm	Ø 140-190
Potência Booster máx. em W	2500
Potência máx. em W	1850
Potência TwinBooster máx. em W	3000
2ª zona/área de cozinhar	
Posição	atrás à esquerda
Tipo	Zona Vario
Tamanho em mm	Ø 100-160
Potência Booster máx. em W	1700
Potência máx. em W	1400
Potência TwinBooster máx. em W	2200
3ª zona/área de cozinhar	
Posição	à direita
Tipo	Ponte PowerFlex
Tamanho em mm	230x390
Potência Booster máx. em W	4800
Potência máx. em W	3400
Potência TwinBooster máx. em W	7300
Conforto de utilização	
Miele@home	•
Comando através de teclas sensoras	ComfortSelect
Função automática Con@ctivity 3.0	•
Reconhecimento do recipiente e do tamanho	•
Cor da indicação	Amarelo
Sistema automático	•
Manter quente	•

KM 7464 FL

Placa de indução independente do forno
com área de cozinhar PowerFlex para máxima potência.




Código EAN: 4002516201724 / Número de material: 11218150 /
Número de material antigo: 26746470IB


Função Stop&Go	•
Função Recall	•
Desligar automático	•
Reconhecimento de recipientes permanente	•
Regulações personalizáveis	•
Timer	•
Eficiência e sustentabilidade	
Consumo de energia no modo desligado em W	0,5
Consumo de energia no modo standby em W	1,0
Consumo de energia no modo de espera em rede em W	2,0
Tempo até à ligação automática no modo desligado em min	20
Tempo até à ligação automática no modo de espera em min	20
Tempo até à ligação automática no modo de espera em rede em min	20
Conforto de manutenção	
Vitrocerâmica de limpeza fácil	•
Segurança	
Desativação de segurança	•
Função de bloqueio	•
Bloqueio de funcionamento	•
Ventilador de arrefecimento integrado	•
Proteção contra sobreaquecimento	•
Indicação de calor residual	•
Caraterísticas técnicas	
Dimensões em mm (largura)	620
Dimensões em mm (altura)	51
Dimensões em mm (profundidade)	520
Dimensões de corte em mm (largura) em caso de instalação sobre a bancada	600
Dimensões de corte em mm (profundidade) em caso de instalação sobre a bancada	500
Altura de montagem com caixa de ligação em mm	51
Medida de corte interna em mm (largura) em caso de instalação à face	600
Medida de corte interna em mm (profundidade) em caso de instalação à face	500
Peso em kg	11
Medida de corte externa em mm (largura) em caso de instalação à face	624
Medida de corte externa em mm (profundidade) em caso de instalação à face	524
Potência máxima instalada em kW	7,30
Comprimento do cabo elétrico em m	1,4
Tensão em V	230
Frequência em Hz	50-60
Acessórios fornecidos	
Cabo de ligação	Sim

KM 7464 FL

Placa de indução independente do forno
com área de cozinhar PowerFlex para máxima potência.



KM 7464 FL, KM 7465 FL (installation drawings)



KM 7464 FL, KM 7465 FL (installation drawings) onset