

KM 7465 FL

Placa de indução independente do forno  
com 2 áreas de cozinhar PowerFlex para máxima potência



- Seleção rápida por escala numérica: ComfortSelect
- Tempos de cozinhar mais curtos: TwinBooster
- Comunicação com o exaustor: função automática Con@ctivity
- 4 Zonas de cozinhar incl. 2 zonas de cozinhar PowerFlex
- Com 620 mm de largura para instalação sobre a bancada ou à face

Código EAN: 4002516201731 / Número de material: 11218160 /  
Número de material antigo: 26746570IB

<b>Tipo de aquecimento</b>	
Tipo de aquecimento	Indução
<b>Tipo de construção</b>	
Independente do fogão	•
<b>Design</b>	
Elegante superfície vitrocerâmica	•
Instalação à face	•
Cor da vitrocerâmica	Preto
Instalação sobre a bancada	•
<b>Zonas de cozinhar</b>	
Número de zonas de cozinhar	4
Número de áreas de cozinhar	2
Número máximo de recipientes para cozinhar	4
<b>Zonas de cozinhar PowerFlex</b>	
Quantidade	2
Tipo	Zona de cozinhar PowerFlex
Diâmetro em mm	Ø 150 – 230
Potência em W	2100
Booster em W	3000
TwinBooster em W	3650
<b>1ª zona/área de cozinhar</b>	
Posição	à esquerda
Tipo	PowerFlex
Tamanho em mm	230x390
Potência Booster máx. em W	4800
Potência máx. em W	3400
Potência TwinBooster máx. em W	7300
<b>2ª zona/área de cozinhar</b>	
Posição	à direita
Tipo	PowerFlex
Tamanho em mm	230x390
Potência Booster máx. em W	4800
Potência máx. em W	3400
Potência TwinBooster máx. em W	7300
<b>Conforto de utilização</b>	
Miele@home	•
Comando através de teclas sensoras	ComfortSelect
Função automática Con@ctivity 3.0	•
Reconhecimento do recipiente e do tamanho	•
Cor da indicação	Amarelo
Sistema automático	•
Manter quente	•
Função Stop&Go	•
Função Recall	•
Desligar automático	•
Reconhecimento de recipientes permanente	•
Regulações personalizáveis	•
Timer	•

KM 7465 FL

Placa de indução independente do forno  
com 2 áreas de cozinhar PowerFlex para máxima potência




Código EAN: 4002516201731 / Número de material: 11218160 /  
Número de material antigo: 26746570IB


<b>Eficiência e sustentabilidade</b>	
Consumo de energia no modo desligado em W	0,5
Consumo de energia no modo standby em W	1,0
Consumo de energia no modo de espera em rede em W	2,0
Tempo até à ligação automática no modo desligado em min	20
Tempo até à ligação automática no modo de espera em min	20
Tempo até à ligação automática no modo de espera em rede em min	20
<b>Conforto de manutenção</b>	
Vitrocerâmica de limpeza fácil	•
<b>Segurança</b>	
Desativação de segurança	•
Função de bloqueio	•
Bloqueio de funcionamento	•
Ventilador de arrefecimento integrado	•
Proteção contra sobreaquecimento	•
Indicação de calor residual	•
<b>Caraterísticas técnicas</b>	
Dimensões em mm (largura)	620
Dimensões em mm (altura)	51
Dimensões em mm (profundidade)	520
Dimensões de corte em mm (largura) em caso de instalação sobre a bancada	600
Dimensões de corte em mm (profundidade) em caso de instalação sobre a bancada	500
Altura de montagem com caixa de ligação em mm	51
Medida de corte interna em mm (largura) em caso de instalação à face	600
Medida de corte interna em mm (profundidade) em caso de instalação à face	500
Peso em kg	11
Medida de corte externa em mm (largura) em caso de instalação à face	624
Medida de corte externa em mm (profundidade) em caso de instalação à face	524
Potência máxima instalada em kW	7,30
Comprimento do cabo elétrico em m	1,4
Tensão em V	230
Frequência em Hz	50-60
<b>Acessórios fornecidos</b>	
Cabo de ligação	Sim

## KM 7465 FL

Placa de indução independente do forno  
com 2 áreas de cozinhar PowerFlex para máxima potência



KM 7464 FL, KM 7465 FL (installation drawings)



KM 7464 FL, KM 7465 FL (installation drawings) onset