

APCL 015

Adaptador de dosagem

para a ligação de sistemas doseadores com lavagem com água.



- Adequado para tubos com 10 mm de diâmetro

Código EAN: 4002516176459 / Número de material: 11229300 /
Número de material antigo: 59590002D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar roupa	•
Gama dos aparelhos/acessórios	
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PDW 909	•
Categoria do produto	
Sistema de dosagem	•
Caraterísticas do produto	
Material	Plástico
Cor	Branco
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	0
Medida exterior, largura líquida em mm	0
Medida exterior, profundidade líquida em mm	0
Medida exterior, altura bruta em mm	12
Medida exterior, largura bruta em mm	80
Medida exterior, profundidade bruta em mm	120
Peso líquido [kg]	0,01
Peso bruto em kg	0,01