

PWM 908 [EL DP MAR 3 AC 400-480V 50-60Hz]

Máquina de lavar roupa, Pequeno Gigante, aquecimento elétrico, bomba de esgoto  
Lloyd's Register approved, capacidade de carga 8.0 kg.



- Volume do tambor de 73 l, capacidade de carga 8.0 kg
- 22 % menos de consumo de água e 28 % menos de consumo de energia\*
- Testado para utilização intensiva: qualidade Miele única
- Máximo conforto de utilização com visor a cores completamente tátil: M Touch Flex
- Limpeza profunda através dos programas de lavagem profissional

\* Com base no programa 60° para roupa de cor com ligação à água quente, em comparação com o modelo anterior.

Código EAN: 4002516223504 / Número de material: 11251290 /  
Número de material antigo: 51908387MAR

Construção e modelo	
Modelo	Máquina de carga frontal
Linha	Desempenho Plus
Frente	Aço inoxidável
Cor do painel	Aço inoxidável
Capacidade de carga em kg	8,0
Volume do tambor em l	73
Abertura da porta [Ø] em mm	300
Ângulo de abertura da porta em graus	167
Batente da porta	à direita
Motor síncrono isento de manutenção	•
Tambor com estrutura de favos com parede traseira do tambor perfurada em aço inoxidável	•
Aplicação	
Adequado para utilização Offshore	•
Adequado para marinha	•
Dados de potência	
Eficácia comprovada contra vírus	•
Higiene testada	•
Consumo de água específico com ligação de água fria em l/kg	6,40
Consumo energético específico com ligação de água fria em kWh/kg	0,13
Consumo de água específico com ligação à água quente em l/kg	6,00
Consumo energético específico com ligação à água quente em kWh/kg	0,06
Consumo de água com ligação de água fria em l	51,0
Consumo energético com ligação de água fria em kWh	1,05
Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água fria	59
Consumo de água com ligação de água quente em l	48,0
Consumo energético com ligação de água quente em kWh	0,50
Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água quente	49
Humidade residual com lavagem a frio em %	48
Humidade residual com lavagem a quente em %	45
Velocidade de centrifugação em rpm.	1600
Fator g	704
Horas de funcionamento testadas	30000
Comando	
Tipo de comando	M Touch Flex
Programabilidade	Programável
Pré-seleção de início máx. em h	96
Indicação do tempo restante	•
Indicação da sequência do programa	•
Idioma selecionável a qualquer momento	•

PWM 908 [EL DP MAR 3 AC 400-480V 50-60Hz]

Máquina de lavar roupa, Pequeno Gigante, aquecimento elétrico, bomba de esgoto  
Lloyd's Register approved, capacidade de carga 8.0 kg.



Código EAN: 4002516223504 / Número de material: 11251290 /  
Número de material antigo: 51908387MAR

<b>Dosagem</b>	
Gaveta de detergentes	3 compartimentos
CapDosing	•
Adaptador de dosagem flexível (opcional)	•
Opções de ligação máximas para bombas doseadoras [quantidade]	6
Sensor de nível de vazio	•
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Tipo de aquecimento	Elétrico
Ligação elétrica	3~ 440V
Potência de aquecimento em kW	4,00
Potência total em kW	4,20
Fusível em A	10
<b>Possível variante de tensão 1</b>	
Ligação elétrica	3~ 400V
Potência de aquecimento em kW	3,40
Potência total em kW	3,60
Fusível em A	10
<b>Possível variante de tensão 2</b>	
Ligação elétrica	3~ 480V 50/60HZ
Potência de aquecimento em kW	4,80
Potência total em kW	5,00
Fusível em A	10
<b>Ligação à água/descarga da água</b>	
Água fria [quantidade]	1x 1/2" com rosca de 3/4"
Água quente [quantidade]	1x 1/2" com rosca de 3/4"
Bomba de esgoto	DN 22
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	850
Medida exterior, largura líquida em mm	605
Medida exterior, profundidade líquida em mm	714
Medida exterior, altura bruta em mm	940
Medida exterior, largura bruta em mm	660
Medida exterior, profundidade bruta em mm	768
Peso líquido em kg	108,0
Peso bruto em kg	112
Carga máxima no piso em N	2820
<b>Nível de emissões</b>	
Nível de ruído no local de trabalho	<70 dB(A) re 20 µPa
Libertação de calor no local em Mj/h	1,00
<b>Equipamento</b>	
Monitorização do desequilíbrio tridimensional	•
Amortecedor profissional	•
Cruzeta resistente de aço inoxidável	•
Enxaguamento desinfetante	•
EcoSpeed	•
Alisar extra	•
Tecnologia das pás elevatórias eficiente	•
Monitorização da temperatura	•

PWM 908 [EL DP MAR 3 AC 400-480V 50-60Hz]

Máquina de lavar roupa, Pequeno Gigante, aquecimento elétrico, bomba de esgoto  
Lloyd's Register approved, capacidade de carga 8.0 kg.



Código EAN: 4002516223504 / Número de material: 11251290 /  
Número de material antigo: 51908387MAR

Resistência especial	•
Sistema automático de quantidade+	•
Caudalímetro	•
Iluminação do tambor LED, Classe 1	•
Canal de comunicação	•
Adicionar mais roupa	•
Acessórios independentes do aparelho	•
<b>Eficiência e sustentabilidade</b>	
Taxa de reciclagem em %	95
<b>Possibilidades de ligação</b>	
Sistema de pagamento (opção)	•
Interface ótica para acesso de assistência técnica	•
Corte de picos de carga / gestão de energia (opção)	•
Módulo LAN/Wi-Fi (opção)	•
WiFiConn@ct	•
<b>Normas e certificados</b>	
WEEE	•
Lloyd's Register	•
Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas	•