

XKM 3200-WL-PLT

Módulo de comunicação

Com interface LAN e Wi-Fi para estabelecimento de ligação a sistemas externos.



- Para a integração num canal de comunicação
- Instalação fácil

Código EAN: 4002516213055 / Número de material: 11291940 /  
Número de material antigo: 59320001D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar roupa	•
Secadores	•
Gama dos aparelhos/acessórios	
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
PDW 909	•
PDR 510	•
PDR 910	•
PDR 514	•
PDR 914	•
PDR 518	•
PDR 918	•
PDR 522	•
PDR 922	•
PDR 528	•
PDR 928	•
PDR 544	•
PDR 944	•
Categoria do produto	
Documentação do processo/dos dados operacionais/comunicação	•
Caraterísticas do produto	
Material	Plástico
Cor	Cinzento
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	0
Medida exterior, largura líquida em mm	0
Medida exterior, profundidade líquida em mm	0
Medida exterior, altura bruta em mm	55
Medida exterior, largura bruta em mm	185
Medida exterior, profundidade bruta em mm	230
Peso líquido [kg]	0,34
Peso bruto em kg	0,39
Normas, cert. e marc.	
CE	•