

APCL 011

Sapata fechada, 47 cm de altura

Para carga e descarga ergonómica da máquina de lavar roupa e do secador.



Código EAN: 4002516228370 / Número de material: 11318830 /
Número de material antigo: 59590013D

| Categorias de produto associadas | |
|---|---|
| Máquinas de lavar roupa | • |
| Secadores | • |
| Categoria do aparelho/acessórios | |
| PT 5135 C | • |
| PT 5136 | • |
| PT 5137 WP | • |
| PT 5140 WP | • |
| PT 5145 C | • |
| PT 7135 C | • |
| PT 7136 | • |
| PT 7137 WP | • |
| PW 5064 | • |
| PW 5062 | • |
| PW 5065 | • |
| PW 5064 MOPSTAR 60 | • |
| PW 5070 | • |
| PW 6055 | • |
| PW 6065 | • |
| PW 6055 Vario | • |
| PW 6065 Vario | • |
| PW 6065 Plus | • |
| PW 6068 Plus | • |
| PWM 500-08 | • |
| PWM 500-09 | • |
| PWM 506 Mop Star 60 | • |
| PWM 507 | • |
| PWM 508 Mop Star 80 | • |
| PWM 900-09 | • |
| PWM 906 | • |
| PWM 907 | • |
| PWM 908 | • |
| PDR 500-08 | • |
| PDR 507 | • |
| PDR 900-08 | • |
| PDR 908 | • |
| Categoria do produto | |
| Sapata/base para encastrar | • |
| Caraterísticas do produto | |
| Ligação elétrica | OHNE |
| Material | Aço inoxidável, Chapa de aço galvanizado, em pó |
| Cor | Aço inoxidável |
| Dimensões e peso | |
| Medida exterior, altura líquida em mm | 480 |
| Medida exterior, largura líquida em mm | 605 |
| Medida exterior, profundidade líquida em mm | 622 |
| Medida exterior, altura bruta em mm | 500 |
| Medida exterior, largura bruta em mm | 630 |
| Medida exterior, profundidade bruta em mm | 640 |

APCL 011

Sapata fechada, 47 cm de altura

Para carga e descarga ergonómica da máquina de lavar roupa e do secador.

Código EAN: 4002516228370 / Número de material: 11318830 /
Número de material antigo: 59590013D

| | |
|-------------------|-------|
| Peso líquido [kg] | 32,00 |
|-------------------|-------|

| | |
|------------------|-------|
| Peso bruto em kg | 33,00 |
|------------------|-------|

