

## PDR 300 SmartBiz HP [EL]

Secador com bomba de calor

de qualidade industrial para instalação simples sem conduta de saída de ar.



- Volume do tambor de 120.00 l, capacidade de carga 7.0 kg
- Pannel de aço inoxidável de alta qualidade e tambor com estrutura de favos Miele
- Fornecido pronto a ligar, inclui ficha
- Compacto e integrado como coluna de lavar/secar

**A+++**

Código EAN: 4002516236382 / Número de material: 11323280 /  
Número de material antigo: 52300001P

Modelo e versão	
Modelo	Máq.carga frontal, coluna
Linha	SmartBiz
Frente	Branco lótus
Capacidade de carga em kg	7,0
Volume do tambor em l	120,00
Sistema de secagem	Bomba de calor
Abertura da porta [Ø] em mm	370
Ângulo de abertura da porta em graus	167
Batente da porta	à esquerda
Tambor com estrutura de favos em inox	Sim
Aplicação	
Adequado para hotelaria e restauração	•
Adequado para oficinas	•
Adequado para universidades, escolas e infantários	•
Adequado para clubes desportivos	•
Adequado para Beauty, Wellness & Fitness	•
Adequado para uso doméstico	•
Dados de rendimento	
Potência de evaporação máxima em l/h	1,68
Consumo energético específico em kWh/kg	0,15
Consumo energético específico em Tecido misto/Secagem normal com humidade residual de 40% em kWh/kg	0,12
Tempo de funcionamento do programa em min.	125
Tempo de funcionamento do programa Tecido misto/Secagem normal com humidade residual de 40% em min.	99
Horas de funcionamento testadas	15000
Comando	
Tipo de comando	DirectSensor 7 segmentos
Comando do programa	Comando humidade residual
Pré-seleção de início máx. em h	24
Indicação do tempo restante	•
Painel com inscrição de texto claro	•
Ligação elétrica padrão	
Tipo de aquecimento	Bomba de calor
Ligação elétrica	220-240V~ 50HZ
Potência de aquecimento elétrica em kW	0,00
Potência total em kW	1,10
Fusível em A	10
Fornecimento com tomada	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	850
Medida exterior, largura líquida em mm	596
Medida exterior, profundidade líquida em mm	636
Medida exterior, altura bruta em mm	940
Medida exterior, largura bruta em mm	660
Medida exterior, profundidade bruta em mm	690
Peso líquido em kg	56,5
Peso bruto em kg	60
Carga máxima no piso em N	920

## PDR 300 SmartBiz HP [EL]

Secador com bomba de calor

de qualidade industrial para instalação simples sem conduta de saída de ar.



Código EAN: 4002516236382 / Número de material: 11323280 /

Número de material antigo: 52300001P

<b>Níveis de emissão</b>	
Nível de ruído no local de trabalho	<70 dB(A) re 20 µPa
Libertação de calor no local em Mj/h	1,79
<b>Equipamento</b>	
Fluxo de ar axial	•
Filtro de algodão na porta	•
Sistema de filtragem do permutador de calor SmartBiz	•
PerfectDry	•
Pás Soft-Lift	•
Função Delicado Plus	•
Tubo de saída de água condensada	•
FragranceDos	•
Iluminação do tambor	•
Acessórios independentes do aparelho	•
<b>Eficiência e sustentabilidade</b>	
Classe de eficiência energética	A+++
Classe de eficiência de condensação	A
Consumo de energia anual em kWh	152
Ruído no programa padrão Algodão Secagem normal com carga completa em dB(a)	66
Tempo de funcionamento no programa padrão em min.	165
Princípio de funcionamento	Condensação
Capacidade de carga em kg	7,0
Contém gases fluorados com efeito de estufa	•
Sistema fechado hermeticamente	•
Refrigerante	R450A
Quantidade de refrigerante em kg	0,31
Potencial de efeito de estufa do refrigerante em kg CO2e	605
Potencial de efeito de estufa do aparelho em kg CO2e	188,00
<b>Possibilidades de ligação</b>	
Interface ótica para acesso de assistência técnica	•
<b>Normas, cert. e marc.</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-CEM	•
Proteção contra salpicos de água IP X4	•
WEEE	•
Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas	•