

DU 900 RV

Unidade de secagem, com ranhuras de ventilação, elétrica
P/ máquinas de 900 mm larg. e secagem interior e exterior ideal dos utensílios.



- C/ revestimento sup., entrada de ar por cima do compartimento.
- 2 filtros HEPA H14 incluídos
- Segurança ideal: filtro HEPA diretamente antes da cuba d/ lavagem
- Débito de ar 250 m³/h
- Vida útil do filtro HEPA: 1000 h

Código EAN: 4002516265139 / Número de material: 11324820 /
Número de material antigo: 69250006D

Categorias de produto associadas

Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório •

Equipamentos compatíveis

PLW 8615 •

PLW 8616 •

Dimensões e peso

Medida exterior, altura líquida em mm	840
Medida exterior, largura líquida em mm	845
Medida exterior, profundidade líquida em mm	1045
Medida exterior, altura bruta em mm	990
Medida exterior, largura bruta em mm	845
Medida exterior, profundidade bruta em mm	1200
Peso líquido em kg	116,00
Peso bruto em kg	133,00