

DU 1150 RV

Unidade de secagem, com ranhuras de ventilação, elétrica para máquinas de 1150 mm de largura e uma secagem interior/exterior perfeita do material a lavar.



- Com revestimento superior, entrada de ar por cima do compartimento.
- 2 filtros HEPA H14 incluídos
- Segurança ideal: filtro HEPA diretamente antes da cuba de lavagem
- Débito de ar 250 m³/h
- Vida útil do filtro HEPA: 1000 h

Código EAN: 4002516265146 / Número de material: 11324850 /
Número de material antigo: 69250007D

Categorias de produto associadas

Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório

•

Equipamentos compatíveis

PLW 8617

•

Dimensões e peso

Medida exterior, altura líquida em mm	855
Medida exterior, largura líquida em mm	850
Medida exterior, profundidade líquida em mm	1190
Medida exterior, altura bruta em mm	1010
Medida exterior, largura bruta em mm	850
Medida exterior, profundidade bruta em mm	1200
Peso líquido em kg	122,00
Peso bruto em kg	139,00