

PW 6080 Vario XL [EL AV 3N AC 400V 50Hz]

Máquina de lavar roupa com aquecimento elétrico

com agregado oscilante, tempo mais curto de 53 min e válvula de esgoto.



- Volume do tambor de 80 l, capacidade de carga 9.0 kg
- Grande variedade de programas: programas de lavagem para aplicações especiais
- Tratamento suave graças ao tambor com estrutura de favos Miele
- Bastante eficiente: menos consumo de água e energia
- Resultados de centrifugação ideais: humidade residual 44 %, fator-g520

\* Indicação da humidade residual referente à lavagem a quente no último processo de lavagem.

Código EAN: 4002516235408 / Número de material: 11329990 /  
Número de material antigo: 516080X4D

Construção e modelo	
Modelo	Máquina de carga frontal
Linha	Octoplus
Frente	Aço inoxidável
Relação de carga	1:9
Capacidade de carga em kg	9,0
Volume do tambor em l	80
Abertura da porta [Ø] em mm	370
Ângulo de abertura da porta em graus	180
Batente da porta	à direita
Motor isento de manutenção com conversor de frequência	•
Tambor com estrutura de favos	•
Aplicação	
Adequado para hotelaria e restauração	•
Adequado para a gestão de instalações	•
Adequado para lavandaria	•
Adequado para condomínios e residências	•
Adequado para a limpeza de têxteis	•
Adequado para lavandarias e engomadoras	•
Adequado para oficinas	•
Adequado para bombeiros e serviços de salvamento	•
Adequado para courelarias e centros hípicas	•
Adequado para universidades, escolas e infantários	•
Adequado para hospitais	•
Adequado para parques de campismo	•
Adequado para clubes desportivos	•
Adequado para Beauty, Wellness & Fitness	•
Adequado para uso doméstico	•
Adequado para consultórios médicos e dentários	•
Dados de potência	
Consumo de água específico com ligação à água quente em l/kg	8,00
Consumo energético específico com ligação à água quente em kWh/kg	0,05
Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água fria	57
Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água quente	53
Humidade residual com lavagem a frio em %	49
Humidade residual com lavagem a quente em %	44
Velocidade de centrifugação em rpm.	1300
Fator g	520
Horas de funcionamento testadas	30000
Comando	
Tipo de comando	Profitrronic L Vario
Programabilidade	Programável
Pré-seleção de início máx. em h	24
Indicação do tempo restante	•
Indicação da sequência do programa	•
Idiomas do visor configuráveis	•

PW 6080 Vario XL [EL AV 3N AC 400V 50Hz]

Máquina de lavar roupa com aquecimento elétrico

com agregado oscilante, tempo mais curto de 53 min e válvula de esgoto.



Código EAN: 4002516235408 / Número de material: 11329990 /  
Número de material antigo: 516080X4D

<b>Programas básicos/grupos-alvo</b>	
Programas básicos	•
Programas para hotelaria e restauração	•
Programas para lares de idosos e casas de repouso	•
Programas para gestão de instalações	•
Programas para lavandarias	•
Programas para residências e construções habitacionais	•
Programas para limpeza de têxteis	•
Programas para lavandarias e engomadoras	•
Programas para pequenas empresas	•
Programas para bombeiros e serviços de emergência	•
Programas para coudelarias/cavalariças/centros hípicas	•
Programas para universidades, infantários e escolas	•
Programas para hospitais	•
Programas para restaurantes de Fast Food	•
Programas para parques de campismo	•
Programas para clubes desportivos	•
Programas para a área da cosmética, bem-estar e fitness	•
Programas para residências particulares	•
Programas para consultórios médicos e dentários	•
<b>Dosagem</b>	
Gaveta de detergentes	3 compartimentos
Adaptador patenteado de dosagem de líquidos	•
Opções de ligação máximas para bombas doseadoras [quantidade]	6
Sensor de nível de vazio	•
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Tipo de aquecimento	Elétrico
Ligação elétrica	3N AC 400V 50HZ
Potência de aquecimento em kW	7,95
Potência total em kW	8,20
Fusível em A	16
<b>Ligação à água/descarga da água</b>	
Água fria [quantidade]	1x 1/2" com rosca de 3/4"
Água quente [quantidade]	1x 1/2" com rosca de 3/4"
Água de processo (opção) [quantidade]	1 x 1/2" com rosca de 3/4"
Válvula de esgoto	DN 70
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	1020
Medida exterior, largura líquida em mm	700
Medida exterior, profundidade líquida em mm	727
Medida exterior, altura bruta em mm	1215
Medida exterior, largura bruta em mm	760
Medida exterior, profundidade bruta em mm	820
Peso líquido em kg	140,0
Peso bruto em kg	148
Carga máxima no piso em N/m <sup>2</sup>	2330
<b>Nível de emissões</b>	
Nível de ruído no local de trabalho	<70 dB(A) re 20 µPa
Libertação de calor no local em Mj/h	3,00

PW 6080 Vario XL [EL AV 3N AC 400V 50Hz]

Máquina de lavar roupa com aquecimento elétrico

com agregado oscilante, tempo mais curto de 53 min e válvula de esgoto.



Código EAN: 4002516235408 / Número de material: 11329990 /

Número de material antigo: 516080X4D

<b>Equipamento</b>	
Tratamento de panos	•
Monitorização do desequilíbrio	•
Enxaguamento desinfetante	•
Monitorização da temperatura	•
Resistência especial	•
Sistema automático de quantidade+	•
Caudalímetro	•
Canal de comunicação	•
Acessórios independentes do aparelho	•
<b>Eficiência e sustentabilidade</b>	
Taxa de reciclagem em %	95
<b>Possibilidades de ligação</b>	
Sistema de pagamento	•
Interface ótica para acesso de assistência técnica	•
Módulo da interface RS 232 (opção)	•
Desativação em pico de carga/gestão de energia (opção)	•
<b>Capacidades</b>	
Máscaras de proteção respiratória [quantidade]	4-5
Fato de proteção [quantidade]	1
Casaco de proteção [quantidade]	1-2
Edredões sintéticos [quantidade]	1
Almofadas sintéticas [quantidade]	1-2
Edredões de penas [quantidade]	1
Almofadas de penas [quantidade]	1-2
Panos de limpeza, 22 g [quantidade]	182
Mopas, algodão, 40 cm/190 g [quantidade]	42
Mopas, algodão, 50 cm/220 g [quantidade]	36
Mopas, microfibras, 40 cm/120 g [quantidade]	66
Mopas, microfibras, 50 cm/170 g [quantidade]	47
Mantas de verão para cavalos [quantidade]	1-2
<b>Normas e certificados</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Proteção contra salpicos de água IP X4	•
WEEE	•
RCM	•
Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas	•