

PT 7186 Vario XL [EL 3N AC 400V 50Hz]

Secador de saída de ar, a eletricidade

com tempomais curto de 41 min para um elevado rendimento da calandra.



- Volume do tambor de 180.00 l, capacidade de carga 9.0 kg
- Variedade de programas – Prog. de secagem para aplicações espec.
- Secagem precisa para todos os têxteis: PerfectDry
- Tratamento delicado único – tambor com estrutura de favos
- Fácil manuseamento – Visor e filtro de grandes áreas

Código EAN: 4002516235903 / Número de material: 11331570 /
Número de material antigo: 527186X2D

Modelo e versão	
Modelo	Máquina de carga frontal
Linha	Octoplus
Frente	Aço inoxidável
Capacidade de carga em kg	9,0
Relação de carga	1:20
Volume do tambor em l	180,00
Sistema de secagem	Saída de ar
Abertura da porta [Ø] em mm	440
Ângulo de abertura da porta em graus	180
Batente da porta	à esquerda
Tambor com estrutura de favos em inox	Sim
Aplicação	
Adequado para hotelaria e restauração	•
Adequado para lares de idosos e casas de repouso	•
Adequado para a gestão de instalações	•
Adequado para lavandaria	•
Adequado para condomínios e residências	•
Adequado para a limpeza de têxteis	•
Adequado para lavandarias e engomadoras	•
Adequado para oficinas	•
Adequado para bombeiros e serviços de salvamento	•
Adequado para coudelarias e centros hípicas	•
Adequado para universidades, escolas e infantários	•
Adequado para hospitais	•
Adequado para parques de campismo	•
Adequado para clubes desportivos	•
Adequado para Beauty, Wellness & Fitness	•
Adequado para consultórios médicos e dentários	•
Dados de rendimento	
Potência de evaporação máxima em l/h	8,10
Tempo de funcionamento do programa em min.	41
Comando	
Tipo de comando	Profitronic L Vario
Programabilidade	Programável
Comando do programa	Comando humidade residual
Pré-seleção de início máx. em h	24
Indicação do tempo restante	•
Indicação da sequência do programa	•
Idiomas do visor configuráveis	•
Programas básicos/grupos-alvo	
Programas básicos	•
Programas para gestão de instalações	•
Programas para limpeza de têxteis	•
Programas para bombeiros e serviços de emergência	•
Programas para coudelarias/cavalariças/centros hípicas	•
Programas para residências particulares	•
Ligação elétrica padrão	
Tipo de aquecimento	Elétrico

PT 7186 Vario XL [EL 3N AC 400V 50Hz]

Secador de saída de ar, a eletricidade

com tempomais curto de 41 min para um elevado rendimento da calandra.



Código EAN: 4002516235903 / Número de material: 11331570 /

Número de material antigo: 527186X2D

Ligação elétrica	3N AC 400V 50HZ
Potência de aquecimento elétrica em kW	7,94
Potência total em kW	8,50
Fusível em A	16
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	1020
Medida exterior, largura líquida em mm	700
Medida exterior, profundidade líquida em mm	763
Medida exterior, altura bruta em mm	1215
Medida exterior, largura bruta em mm	760
Medida exterior, profundidade bruta em mm	820
Peso líquido em kg	77,0
Peso bruto em kg	88
Carga máxima no piso em N	1020
Níveis de emissão	
Nível de ruído no local de trabalho	<70 dB(A) re 20 µPa
Libertação de calor no local em Mj/h	1,62
Equipamento	
Reverso inteligente do tambor	•
Fluxo de ar axial	•
Filtro de grande dimensão	•
PerfectDry	•
Pás Soft-Lift	•
Função Delicado	•
Canal de comunicação	•
Cesto para secador (opção)	•
Acessórios independentes do aparelho	•
Possibilidades de ligação	
Sistema de pagamento	•
Interface de série RS 232 (opção)	•
Interface ótica para acesso de assistência técnica	•
Desativação em pico de carga/gestão de energia (opção)	•
Capacidades	
Máscaras de proteção respiratória [quantidade]	4
Fato de proteção [quantidade]	1
Casaco de proteção [quantidade]	1-2
Edredões sintéticos [quantidade]	1
Almofadas sintéticas [quantidade]	1-2
Edredões de penas [quantidade]	1
Almofadas de penas [quantidade]	1-2
Panos de limpeza, 22 g [quantidade]	182
Mopas, algodão, 40 cm [quantidade]	42
Mopas, algodão, 50 cm [quantidade]	36
Mopas, microfibras, 40 cm [quantidade]	66
Mopas, microfibras, 50 cm [quantidade]	47
Mantas de verão para cavalos [quantidade]	1-2
Normas, cert. e marc.	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Proteção contra salpicos de água IP X4	•

PT 7186 Vario XL [EL 3N AC 400V 50Hz]

Secador de saída de ar, a eletricidade

com tempomais curto de 41 min para um elevado rendimento da calandra.



Código EAN: 4002516235903 / Número de material: 11331570 /
Número de material antigo: 527186X2D

WEEE

Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas

•

•