

PW 5084 XL Mop Star 80 [EL AV 3N AC 400V 50Hz]
Máquina de lavar roupa com aquecimento elétrico especialmente adaptada aos requisitos da gestão de instalações.



- Volume do tambor de 80 l, capacidade de carga 9,0 kg
- Programas seguros de lavagem e desinfecção para têxteis
- Melhor remoção de sujidade: pré-centrifugação patenteada *
- Mopas e panos preparados de forma ideal: Ready-to-use
- Operação simples com botão seletor rotativo e visor de texto nítido

* Patente: EP 2 003 236 B1

Código EAN: 4002516252870 / Número de material: 11376090 /
Número de material antigo: 515084X6D

Modelo e versão	
Modelo	Máquina de carga frontal
Linha	MopStar
Frente	Azul octo
Relação de carga	1:9
Capacidade de carga em kg	9,0
Volume do tambor em l	80
Abertura da porta [Ø] em mm	370
Ângulo de abertura da porta em graus	180
Batente da porta	à direita
Motor isento de manutenção com conversor de frequência	•
Tambor com estrutura de favos	•
Aplicação	
Adequado para a gestão de instalações	•
Dados de rendimento	
Consumo de água específico com ligação à água quente em l/kg	8,00
Consumo energético específico com ligação à água quente em kWh/kg	0,05
Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água fria	59
Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água fria no programa Mopas Standard 60 °C	53
Humidade residual no reprocessamento de mopas em %	25
Velocidade de centrifugação em rpm.	1300
Fator g	520
Horas de funcionamento testadas	30000
Comando	
Tipo de comando	Símbolo esfregona ProfiLine
Programabilidade	Def. de parâmetro definível
Pré-seleção de início máx. em h	24
Indicação do tempo restante	•
Indicação da sequência do programa	•
Painel com símbolos facilmente compreensíveis	•
Idiomas do visor configuráveis	•
Programas básicos/grupos-alvo	
Programas básicos	•
Programas para gestão de instalações	•
Dosagem	
Gaveta de detergentes	3 compartimentos
Adaptador patenteado de dosagem de líquidos	•
Opções de ligação máximas para bombas doseadoras [quantidade]	6
Sensor de nível de vazio	•
Ligação elétrica padrão	
Tipo de aquecimento	Elétrico
Ligação elétrica	3N AC 400V 50HZ
Potência de aquecimento em kW	6,30
Potência total em kW	6,50
Fusível em A	10

PW 5084 XL Mop Star 80 [EL AV 3N AC 400V 50Hz]
 Máquina de lavar roupa com aquecimento elétrico
 especialmente adaptada aos requisitos da gestão de instalações.



Código EAN: 4002516252870 / Número de material: 11376090 /
 Número de material antigo: 515084X6D

Ligação da água/esgoto da água	
Água fria [quantidade]	1x 1/2" com rosca de 3/4"
Água quente [quantidade]	1x 1/2" com rosca de 3/4"
Válvula de esgoto	DN 70
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	1020
Medida exterior, largura líquida em mm	700
Medida exterior, profundidade líquida em mm	727
Medida exterior, altura bruta em mm	1215
Medida exterior, largura bruta em mm	760
Medida exterior, profundidade bruta em mm	815
Peso líquido em kg	140,0
Peso bruto em kg	148
Carga máxima no piso em N	2330
Níveis de emissão	
Nível de ruído no local de trabalho	<70 dB(A) re 20 µPa
Libertação de calor no local em Mj/h	2,30
Equipamento	
Pré-centrifugação patenteada	•
Tratamento de panos	•
Monitorização do desequilíbrio	•
Monitorização da temperatura	•
Resistência especial	•
Sistema automático de quantidade+	•
Caudalímetro	•
Acessórios independentes do aparelho	•
Eficiência e sustentabilidade	
Taxa de reciclagem em %	95
Possibilidades de ligação	
Interface ótica para acesso de assistência técnica	•
Desativação em pico de carga/gestão de energia (opção)	•
Capacidades	
Panos de limpeza, 22 g [quantidade]	182
Mopas, algodão, 40 cm/190 g [quantidade]	42
Mopas, algodão, 50 cm/220 g [quantidade]	36
Mopas, microfibras, 40 cm/120 g [quantidade]	66
Mopas, microfibras, 50 cm/170 g [quantidade]	47
Normas, cert. e marc.	
CE	•
VDE	•
Proteção contra salpicos de água IP X4	•
WEEE	•
Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas	•