

WWG360 WCS PWash&9kg

Máquina de lavar roupa de carga frontal W1:

A | 9 kg | 1400 r.p.m. | QuickPowerWash | Alisar extra | Miele@home



- QuickPowerWash garante resultados eficientes e rápidos em apenas 49 minutos*
- Roupa perfeita com o tambor com estrutura de favos
- Alisar extra reduz os vincos e poupa até 50 % de tempo e esforço**
- Visor e utilização cómoda por toque: ComfortSensor
- Controlo total da sua máquina de lavar roupa por app com a Miele@home***

* Isto aplica-se a todas as máquinas de lavar roupa da Miele que permitem uma implementação dos parâmetros técnicos do procedimento e da máquina apresentados no resumo do relatório de teste WL 1110/18.

** Patente EP 2 088 231

*** Oferta digital adicional da Miele & Cie. KG. Todas as aplicações inteligentes tornam-se possíveis através do sistema Miele@home. O conjunto de funções pode variar consoante o modelo e o país.



Código EAN: 4002516281917 / Número de material: 11395200 /
Número de material antigo: 11WG3601P

Tipo de construção	
Possível formar coluna	•
Side-by-side	•
Instalar num nicho	•
Batente da porta	à direita
Tipo de instalação	
Marca do produto	W1 White Edition
Máquinas de carga frontal	•
Centrifugação	
Velocidade de centrifugação máx.	1400
Fim da enxaguagem	•
Função «sem centrifugação»	•
Design	
Cor do aparelho	Branco lótus
Cor do painel	Branco lótus
Design da porta	Preto obsidiana com aro cromado
Cor do botão seletor rotativo	Branco lótus/Anel crom.
Versão do painel	5° de inclinação
Tipo de comando	Botão seletor rotativo
Visor	ComfortSensor branco, 1 linha
Eficiência de limpeza	
Tecnologia inovadora de lavagem PowerWash	•
Dosagem certa CapDosing	•
Tratamento delicado da roupa	
Tambor com estrutura de favos	•
Carga em kg	9,0
Conforto de utilização	
Ligação em rede com Miele@home	•
Pré-seleção de início até 24 horas	•
Indicação do tempo restante	•
Indicação da sequência do programa	•
MultiLingua	•
Gaveta de detergentes AutoClean	•
AddLoad (Adicionar mais roupa)	•
Eficiência e sustentabilidade	
Classe de eficiência energética (A-G)	A
Consumo de energia calculado em kWh por 100 ciclos de funcionamento para o ciclo de lavagem em kWh	49
Consumo de água calculado por ciclo de funcionamento em l	48
Classe de eficiência de centrifugação	B
Classe de emissão do ruído (centrifugação)	A
Emissão do ruído centrifugação em dB(A) re 1 pW	68
Duração do prog. «ECO 40–60» na cap. nominal	199
Consumo de energia no modo desligado em W	0,40
Consumo de energia no modo de espera em rede em W	0,80
Lavagem a baixa temperatura «frio» e «20 °C»	•

WWG360 WCS PWash&9kg

Máquina de lavar roupa de carga frontal W1:

A | 9 kg | 1400 r.p.m. | QuickPowerWash | Alisar extra | Miele@home



Código EAN: 4002516281917 / Número de material: 11395200 /

Número de material antigo: 11WG3601P

Sistema automático de quantidade	•
Contador do volume de água	•
Regulação de espuma	•
Motor ProfiEco	•
Programas de lavagem	
QuickPowerWash	•
Automático plus	•
Algodão	•
Fibras	•
Roupa delicada	•
Camisas	•
Sedas (lavagem manual)	•
Lãs (lavagem manual)	•
Expresso 20	•
Roupa escura/Gangas	•
Outdoor	•
Impermeabilizar	•
Roupa de desporto	•
Limpeza da máquina	•
Algodão seta	•
Só enxaguagem/goma	•
Despejo/Centrifugação	•
ECO 40-60	•
Extras para lavagem	
SingleWash	•
Curto	•
Pré-lavagem extra	•
Pré-lavagem	•
Água plus	•
Ciclo de enxaguagem adicional	•
Extra silencioso	•
Alisar extra com vapor	•
Sinal	•
AllergoWash	•
Segurança	
Sistema antifugas	Watercontrol-System
Segurança para crianças	•
Código Pin	•
Interface ótica	•
Caraterísticas técnicas	
Dimensões em mm (largura)	596
Dimensões em mm (altura)	850
Dimensões em mm (profundidade)	643
Profundidade do aparelho com a porta aberta em mm	1077
Peso em kg	93
Potência máxima instalada em kW	2,10-2,40
Tensão em V	220-240
Fusível em A	10

WWG360 WCS PWash&9kg

Máquina de lavar roupa de carga frontal W1:

A | 9 kg | 1400 r.p.m. | QuickPowerWash | Alisar extra | Miele@home



Código EAN: 4002516281917 / Número de material: 11395200 /

Número de material antigo: 11WG3601P

Frequência em HZ	50
Comprimento da mangueira de entrada de água em m	1,60
Comprimento da mangueira de esgoto da água em m	1,50
Comprimento do cabo elétrico em m	2

Acessórios fornecidos

3 Caps	•
Voucher para detergentes Miele	•

Idiomas do visor disponíveis

Idiomas do visor disponíveis através do MultiLingua	dansk, deutsch, english (GB), español, norsk, português, русский, slovenčina, suomi, svenska, українська, čeština
---	---

WWG360 WCS PWash&9kg

Máquina de lavar roupa de carga frontal W1:

A | 9 kg | 1400 r.p.m. | QuickPowerWash | Alisar extra | Miele@home




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm