

WWG660 WCS TDos&9kg

Máquina de lavar roupa de carga frontal W1:

A | 9 kg | 1400 r.p.m. | Dosagem automática | Alisar extra | Miele@home



- Tratamento da roupa perfeito testado para 20 anos
- Poupar energia com a melhor classe de eficiência energética A
- Dosagem precisa e automática de detergente com TwinDos®
- O Alisar extra reduz os vincos e poupa até 50 % de tempo e esforço
- Miele@home: ligação em rede inteligente para mais opções*

* Oferta digital adicional da Miele & Cie. KG. Todas as aplicações inteligentes tornam-se possíveis através do sistema Miele@home. O conjunto de funções pode variar consoante o modelo e o país.



Código EAN: 4002516281870 / Número de material: 11395210 /
Número de material antigo: 11WG6601P

Tipo de construção	
Possível formar coluna	•
Side-by-side	•
Instalar num nicho	•
Batente da porta	à direita
Tipo de instalação	
Marca do produto	W1 White Edition
Máquinas de carga frontal	•
Centrifugação	
Velocidade de centrifugação máx.	1400
Fim da enxaguagem	•
Função «sem centrifugação»	•
Design	
Cor do aparelho	Branco lótus
Cor do painel	Branco lótus
Design da porta	Preto obsidiana com aro cromado
Cor do botão seletor rotativo	Branco lótus/Anel crom.
Versão do painel	5° de inclinação
Tipo de comando	Botão seletor rotativo
Visor	ComfortSensor branco, 1 linha
Eficiência de limpeza	
Dosagem automática de detergente TwinDos	•
Dosagem certa CapDosing	•
Tratamento delicado da roupa	
Tambor com estrutura de favos	•
Carga em kg	9,0
Conforto de utilização	
Ligação em rede com Miele@home	•
Pré-seleção de início até 24 horas	•
Indicação do tempo restante	•
Indicação da sequência do programa	•
Multilingua	•
Gaveta de detergentes AutoClean	•
AddLoad (Adicionar mais roupa)	•
Eficiência e sustentabilidade	
Classe de eficiência energética (A-G)	A
Consumo de energia calculado em kWh por 100 ciclos de funcionamento para o ciclo de lavagem em kWh	49
Consumo de água calculado por ciclo de funcionamento em l	48
Classe de eficiência de centrifugação	B
Classe de emissão do ruído (centrifugação)	A
Emissão do ruído centrifugação em dB(A) re 1 pW	68
Duração do prog. «ECO 40-60» na cap. nominal	209
Consumo de energia no modo desligado em W	0,40
Consumo de energia no modo de espera em rede em W	0,80
Lavagem a baixa temperatura «frio» e «20 °C»	•
Sistema automático de quantidade	•
Contador do volume de água	•

WWG660 WCS TDos&9kg

Máquina de lavar roupa de carga frontal W1:

A | 9 kg | 1400 r.p.m. | Dosagem automática | Alisar extra | Miele@home



Código EAN: 4002516281870 / Número de material: 11395210 /
Número de material antigo: 11WG6601P

Regulação de espuma	•
Motor ProfiEco	•
Programas de lavagem	
Automático plus	•
Algodão	•
Fibras	•
Roupa delicada	•
Camisas	•
Sedas (lavagem manual)	•
Lãs (lavagem manual)	•
Expresso 20	•
Roupa escura/Gangas	•
Outdoor	•
Impermeabilizar	•
Roupa de desporto	•
Limpeza da máquina	•
Algodão seta	•
Só enxaguagem/goma	•
Despejo/Centrifugação	•
ECO 40-60	•
Extras para lavagem	
Curto	•
Pré-lavagem extra	•
Pré-lavagem	•
Água plus	•
Ciclo de enxaguagem adicional	•
Extra silencioso	•
Alisar extra com vapor	•
Sinal	•
AllergoWash	•
Qualidade	
Contrapesos em ferro fundido	•
Segurança	
Sistema antifugas	Watercontrol-System
Segurança para crianças	•
Código Pin	•
Interface ótica	•
Caraterísticas técnicas	
Dimensões em mm (largura)	596
Dimensões em mm (altura)	850
Dimensões em mm (profundidade)	643
Profundidade do aparelho com a porta aberta em mm	1077
Peso em kg	94
Potência máxima instalada em kW	2,10-2,40
Tensão em V	220-240
Fusível em A	10
Frequência em HZ	50
Comprimento do cabo elétrico em m	2
Acessórios fornecidos	
3 Caps	•
UltraPhase 1+2	•

Miele

WWG660 WCS TDos&9kg

Máquina de lavar roupa de carga frontal W1:

A | 9 kg | 1400 r.p.m. | Dosagem automática | Alisar extra | Miele@home



Código EAN: 4002516281870 / Número de material: 11395210 /

Número de material antigo: 11WG6601P

Voucher para 5 cartuchos UltraPhase da Miele

Idiomas do visor disponíveis


Idiomas disponíveis através do MultiLingua

•
dansk, deutsch, english
(GB), español, norsk,
português, русский,
slovenčina, suomi, svenska,
українська, čeština


WWG660 WCS TDos&9kg

Máquina de lavar roupa de carga frontal W1:


A | 9 kg | 1400 r.p.m. | Dosagem automática | Alisar extra | Miele@home




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm