

WCA020 WCS Active

Máquina de lavar roupa de carga frontal W1

para 1–7 kg de roupa com qualidade comprovada da Miele.



- Tratamento da roupa perfeito testado para 20 anos
- A gama exclusiva CapDosing para vários têxteis e nódoas
- Roupa perfeita com o tambor com estrutura de favos
- Adicionar ou remover peças individuais durante a lavagem com AddLoad
- Refrescadas rapidamente com o programa Expresso 20



Código EAN: 4002516303275 / Número de material: 11433430 /
Número de material antigo: 11CA0201P

Tipo de construção	
Possível formar coluna	•
Side-by-side	•
Instalar num nicho	•
Encastrável por baixo da bancada	•
Batente da porta	à direita
Tipo de instalação	
Marca do produto	W1 Chrome Edition
Máquinas de carga frontal	•
Centrifugação	
Velocidade de centrifugação máx.	1400
Fim da enxaguagem	•
Função «sem centrifugação»	•
Design	
Cor do aparelho	Branco lótus
Cor do painel	Branco lótus
Design da porta	Branco lótus
Cor do botão seletor rotativo	Branco lótus
Versão do painel	Reto
Tipo de comando	Botão seletor rotativo
Visor	EasyControl amarelo
Eficiência de limpeza	
Dosagem certa CapDosing	•
Tratamento delicado da roupa	
Tambor com estrutura de favos	•
Carga em kg	7,0
Conforto de utilização	
Pré-seleção de início até 24 horas	•
Indicação do tempo restante	•
Gaveta de detergentes AutoClean	•
AddLoad (Adicionar mais roupa)	•
Eficiência e sustentabilidade	
Classe de eficiência energética (A-G)	B
Consumo de energia calculado em kWh por 100 ciclos de funcionamento para o ciclo de lavagem em kWh	51
Consumo de água calculado por ciclo de funcionamento em l	45
Classe de eficiência de centrifugação	B
Classe de emissão do ruído (centrifugação)	A
Emissão do ruído centrifugação em dB(A) re 1 pW	72
Duração do prog. «ECO 40–60» na cap. nominal	199
Consumo de energia no modo desligado em W	0,30
Lavagem a baixa temperatura «frio» e «20 °C»	•
Sistema automático de quantidade	•
Contador do volume de água	•
Regulação de espuma	•
Motor ProfiEco	•
Programas de lavagem	
Algodão	•
Algodão com pré-lavagem	•

WCA020 WCS Active

Máquina de lavar roupa de carga frontal W1

para 1-7 kg de roupa com qualidade comprovada da Miele.



Código EAN: 4002516303275 / Número de material: 11433430 /
Número de material antigo: 11CA0201P

Fibras	•
Roupa delicada	•
Lãs (lavagem manual)	•
Expresso 20	•
Roupa escura/Gangas	•
Outdoor	•
Impermeabilizar	•
Só enxaguagem/goma	•
Despejo/Centrifugação	•
ECO 40-60	•
Extras para lavagem	
Curto	•
Pré-lavagem extra	•
Água plus	•
Ciclo de enxaguagem adicional	•
Segurança	
Sistema antifugas	Watercontrol-System
Segurança para crianças	•
Código Pin	•
Interface ótica	•
Caraterísticas técnicas	
Dimensões em mm (largura)	596
Dimensões em mm (altura)	850
Dimensões em mm (profundidade)	636
Profundidade do aparelho com a porta aberta em mm	1054
Prof. do aparelho sem porta (encastrar por baixo de bancada) em mm	600
Peso em kg	80
Potência máxima instalada em kW	2,10-2,40
Tensão em V	220-240
Fusível em A	10
Frequência em HZ	50
Comprimento do cabo elétrico em m	2

WCA020 WCS Active

Máquina de lavar roupa de carga frontal W1

para 1-7 kg de roupa com qualidade comprovada da Miele.



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm