

## PDR 507 HP [Special]

Secador com bomba de calor Profissional, Pequeno Gigante com consumo energético reduzido, adequado para PWM 507 Special. Capacidade 7.0 kg.



- Volume do tambor de 130.00 l, capacidade de carga 7.0 kg
- 50 % menos de consumo de energia do que o secador de saída de ar\*
- Testado para utilização intensiva: qualidade Miele única
- Seleção simples de programa através de visor tátil: M Special
- Secagem precisa para todos os têxteis: PerfectDry

\* Os secadores com bomba de calor têm um consumo de energia até 50 % inferior ao dos secadores de saída de ar com aquecimento elétrico.

Código EAN: 4002516298595 / Número de material: 11444760 /  
Número de material antigo: 525071911B

Construção e modelo	
Modelo	Máq.carga frontal, coluna
Linha	Performance
Frente	Branco lótus
Cor do painel	Aço inoxidável
Capacidade de carga em kg	7,0
Volume do tambor em l	130,00
Sistema de secagem	Bomba de calor
Abertura da porta [Ø] em mm	370
Ângulo de abertura da porta em graus	167
Batente da porta	à esquerda
Tambor com estrutura de favos em inox	Sim
Aplicação	
Adequado para hotelaria e restauração	•
Adequado para restaurantes de Fast Food	•
Dados de potência	
Potência de evaporação máxima em l/h	2,70
Consumo energético específico em kWh/kg	0,20
Consumo energético específico em Algodão/Secagem normal com humidade residual de 48% em kWh/kg	0,20
Consumo energético específico em Tecido misto/Secagem normal com humidade residual de 40% em kWh/kg	0,17
Tempo de funcionamento do programa em min.	67
Tempo de funcionamento do programa Algodão/Secagem normal com humidade residual de 48% em min.	67
Tempo de funcionamento do programa Tecido misto/Secagem normal com humidade residual de 40% em min.	57
Comando	
Tipo de comando	M Special
Programabilidade	Programável
Comando do programa	Comando humidade residual
Pré-seleção de início máx. em h	24
Indicação do tempo restante	•
Indicação da sequência do programa	•
Idioma selecionável a qualquer momento	•
Ligação elétrica padrão	
Tipo de aquecimento	Bomba de calor
Ligação elétrica	220-240V~ 50HZ
Potência de aquecimento elétrica em kW	0,00
Potência total em kW	1,44
Fusível em A	10
Fornecimento com tomada	•
Dimensões e peso da máquina de secar roupa	
Medida exterior, altura líquida em mm	850
Medida exterior, largura líquida em mm	596
Medida exterior, profundidade líquida em mm	777
Medida exterior, altura bruta em mm	940
Medida exterior, largura bruta em mm	660
Medida exterior, profundidade bruta em mm	820
Peso líquido em kg	68,5

## PDR 507 HP [Special]

Secador com bomba de calor Profissional, Pequeno Gigante com consumo energético reduzido, adequado para PWM 507 Special. Capacidade 7.0 kg.



Código EAN: 4002516298595 / Número de material: 11444760 /  
Número de material antigo: 52507191IB

Peso bruto em kg	74
Carga máxima no piso em N/m <sup>2</sup>	920
<b>Nível de emissões</b>	
Nível de ruído no local de trabalho	<70 dB(A) re 20 µPa
Libertação de calor no local em Mj/h	3,60
<b>Equipamento</b>	
Reverso inteligente do tambor	•
Fluxo de ar axial	•
Filtro de algodão na porta	•
Sistema do filtro do permutador de calor com pouca manutenção	•
PerfectDry	•
Pás Soft-Lift	•
Função Delicado Plus	•
Tubo de saída de água condensada	•
Canal de comunicação	•
Cesto para secador (opção)	•
Iluminação do tambor	•
Acessórios independentes do aparelho	•
<b>Eficiência e sustentabilidade</b>	
Contém gases fluorados com efeito de estufa	•
Sistema fechado hermeticamente	•
Refrigerante	R134a
Quantidade de refrigerante em kg	0,61
Potencial de efeito de estufa do refrigerante em kg CO <sub>2</sub> e	1430
Potencial de efeito de estufa do aparelho em kg CO <sub>2</sub> e	872,00
<b>Possibilidades de ligação</b>	
Sistema de pagamento (opção)	•
Interface ótica para acesso de assistência técnica	•
Módulo LAN/Wi-Fi (opção)	•
WiFiConn@ct	•
<b>Normas e certificados</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Proteção contra salpicos de água IP X4	•
WEEE	•
Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas	•