

DA 7378 D Aura 4.0 Ambient Exaustor de ilha

com comando exclusivo inteligente por Con@ctivity 3.0 e app Miele@mobile.



- Design elegante em forma de lâmpada com abertura motorizada das abas
- Iluminação personalizada colorida: MyAmbientLight
- Função de desumidificação única: HumidityBalance
- Função de distribuição de aroma exclusiva: AmbientFragrance
- Suspensão em cabos de filigrana com alimentação de corrente integrada

A+

Código EAN: 4002516311102 / Número de material: 11476590 /
Número de material antigo: 287378351B

Tipo de construção	
Exaustor de ilha	•
Modos de funcionamento	
Tipo de condução do ar	Recirculação de ar
Design	
Cor	Branco brilhante
Possibilidade de altura variável feita por encomenda	•
Conforto de utilização	
Ligação em rede com Miele@home	•
Função automática Con@ctivity	•
Controlo eletrónico	•
Níveis de potência (número sem nível Booster)	3
App Miele@mobile	•
Desativação do nível Booster programável	•
Tempo de funcionamento suplementar 5/15 min.	•
Indicação de saturação dos filtros de gordura	•
Indicador de saturação do filtro de gorduras programável	•
Indicador de saturação do filtro de carvão ativo programável	•
Hood in Motion	•
AmbientFragrance	•
HumidityBalance	•
Interior do exaustor CleanCover de limpeza fácil	•
Eficiência e sustentabilidade	
Classe de eficiência energética (A+++ até D)	A+
Motor ECO	•
Sistema de gestão de energia	•
Consumo anual de energia elétrica em kWh/ano	31,6
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A
Classe de eficiência de iluminação	A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	A
Sistema de filtragem	
N.º de filtros laváveis na máquina Filtro de gorduras em aço inoxidável (10 camadas)	1
Iluminação	
LED	•
Quantidade x Watt	2x5 W / 2x7,7 W
Intensidade da luz em Lx	350 lx
Temperatura da cor em K	3500 Kelvin
Função reguladora da intensidade de luz	•
Iluminação ambiente colorida	•
Ventilador	
Ventilador de sucção dupla	•
Motor de corrente contínua (motor DC)	•
Recirculação de ar	
Potência de exaustão nível 1 (m³/h) conforme a norma EN 61591	240
Potência de exaustão nível 2 (m³/h) conforme a norma EN 61591	380
Potência de exaustão nível 3 (m³/h) conforme a norma EN 61591	440

DA 7378 D Aura 4.0 Ambient Exaustor de ilha

com comando exclusivo inteligente por Con@ctivity 3.0 e app Miele@mobile.




Código EAN: 4002516311102 / Número de material: 11476590 /
Número de material antigo: 287378351B

Potência de exaustão no nível Booster 1 (m³/h) conforme EN 61591	600
Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	53,0
Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	63,0
Potência sonora nível 3 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	66,0
Potência sonora no nível Booster 1 (dB(A) re1pW) conforme EN 60704-3	73,0
Pressão sonora nível 1 (dB(A) conforme a norma EN 60704-2-13	39,0
Pressão sonora nível 2 (dB(A) conforme a norma EN 60704-2-13	49,0
Pressão sonora nível 3 (dB(A) conforme EN 60704-2-13	52,0
Pressão sonora no nível Booster 1 (dB(A) conforme EN 60704-2-13	59,0
Segurança	
Desativação de segurança	•
Caraterísticas técnicas	
Largura do corpo do exaustor em mm	700
Altura do corpo do exaustor em mm	440
Altura total da circulação de ar mín. em mm	700
Profundidade do corpo do exaustor em mm	500
Altura total da circulação de ar máx. em mm	1000
Distância mínima sobre placas elétricas em mm	450
Altura do corpo do exaustor no caso de exaustores redondos em mm	440
Peso líquido em kg	24,6
Altura do corpo do exaustor em mm	500
Ligação fixa	•
Potência máxima instalada em kW	0,13
Tensão em V	230
Fusível em A	10
Número de fases	1
Frequência em Hz	50
Instruções de montagem	
Molde de montagem	•
Combinação com placa Miele com Wi-Fi	necessário
Acessórios fornecidos	
Dispensador de aroma	•
Filtro de carvão ativo regenerável	•
Filtro desumidificador	•
Acessórios que podem ser adquiridos	
Filtro de carvão ativado	Nein
Filtro carvão ativado regenerável	DKF 28-R
Dispen. aroma SummerGarden	•
Dispen. aroma MintyFields	•
Dispen. aroma FrenchBakery	•

DA 7378 D Aura 4.0 Ambient

Exaustor de ilha

com comando exclusivo inteligente por Con@ctivity 3.0 e app Miele@mobile.



DA 7378 D – (installation drawings)