

APCL 022

Sapata fechada, 30 cm de altura, sem aparafusamento ao chão

Para carga e descarga ergonómica da máquina de lavar roupa e do secador.



- Sem ancoragem da sapata ao chão
- Funcionamento seguro e estável

Código EAN: 4002516305699 / Número de material: 11476830 /  
Número de material antigo: 59590017D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar roupa	•
Secadores	•
<b>Categoria do aparelho/acessórios</b>	
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
<b>Categoria do produto</b>	
Sapata/base para encastrar	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Ligação elétrica	OHNE
Material	Aço inoxidável, Chapa de aço galvanizado, em pó
Cor	Aço inoxidável
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	305
Medida exterior, largura líquida em mm	605
Medida exterior, profundidade líquida em mm	625
Medida exterior, altura bruta em mm	319
Medida exterior, largura bruta em mm	630
Medida exterior, profundidade bruta em mm	640
Peso líquido [kg]	24,00
Peso bruto em kg	26,00