

## APCL 023

Sapata fechada, 30 cm de altura, sem aparafusamento ao chão para uma carga e descarga ergonómicas de máquinas de lavar roupa.



- Sem ancoragem da sapata ao chão
- Funcionamento seguro e estável

Código EAN: 4002516306115 / Número de material: 11476840 /  
Número de material antigo: 59590018D

<b>Gama de produtos</b>	
Máquinas de lavar roupa	•
<b>Gama dos aparelhos/acessórios</b>	
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
<b>Categoria do produto</b>	
Sapata/base para encastrar	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Ligação elétrica	OHNE
Material	Chapa de aço galvanizado, em pó
Cor	Azul Octo
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	329
Medida exterior, largura líquida em mm	696
Medida exterior, profundidade líquida em mm	793
Medida exterior, altura bruta em mm	352
Medida exterior, largura bruta em mm	722
Medida exterior, profundidade bruta em mm	837
Peso líquido [kg]	31,00
Peso bruto em kg	33,00