

PWM 514 [EL DV DD]

Máquina de lavar roupa Profissional, com aquecimento elétrico com gaveta de detergentes, M Touch Pro.



- Volume do tambor de 130 l, capacidade de carga 14.0 kg
- 14 % menos de consumo de água e 17 % menos de consumo de energia*
- Operação confortável com visor a cores tátil: M Touch Pro
- Utilização simples e segura através de fecho automático da porta
- Ligada de forma sustentável via LAN e Wi-Fi

* Com base no programa 60° para roupa de cor com ligação à água quente, em comparação com o modelo anterior.

Código EAN: 4002516327509 / Número de material: 11512020 / Número de material antigo: 51514001EU

Construção e modelo	
Modelo	Máquina de carga frontal
Linha	Performance
Frente	Cinza-ferro
Cor do painel	Aço inoxidável
Capacidade de carga máxima com uma relação de 1:9 em kg	14,0
Relação de carga	1:9
Capacidade de carga em kg	14,0
Volume do tambor em l	130
Abertura da porta [Ø] em mm	415
Ângulo de abertura da porta em graus	180
Batente da porta	à direita
Fecho de porta automático	•
Cuba inovadora	•
Motor isento de manutenção com conversor de frequência	•
Tambor com estrutura de favos 2.0 patenteado	•
Aplicação	
Adequado para hotelaria e restauração	•
Adequado para lares de idosos e casas de repouso	•
Adequado para a limpeza de têxteis	•
Adequado para lavandarias e engomadoras	•
Adequado para oficinas	•
Adequado para universidades, escolas e infantários	•
Adequado para hospitais	•
Adequado para parques de campismo	•
Adequado para clubes desportivos	•
Adequado para Beauty, Wellness & Fitness	•
Adequado para a indústria petroquímica	•
Adequado para a indústria de processamento de produtos alimentares	•
Adequado para parques temáticos e estâncias de férias	•
Dados de potência	
Eficácia comprovada contra vírus	•
Higiene testada	•
Consumo de água específico com ligação de água fria em l/kg	7,80
Consumo energético específico com ligação de água fria em kWh/kg	0,20
Consumo de água específico com ligação à água quente em l/kg	7,20
Consumo energético específico com ligação à água quente em kWh/kg	0,07
Consumo de água com ligação de água fria em l	109,2
Consumo energético com ligação de água fria em kWh	2,80
Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água fria	56
Consumo de água com ligação de água quente em l	100,8
Consumo energético com ligação de água quente em kWh	0,98
Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água quente	49

PWM 514 [EL DV DD]

Máquina de lavar roupa Profissional, com aquecimento elétrico com gaveta de detergentes, M Touch Pro.



Código EAN: 4002516327509 / Número de material: 11512020 /
Número de material antigo: 51514001EU

Consumo de água em programa ECO com ligação de água fria em l 99,4

Consumo energético em programa ECO com ligação de água fria em kWh 1,82

Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água fria no programa ECO 40

Consumo de água em programa ECO com ligação de água quente em l 98,0

Consumo energético em programa ECO com ligação de água quente em kWh 0,42

Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água quente no programa ECO 36

Humidade residual com lavagem a frio em % 53

Humidade residual com lavagem a quente em % 49

Velocidade de centrifugação em rpm. 1025

Fator g 364

Horas de funcionamento testadas 30000

Comando

Tipo de comando M Touch Pro

Programabilidade Programável

Pré-seleção de início máx. em h Livremente selecionável

Indicação do tempo restante •

Indicação da sequência do programa •

Idiomas do visor configuráveis •

Possibilidade de introdução de peso antes do início do programa •

Programas básicos/grupos-alvo

Programas básicos •

Dosagem

Gaveta de detergentes 3 compartimentos

Opções de ligação máximas para bombas doseadoras [quantidade] 12

Sensor de nível de vazio •

Ligação elétrica padrão

Tipo de aquecimento Elétrico

Ligação elétrica 3N AC 400V 50HZ

Potência de aquecimento em kW 9,00

Potência total em kW 9,60

Fusível em A 16

Possível variante de tensão 1

Ligação elétrica 3N AC 400V 60HZ

Potência de aquecimento em kW 9,00

Potência total em kW 9,60

Fusível em A 16

Ligação à água/descarga da água

Água fria [quantidade] 3x 1/2" com rosca de 3/4"

Água quente [quantidade] 1x 1/2" com rosca de 3/4"

Água dura (opção) [quantidade] 2 x 1/2" com rosca de 3/4"

Válvula de esgoto DN 70

Dimensões e peso

Medida exterior, altura líquida em mm 1350

PWM 514 [EL DV DD]

Máquina de lavar roupa Profissional, com aquecimento elétrico com gaveta de detergentes, M Touch Pro.



Código EAN: 4002516327509 / Número de material: 11512020 /

Número de material antigo: 51514001EU

Medida exterior, largura líquida em mm	799
Medida exterior, profundidade líquida em mm	995
Medida exterior, altura bruta em mm	1480
Medida exterior, largura bruta em mm	1090
Medida exterior, profundidade bruta em mm	1130
Peso líquido em kg	276,0
Peso bruto em kg	295
Carga máxima no piso em N/m ²	4453
Nível de emissões	
Nível de ruído no local de trabalho	67 dB(A) re 20 µPa
Libertação de calor no local em Mj/h	6,48
Equipamento	
Monitorização do desequilíbrio tridimensional	•
Enxaguamento desinfetante	•
Pás elevatórias eficientes	•
Sistema de mola em mola	•
Monitorização da temperatura	•
Resistência especial	•
Sistema automático de quantidade+	•
Adicionar mais roupa	•
Seleção do programa através da moldura colorida	•
Interruptor de paragem de emergência	•
Acessórios independentes do aparelho	•
Eficiência e sustentabilidade	
Taxa de reciclagem em %	91
Possibilidades de ligação	
Sistema de pagamento (opção)	•
Interface ótica para acesso de assistência técnica	•
Desativação em pico de carga/gestão de energia (opção)	•
LAN	•
Wi-Fi	•
Connector Box	•
Capacidades	
Edredões sintéticos [quantidade]	1
Almofadas sintéticas [quantidade]	3
Edredões de penas [quantidade]	1
Almofadas de penas [quantidade]	3
Normas e certificados	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Proteção contra salpicos de água IP X4	•
UKCA	•
WEEE	•
Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas	•