

PWM 514 Self-Service [EL DV]

Máquina de lavar roupa Profissional, com aquecimento elétrico com M Touch Pro, especial para os requisitos da área self-service.



- Limpeza ideal e melhores consumos: inovadora tecnologia Miele
- Volume do tambor de 130 l, capacidade de carga 14.0 kg
- Operação confortável com visor a cores tátil: M Touch Pro
- Utilização simples e segura através de fecho automático da porta
- Ligada de forma sustentável via LAN e Wi-Fi

Código EAN: 4002516358244 / Número de material: 11580330 /
Número de material antigo: 51514010EU

Construção e modelo	
Modelo	Máquina de carga frontal
Linha	Performance
Frente	Cinza-ferro
Cor do painel	Aço inoxidável
Capacidade de carga máxima com uma relação de 1:9 em kg	14,0
Relação de carga	1:9
Capacidade de carga em kg	14,0
Volume do tambor em l	130
Abertura da porta [Ø] em mm	415
Ângulo de abertura da porta em graus	180
Batente da porta	à direita
Fecho de porta automático	•
Cuba inovadora	•
Motor isento de manutenção com conversor de frequência	•
Tambor com estrutura de favos 2.0 patenteado	•
Aplicação	
Adequado para lavandaria	•
Adequado para condomínios e residências	•
Adequado para parques temáticos e estâncias de férias	•
Dados de potência	
Consumo de água específico com ligação à água quente em l/kg	7,20
Consumo de água com ligação de água fria em l	109,2
Consumo energético com ligação de água fria em kWh	2,80
Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água fria	56
Consumo de água com ligação de água quente em l	100,8
Consumo energético com ligação de água quente em kWh	0,98
Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água quente	49
Consumo energético em programa ECO com ligação de água fria em kWh	1,82
Humidade residual com lavagem a frio em %	53
Humidade residual com lavagem a quente em %	49
Velocidade de centrifugação em rpm.	1025
Fator g	364
Horas de funcionamento testadas	30000
Comando	
Tipo de comando	M Touch Pro
Programabilidade	Programável
Possível pré-configuração específica do cliente	•
Pré-seleção de início máx. em h	Livremente selecionável
Indicação do tempo restante	•
Indicação da sequência do programa	•
Idiomas do visor configuráveis	•
Possibilidade de introdução de peso antes do início do programa	•

PWM 514 Self-Service [EL DV]

Máquina de lavar roupa Profissional, com aquecimento elétrico com M Touch Pro, especial para os requisitos da área self-service.



Código EAN: 4002516358244 / Número de material: 11580330 /
Número de material antigo: 51514010EU

Programas básicos/grupos-alvo	
Programas básicos	•
Dosagem	
Opções de ligação máximas para bombas doseadoras [quantidade]	12
Sensor de nível de vazio	•
Ligação elétrica padrão	
Tipo de aquecimento	Elétrico
Ligação elétrica	3N AC 400V 50HZ
Potência de aquecimento em kW	9,00
Potência total em kW	9,60
Fusível em A	16
Possível variante de tensão 1	
Ligação elétrica	3N AC 400V 60HZ
Potência de aquecimento em kW	9,00
Potência total em kW	9,60
Fusível em A	16
Ligação à água/descarga da água	
Água fria [quantidade]	2x 1/2" com rosca de 3/4"
Água quente [quantidade]	1x 1/2" com rosca de 3/4"
Água dura (opção) [quantidade]	2 x 1/2" com rosca de 3/4"
Válvula de esgoto	DN 70
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	1350
Medida exterior, largura líquida em mm	799
Medida exterior, profundidade líquida em mm	986
Medida exterior, altura bruta em mm	1480
Medida exterior, largura bruta em mm	1090
Medida exterior, profundidade bruta em mm	1130
Peso líquido em kg	272,0
Peso bruto em kg	291
Carga máxima no piso em N/m ²	4414
Nível de emissões	
Nível de ruído no local de trabalho	67 dB(A) re 20 µPa
Libertação de calor no local em Mj/h	6,48
Equipamento	
Monitorização do desequilíbrio tridimensional	•
Enxaguamento desinfetante	•
Pás elevatórias eficientes	•
Sistema de mola em mola	•
Monitorização da temperatura	•
Resistência especial	•
Sistema automático de quantidade+	•
Adicionar mais roupa	•
Seleção do programa através da moldura colorida	•
Acessórios independentes do aparelho	•
Eficiência e sustentabilidade	
Taxa de reciclagem em %	91
Possibilidades de ligação	
Sistema de pagamento (opção)	•
Interface ótica para acesso de assistência técnica	•

PWM 514 Self-Service [EL DV]

Máquina de lavar roupa Profissional, com aquecimento elétrico com M Touch Pro, especial para os requisitos da área self-service.



Código EAN: 4002516358244 / Número de material: 11580330 /
Número de material antigo: 51514010EU

Desativação em pico de carga/gestão de energia (opção)	•
LAN	•
Wi-Fi	•
Connector Box	•
Capacidades	
Edredões sintéticos [quantidade]	1
Almofadas sintéticas [quantidade]	3
Edredões de penas [quantidade]	1
Almofadas de penas [quantidade]	3
Normas e certificados	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Proteção contra salpicos de água IP X4	•
WEEE	•
Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas	•