

## PWM 520 Self-Service [EH DV]

Máquina de lavar roupa Profissional, aquecimento externo com M Touch Pro, especial para os requisitos da área self-service.



- Volume do tambor de 180 l, capacidade de carga 20,0 kg
- Limpeza ideal e melhores consumos: inovadora tecnologia Miele
- Utilização simples e segura através de fecho automático da porta
- Operação confortável com visor a cores tátil: M Touch Pro
- Ligada de forma sustentável via LAN e Wi-Fi

Código EAN: 4002516358282 / Número de material: 11580380 /  
Número de material antigo: 51520019EU

<b>Construção e modelo</b>	
Modelo	Máquina de carga frontal
Linha	Performance
Frente	Cinza-ferro
Cor do painel	Aço inoxidável
Capacidade de carga máxima com uma relação de 1:9 em kg	20,0
Relação de carga	1:9
Capacidade de carga em kg	20,0
Volume do tambor em l	180
Abertura da porta [Ø] em mm	415
Ângulo de abertura da porta em graus	180
Batente da porta	à direita
Fecho de porta automático	•
Cuba inovadora	•
Motor isento de manutenção com conversor de frequência	•
Tambor com estrutura de favos 2.0 patenteado	•
<b>Aplicação</b>	
Adequado para lavandaria	•
Adequado para parques temáticos e estâncias de férias	•
<b>Dados de potência</b>	
Consumo de água específico com ligação à água quente em l/kg	7,20
Consumo de água com ligação de água fria em l	156,0
Consumo de água com ligação de água quente em l	144,0
Humidade residual com lavagem a frio em %	53
Humidade residual com lavagem a quente em %	49
Velocidade de centrifugação em rpm.	950
Fator g	361
Horas de funcionamento testadas	30000
<b>Comando</b>	
Tipo de comando	M Touch Pro
Programabilidade	Programável
Possível pré-configuração específica do cliente	•
Pré-seleção de início máx. em h	Livremente selecionável
Indicação do tempo restante	•
Indicação da sequência do programa	•
Idiomas do visor configuráveis	•
Possibilidade de introdução de peso antes do início do programa	•
<b>Programas básicos/grupos-alvo</b>	
Programas básicos	•
<b>Dosagem</b>	
Opções de ligação máximas para bombas doseadoras [quantidade]	12
Sensor de nível de vazio	•
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Tipo de aquecimento	Aquecimento externo
Ligação elétrica	3N AC 400V 50HZ
Potência total em kW	3,10

## PWM 520 Self-Service [EH DV]

Máquina de lavar roupa Profissional, aquecimento externo com M Touch Pro, especial para os requisitos da área self-service.



Código EAN: 4002516358282 / Número de material: 11580380 /  
Número de material antigo: 51520019EU

Fusível em A	16
<b>Possível variante de tensão 1</b>	
Ligação elétrica	3N AC 400V 60HZ
Potência total em kW	3,10
Fusível em A	16
<b>Ligação à água/descarga da água</b>	
Água fria [quantidade]	2x 1/2" com rosca de 3/4"
Água quente [Quantidade]	1 x 3/4" com rosca de 1"
Água dura (opção) [quantidade]	2 x 1/2" com rosca de 3/4"
Válvula de esgoto	DN 70
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	1450
Medida exterior, largura líquida em mm	924
Medida exterior, profundidade líquida em mm	926
Medida exterior, altura bruta em mm	1585
Medida exterior, largura bruta em mm	1090
Medida exterior, profundidade bruta em mm	1130
Peso líquido em kg	379,0
Peso bruto em kg	399
Carga máxima no piso em N/m <sup>2</sup>	5657
<b>Nível de emissões</b>	
Nível de ruído no local de trabalho	67 dB(A) re 20 µPa
Libertação de calor no local em Mj/h	6,48
<b>Equipamento</b>	
Monitorização do desequilíbrio tridimensional	•
Enxaguamento desinfetante	•
Pás elevatórias eficientes	•
Sistema de mola em mola	•
Monitorização da temperatura	•
Sistema automático de quantidade+	•
Adicionar mais roupa	•
Seleção do programa através da moldura colorida	•
Acessórios independentes do aparelho	•
<b>Eficiência e sustentabilidade</b>	
Taxa de reciclagem em %	92
<b>Possibilidades de ligação</b>	
Sistema de pagamento (opção)	•
Interface ótica para acesso de assistência técnica	•
Desativação em pico de carga/gestão de energia (opção)	•
LAN	•
Wi-Fi	•
Connector Box	•
<b>Capacidades</b>	
Edredões sintéticos [quantidade]	2
Almofadas sintéticas [quantidade]	4
Edredões de penas [quantidade]	2
Almofadas de penas [quantidade]	4
<b>Normas e certificados</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•

PWM 520 Self-Service [EH DV]

Máquina de lavar roupa Profissional, aquecimento externo com M Touch Pro, especial para os requisitos da área self-service.



Código EAN: 4002516358282 / Número de material: 11580380 /

Número de material antigo: 51520019EU

Proteção contra salpicos de água IP X4

WEEE

Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas

•

•

•