

CM 6360 MilkPerfection

Máquina de café

com WiFiConnect, recipiente do leite e várias especialidades de café.



- Espuma de leite cremosa para variadas especialidades de café
- Resultados perfeitos e aroma de café intenso: AromaticSystem
- Preparação simultânea premindo um botão: OneTouch for Two
- Limpeza prática com programa de limpeza
- Comunicação mais simples com o aparelho: WiFiConnect

Código EAN: 4002516359685 / Número de material: 11584130 /
Número de material antigo: 296360091B

Informações gerais	
Designação do modelo	CM 6360 MilkPerfection
N.º de mat. do fabricante	11584130
Número EAN	4002516359685
Classe	Gold
Construção e design	
Máquina de café de instalação livre com sistema de moagem de grão	•
Cor	Branco lótus CleanSteelMetallic
Vantagens	
AromaticSystem	•
Modo OneTouch	•
Modo OneTouch for Two	•
DoubleShot	•
Perfis de utilizadores programáveis	8
Moinho de café cónico para preservar o sabor	•
Moagem regulável	•
Outras variedades de café em pó	•
Quantidade de moagem programável	•
Quantidade de água programável	•
Temperatura da água programável	•
Quantidade de leite programável	•
Quantidade de espuma de leite programável	•
Pré-infusão programável	•
TeaTimer	•
Conforto de utilização	
Miele@home	•
Visor	DirectSensor
Modo Performance	•
BrilliantLight	•
Modo Expert	•
Superfície aquecida de apoio de chávenas	•
MultiLingua	•
Número de variedades de grãos	1
Número de reservatórios de grãos	1
Capacidade reserv. café em grão A em g	300
Capacidade total de todos os reservatórios para café em grão em g	300
Capacidade do reservatório da água em l	1,8
Capacidade do recipiente de leite em litros	0,7
Capacidade da caixa de borras em unidades	10
Capacidade do tabuleiro aparta-pingos em litros	0,8
Reservatórios de acesso fácil	•
Tempo Stand-by programável	•
Regulações individuais	•
Variedades de bebidas	
Quantidade de bebidas seleccionáveis em ml	20-300

CM 6360 MilkPerfection

Máquina de café

com WiFiConnect, recipiente do leite e várias especialidades de café.



Código EAN: 4002516359685 / Número de material: 11584130 /
Número de material antigo: 296360091B

Ristretto simples	•
Ristretto duplo	•
Expresso simples	•
Expresso duplo	•
Café simples	•
Café duplo	•
Café longo simples	•
Café duplo longo	•
Cappuccino simples	•
Leite quente simples	•
Leite quente duplo	•
Espuma de leite simples	•
Espuma de leite dupla	•
Expresso Macchiato simples	•
Expresso Macchiato duplo	•
Cappuccino Italiano simples	•
Cappuccino Italiano duplo	•
Flat white simples	•
Flat white duplo	•
Café au lait simples	•
Café au lait duplo	•
Caffè Latte simples	•
Caffè Latte duplo	•
Água quente simples	•
Chá preto simples	•
Chá de ervas simples	•
Chá de frutos simples	•
Chá verde simples	•
Chá branco simples	•
Chá do Japão simples	•
Cafeteira	•
Cappuccino duplo	•
Latte Macchiato duplo	•
Latte Macchiato simples	•
Eficiência e sustentabilidade	
Modo Eco de economia de energia comutável	•
Consumo de energia no modo standby em W	<=0,3
Consumo de energia no modo de espera em rede em W	<=1,0
Consumo de energia no modo de espera em W	<=0,3
Consumo de energia no modo de espera em rede em W	<=1,0
Conforto de manutenção	
Descalcificação manual	•
Enxag. autom. tubo do leite com água do reserv.	•
Programas de limpeza práticos	•
Função de lavagem automática	•
ComfortClean	•
Tubo do leite amovível	•
Unidade de fervura amovível	•

CM 6360 MilkPerfection

Máquina de café

com WiFiConnect, recipiente do leite e várias especialidades de café.



Código EAN: 4002516359685 / Número de material: 11584130 /

Número de material antigo: 296360091B

Dureza da água ajustável

•

Caraterísticas técnicas

Saída de café regulável em altura em cm	14,0
Saída de café regulável em altura em cm	8,0
Largura do aparelho em mm	251
Altura do aparelho em mm	359
Profundidade do aparelho em mm	427
Potência máxima instalada em kW	1,45
Tensão em V	220-240
Fusível em A	10
Número de fases	1
Pressão da bomba em bar	15
Comprimento do cabo elétrico em m	1,4

Acessórios fornecidos

Vareta do leite em inox	•
Recipiente do leite em vidro	•
Pastilhas de descalcificação	•
Pastilhas de limpeza	•
Instruções resumidas na parte de trás do aparelho	•

Idiomas do visor disponíveis

Idiomas disponíveis através do MultiLingua

[?][?][?][?][?][?][?][?], [?][?], [?]
 [?][?][?], deutsch, dansk,
 english, suomi, français,
 ελληνικά, italiano, [?][?][?],
 [?][?][?], hrvatski, bahasa
 malaysia, nederlands, norsk,
 polski, português, română,
 русский, svenska, srpski,
 slovenčina, slovenščina,
 español, čeština, türkçe,
 українська, magyar