

## CM 6360 MilkPerfection

### Máquina de café

com WiFiConn@ct, recipiente do leite e várias especialidades de café.



- Espuma de leite cremosa para variadas especialidades de café
- Resultados perfeitos e aroma de café intenso: AromaticSystem
- Preparação simultânea premindo um botão: OneTouch for Two
- Limpeza prática com programa de limpeza
- Comunicação mais simples com o aparelho: WiFiConn@ct

Código EAN: 4002516358480 / Número de material: 11584150 /  
Número de material antigo: 29636011IB

<b>Construção e design</b>	
Máquina de café de instalação livre com sistema de moagem de grão	•
Cor	Preto obsidiana CleanSteelMetallic
<b>Vantagens</b>	
AromaticSystem	•
Modo OneTouch	•
Modo OneTouch for Two	•
DoubleShot	•
Perfis de utilizadores programáveis	8
Moinho de café cónico protetor de aroma	•
Moagem regulável	•
Outras variedades de café em pó	•
Quantidade de moagem programável	•
Quantidade de água programável	•
Temperatura da água programável	•
Quantidade de leite programável	•
Quantidade de espuma de leite programável	•
Pré-infusão programável	•
TeaTimer	•
<b>Conforto de utilização</b>	
Miele@home	•
Visor	DirectSensor
Modo Performance	•
BrilliantLight	•
Modo Expert	•
Superfície aquecida de apoio de chávenas	•
MultiLingua	•
Número de variedades de grãos	1
Número de reservatórios de grãos	1
Capacidade reserv. café em grão A em g	300
Capacidade total de todos os reservatórios para café em grão em g	300
Capacidade do reservatório da água em l	1,8
Capacidade do recipiente de leite em litros	0,7
Capacidade da caixa de borras em unidades	10
Capacidade do tabuleiro apara-pingos em litros	0,8
Reservatórios de acesso fácil	•
Tempo Stand-by programável	•
Regulações individuais	•
<b>Variedades de bebidas</b>	
Quantidade de bebidas selecionáveis em ml	20-300
Ristretto simples	•
Ristretto duplo	•
Expresso simples	•
Expresso duplo	•
Café simples	•
Café duplo	•
Café longo simples	•
Café duplo longo	•

CM 6360 MilkPerfection

Máquina de café

com WiFiConn@ct, recipiente do leite e várias especialidades de café.



Código EAN: 4002516358480 / Número de material: 11584150 /

Número de material antigo: 29636011IB

Cappuccino simples	•
Cappuccino duplo	•
Latte Macchiato simples	•
Latte Macchiato duplo	•
Leite quente simples	•
Leite quente duplo	•
Espuma de leite simples	•
Espuma de leite dupla	•
Expresso Macchiato simples	•
Expresso Macchiato duplo	•
Cappuccino Italiano simples	•
Cappuccino Italiano duplo	•
Flat white simples	•
Flat white duplo	•
Café au lait simples	•
Café au lait duplo	•
Caffè Latte simples	•
Caffè Latte duplo	•
Água quente simples	•
Chá preto simples	•
Chá de ervas simples	•
Chá de frutos simples	•
Chá verde simples	•
Chá branco simples	•
Chá do Japão simples	•
Cafeteira	•
<b>Eficiência e sustentabilidade</b>	
Modo Eco de economia de energia comutável	•
Consumo de energia no modo standby em W	0,1
Consumo de energia no modo de espera em rede em W	0,5
<b>Conforto de manutenção</b>	
Descalcificação manual	•
Enxag. autom. tubo do leite com água do reserv.	•
Programas de limpeza práticos	•
Função de lavagem automática	•
ComfortClean	•
Tubo do leite amovível	•
Unidade de fervura amovível	•
Dureza da água ajustável	•
<b>Caraterísticas técnicas</b>	
Saída de café regulável em altura em cm	14,0
Saída de café regulável em altura em cm	8,0
Largura do aparelho em mm	251
Altura do aparelho em mm	359
Profundidade do aparelho em mm	427
Potência máxima instalada em kW	1,45
Tensão em V	220-240
Fusível em A	10
Número de fases	1
Pressão da bomba em bar	15
Comprimento do cabo elétrico em m	1,4

CM 6360 MilkPerfection

Máquina de café

com WiFiConn@ct, recipiente do leite e várias especialidades de café.



Código EAN: 4002516358480 / Número de material: 11584150 /  
Número de material antigo: 29636011IB

#### Acessórios fornecidos

Vareta do leite em inox

•

Recipiente do leite em vidro

•

Pastilhas de descalcificação

•

Pastilhas de limpeza

•

Instruções resumidas na parte de trás do aparelho

•

#### Idiomas do visor disponíveis

Idiomas do visor disponíveis através do MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, português,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,