

PFD 101

Máquina de lavar louça de instalação livre

para grandes quantidades de louça a nível doméstico, industrial, pequenas cozinhas e copas.



- Rendimento de lavagem: 13 serviços em apenas 28 min*
- 13 % menos de consumo de energia**
- Utilização intuitiva graças à organização simples do painel
- Tudo completamente seco: apoio à secagem AutoOpen
- Colocação flexível de material para melhores resultados de lavagem

* Dependendo das condições estruturais (temperatura de admissão de água / ligação eléctrica), é possível alterar os valores indicados.

** Com base no programa ECO, em comparação com o modelo anterior.




Código EAN: 4002516366195 / Número de material: 11605000 /
Número de material antigo: 61010100EP1

Construção e modelo	
Modelo	Máquina de lavar louça de instalação livre, máquina de lavar roupa de carga frontal
Linha	ProfilLine
Sistema de lavagem	Máquina de água renovada
Número de níveis de lavagem	2
Frente	Branco brilhante
Tampa	Plástico
Paredes laterais	Branco brilhante
Cor do painel	CleanSteel
Aplicação	
Adequado para pensões	•
Adequado para infantários	•
Adequado para universidades e escolas	•
Adequado para escritórios e agências	•
Adequado para residências particulares	•
Adequado para oficinas	•
Adequado para clubes desportivos	•
Dados de potência	
Eficácia comprovada contra vírus	•
Higiene testada	•
Bomba de circulação, Q _{máx} em l/min.	75
Tempo de funcionamento do programa mínimo em min.	17
Temperatura de enxaguamento máxima em °C	75
Rendimento serviços/carga	13
Vida útil em ciclos de lavagem	12500
Miele MOVE	
Apto para ligação em rede com Miele MOVE	•
Comando	
Tipo de comando	Comando electrónico
Seleção do programa	Seletores de programas
Pré-seleção de início máx. em h	24
Indicação do tempo restante	•
Programas [número]	8
Indicação da sequência do programa	•
Idiomas do visor configuráveis	•
Indicação de controlo do filtro	•
Ligação eléctrica padrão	
Ligação eléctrica	3N AC 400V 50HZ
Potência de aquecimento em kW	7,10
Potência total em kW	7,30
Fusível em A	16
Compr. cabo de ligação à rede em m	1,70
Possível variante de tensão 1	
Ligação eléctrica	AC 230V 50HZ
Potência de aquecimento em kW	1,90
Potência total em kW	2,10
Fusível em A	10-16

PFD 101

Máquina de lavar louça de instalação livre

para grandes quantidades de louça a nível doméstico, industrial, pequenas cozinhas e copas.



Código EAN: 4002516366195 / Número de material: 11605000 /

Número de material antigo: 61010100EP1

Ligação à água/descarga da água	
Água fria ou água quente [quantidade]	1
Pressão de fluxo necessária em bar	1,00-10,00
Bomba de esgoto [DN]	22
Altura de elevação máxima da bomba de esgoto em cm	100
Descalcificador de água	•
Dureza da água máxima em mmol/l	6,50
Sistema antifugas	Sistema Waterproof
Comprimento da mangueira de entrada de água em cm	150
Comprimento da mangueira de esgoto em cm	150
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura em mm	845
Medida exterior com tampa, altura em mm	845
Medida exterior, largura em mm	598
Medida exterior, profundidade em mm	570
Medida exterior, altura bruta em mm	960
Medida exterior, largura bruta em mm	670
Medida exterior, profundidade bruta em mm	700
Cuba útil, altura em mm	540
Cuba útil, largura em mm	510
Cuba útil, profundidade do cesto superior em mm	450
Cuba útil, profundidade do cesto inferior em mm	450
Altura de inserção acima do piso em mm	210
Largura necessária do nicho em mm	600
Peso líquido (kg)	60
Peso bruto em kg	67
Carga máxima no piso em N/m ²	1000
Nível de emissões	
Nível de emissão e pressão sonora no local de trabalho (LpA)	33 dB(A) re 20 µPa
Nível de potência sonora (LwA)	0,0
Programas	
Universal	•
Curto	•
Higiene	•
Frio/Pré-lavagem	•
Copos	•
Plásticos	•
Poupança energética/Eco	•
Intensivo	•
Configuração dos cestos	
Equipamento com cestos ExtraComfort P	•
Configuração flexível dos cestos FlexLine	•
Suporte de copos FlexCare [número]	2
Suporte para chávenas FlexCare [número]	1
Cesto para talheres	•
Cesto superior ajustável em altura	•
Equipamento	
Ligação elétrica profissional	•

PFD 101

Máquina de lavar louça de instalação livre para grandes quantidades de louça a nível doméstico, industrial, pequenas cozinhas e copas.



Código EAN: 4002516366195 / Número de material: 11605000 /

Número de material antigo: 61010100EP1

Secagem	•	Secagem adicional, Apoio à secagem AutoOpen, Secagem por condensação ativa
1 doseador combinado/porta para detergente em pó e secante	•	
Cuba em aço inox de elevada qualidade	•	
AutoClose	•	
EcoFeedback	•	
Brilliant GlassCare	•	
Segurança para crianças	•	
Temperatura de enxaguamento alterável	•	
Interface ótica	•	
SmartStart	•	
FlexiTimer com EcoStart	•	
Módulo Wi-Fi	•	
Eficiência e sustentabilidade		
Capacidade de carga do programa Eco em serviços	13	
Classe de eficiência energética (A-G)	E	
Consumo de energia do programa Eco por 100 ciclos de lavagem em kWh	93	
Consumo de água do programa Eco por ciclo de lavagem em l	12,0	
Classe de emissão de ruído (A-D)	C	
Emissão de ruído em dB(A)re1pW	46	
Tempo de funcionamento do programa Eco em min.	250	
Possibilidades de ligação		
Módulo doseador externo para detergente líquido	•	
Normas e certificados		
CE	•	
Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas	•	
VDE	•	
Proteção de interferências CEM	•	
DIN EN 17735	•	
EN 1717	•	