

PFD 104 SCVi XXL

Máquina de lavar louça XXL de integrar completamente com gaveta 3D MultiFlex para grandes quantidades de louça a nível doméstico, industrial, pequenas cozinhas e copas.



- Rendimento de lavagem: 14 serviços em apenas 17 min*
- Colocação flexível de material para melhores resultados de lavagem
- Abertura automática da porta ao bater duas vezes: Knock2open
- Tudo completamente seco: apoio à secagem AutoOpen
- Design inovador e máximo conforto: gaveta 3D MultiFlex

* Dependendo das condições estruturais (temperatura de admissão de água / ligação eléctrica), é possível alterar os valores indicados.



Código EAN: 4002516366645 / Número de material: 11605060 /
Número de material antigo: 61010405EP1

| Construção e modelo | |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Modelo | Máquina de lavar louça de integrar completamente |
| Máquina de lavar louça XXL | • |
| Linha | ProfiLine |
| Sistema de lavagem | Máquina de água renovada |
| Número de níveis de lavagem | 2 |
| Frente | Sem frente |
| Paredes laterais | galvanizado |
| Cor do painel | Preto obsidiana |
| Peso mínimo das placas frontais em kg | 5,0 |
| Peso máximo das placas frontais em kg | 12,0 |
| Aplicação | |
| Adequado para pensões | • |
| Adequado para infantários | • |
| Adequado para universidades e escolas | • |
| Adequado para escritórios e agências | • |
| Adequado para residências particulares | • |
| Adequado para oficinas | • |
| Adequado para clubes desportivos | • |
| Dados de potência | |
| Eficácia comprovada contra vírus | • |
| Higiene testada | • |
| Bomba de circulação, Q _{máx} em l/min. | 75 |
| Tempo de funcionamento do programa mínimo em min. | 17 |
| Temperatura de enxaguamento máxima em °C | 75 |
| Rendimento serviços/carga | 14 |
| Vida útil em ciclos de lavagem | 12500 |
| Miele MOVE | |
| Apto para ligação em rede com Miele MOVE | • |
| Comando | |
| Tipo de comando | Comando electrónico |
| Seleção do programa | Seletores de programas |
| Pré-seleção de início máx. em h | 24 |
| Indicação do tempo restante | • |
| Programas de lavagem [número] | 8 |
| Temperatura de enxaguamento alterável | • |
| Indicação da sequência do programa | • |
| Idiomas do visor configuráveis | • |
| Indicação de controlo do filtro | • |
| Ligação eléctrica padrão | |
| Ligação eléctrica | 3N AC 400V 50HZ |
| Potência de aquecimento em kW | 7,10 |
| Potência total em kW | 7,30 |
| Fusível em A | 16 |
| Compr. cabo de ligação à rede em m | 1,70 |
| Possível variante de tensão 1 | |
| Ligação eléctrica | AC 230V 50HZ |

PFD 104 SCVi XXL

Máquina de lavar louça XXL de integrar completamente com gaveta 3D MultiFlex para grandes quantidades de louça a nível doméstico, industrial, pequenas cozinhas e copas.



Código EAN: 4002516366645 / Número de material: 11605060 /
Número de material antigo: 61010405EP1

| | |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| Potência de aquecimento em kW | 1,90 |
| Potência total em kW | 2,10 |
| Fusível em A | 10-16 |
| Ligação à água/descarga da água | |
| Água fria ou água quente [quantidade] | 1 |
| Pressão de fluxo necessária em bar | 1,00-10,00 |
| Bomba de esgoto [DN] | 22 |
| Altura de elevação máxima da bomba de esgoto em cm | 100 |
| Descalcificador de água | • |
| Dureza da água máxima em mmol/l | 6,50 |
| Sistema antifugas | Sistema Waterproof |
| Comprimento da mangueira de entrada de água em cm | 150 |
| Comprimento da mangueira de esgoto em cm | 150 |
| Dimensões e peso | |
| Medida exterior, altura em mm | 845 |
| Medida exterior, largura em mm | 598 |
| Medida exterior, profundidade em mm | 550 |
| Medida exterior, altura bruta em mm | 970 |
| Medida exterior, largura bruta em mm | 670 |
| Medida exterior, profundidade bruta em mm | 690 |
| Cuba útil, altura em mm | 580 |
| Cuba útil, largura em mm | 510 |
| Cuba útil, profundidade do cesto superior em mm | 450 |
| Cuba útil, profundidade do cesto inferior em mm | 450 |
| Altura de inserção acima do piso em mm | 210 |
| Largura necessária do nicho em mm | 600 |
| Peso líquido (kg) | 48 |
| Peso bruto em kg | 57 |
| Carga máxima no piso em N/m ² | 1000 |
| Nível de emissões | |
| Nível de emissão e pressão sonora no local de trabalho (LpA) | 33 dB(A) re 20 µPa |
| Nível de potência sonora (LwA) | 45,0 |
| Programas | |
| Universal | • |
| Curto | • |
| Higiene | • |
| Frio/Pré-lavagem | • |
| Copos | • |
| Plásticos | • |
| Poupança energética/Eco | • |
| Intensivo | • |
| Configuração dos cestos | |
| Equipamento com cestos MaxiComfort P | • |
| Configuração flexível dos cestos FlexLine | • |
| Suporte de copos FlexCare [número] | 4 |
| Suporte para chávenas FlexCare [número] | 2 |
| Cesto superior ajustável em altura | • |
| Combinável com o cesto para garrafas APFD 210 | • |

PFD 104 SCVi XXL

Máquina de lavar louça XXL de integrar completamente com gaveta 3D MultiFlex para grandes quantidades de louça a nível doméstico, industrial, pequenas cozinhas e copas.



Código EAN: 4002516366645 / Número de material: 11605060 /

Número de material antigo: 61010405EP1

Gaveta 3D MultiFlex patenteada

| | |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipamento | • |
| Ligação elétrica profissional | • |
| Secagem | Apoio à secagem AutoOpen, Secagem por condensação ativa, Secagem adicional |
| AutoClose | • |
| 1 doseador combinado/porta para detergente em pó e secante | • |
| BrilliantLight | • |
| Knock2open | • |
| EcoFeedback | • |
| Brilliant GlassCare | • |
| Cuba em aço inox de elevada qualidade | • |
| Interface ótica | • |
| SmartStart | • |
| FlexiTimer com EcoStart | • |
| Eficiência e sustentabilidade | |
| Capacidade de carga do programa Eco em serviços | 14 |
| Classe de eficiência energética (A-G) | E |
| Consumo de energia do programa Eco por 100 ciclos de lavagem em kWh | 95 |
| Consumo de água do programa Eco por ciclo de lavagem em l | 12,0 |
| Classe de emissão de ruído (A-D) | C |
| Emissão de ruído em dB(A)re1pW | 45 |
| Tempo de funcionamento do programa Eco em min. | 250 |
| Possibilidades de ligação | |
| Módulo doseador externo para detergente líquido | • |
| Wi-Fi | • |
| Normas e certificados | |
| CE | • |
| Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas | • |
| VDE | • |
| Proteção de interferências CEM | • |
| DIN EN 17735 | • |
| EN 1717 | • |