

PFD 104 SCVi XXL

Máquina de lavar louça XXL de integrar completamente com gaveta para talheres 3D MultiFlex para grandes quantidades de louça a nível doméstico, industrial, pequenas cozinhas e copas.



- Rendimento de lavagem: 14 serviços em apenas 17 min*
- Colocação flexível de material para melhores resultados de lavagem
- Abertura automática da porta ao bater duas vezes: Knock2open
- Tudo completamente seco: apoio à secagem AutoOpen
- Design inovador e máximo conforto: gaveta 3D MultiFlex

* Dependendo das condições estruturais (temperatura de admissão de água / ligação eléctrica), é possível alterar os valores indicados.



Código EAN: 4002516366645 / Número de material: 11605060 /
Número de material antigo: 61010405EP1

Construção e modelo	
Modelo	Máquina de lavar louça de integrar completamente
Máquina de lavar louça XXL	•
Linha	ProfilLine
Sistema de lavagem	Máquina de água renovada
Número de níveis de lavagem	2
Frente	Sem frente
Paredes laterais	galvanizado
Cor do painel	Preto obsidiana
Peso mínimo das placas frontais em kg	5,0
Peso máximo das placas frontais em kg	12,0
Aplicação	
Adequado para pensões	•
Adequado para infantários	•
Adequado para universidades e escolas	•
Adequado para escritórios e agências	•
Adequado para residências particulares	•
Adequado para oficinas	•
Adequado para clubes desportivos	•
Dados de potência	
Eficácia comprovada contra vírus	•
Higiene testada	•
Bomba de circulação, Q _{máx} em l/min.	75
Tempo de funcionamento do programa mínimo em min.	17
Temperatura de enxaguamento máxima em °C	75
Rendimento serviços/carga	14
Vida útil em ciclos de lavagem	12500
Miele MOVE	
Apto para ligação em rede com Miele MOVE	•
Comando	
Tipo de comando	Comando electrónico
Seleção do programa	Seletores de programas
Pré-seleção de início máx. em h	24
Indicação do tempo restante	•
Programas [número]	8
Indicação da sequência do programa	•
Idiomas do visor configuráveis	•
Indicação de controlo do filtro	•
Ligação eléctrica padrão	
Ligação eléctrica	3N AC 400V 50HZ
Potência de aquecimento em kW	7,10
Potência total em kW	7,30
Fusível em A	16
Compr. cabo de ligação à rede em m	1,70
Possível variante de tensão 1	
Ligação eléctrica	AC 230V 50HZ
Potência de aquecimento em kW	1,90
Potência total em kW	2,10
Fusível em A	10-16

PFD 104 SCVi XXL

Máquina de lavar louça XXL de integrar completamente com gaveta para talheres 3D MultiFlex para grandes quantidades de louça a nível doméstico, industrial, pequenas cozinhas e copas.



Código EAN: 4002516366645 / Número de material: 11605060 /
Número de material antigo: 61010405EP1

Ligação à água/descarga da água	
Água fria ou água quente [quantidade]	1
Pressão de fluxo necessária em bar	1,00-10,00
Bomba de esgoto [DN]	22
Altura de elevação máxima da bomba de esgoto em cm	100
Descalcificador de água	•
Dureza da água máxima em mmol/l	6,50
Sistema antifugas	Sistema Waterproof
Comprimento da mangueira de entrada de água em cm	150
Comprimento da mangueira de esgoto em cm	150
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura em mm	845
Medida exterior, largura em mm	598
Medida exterior, profundidade em mm	550
Medida exterior, altura bruta em mm	960
Medida exterior, largura bruta em mm	670
Medida exterior, profundidade bruta em mm	700
Cuba útil, altura em mm	580
Cuba útil, largura em mm	510
Cuba útil, profundidade do cesto superior em mm	450
Cuba útil, profundidade do cesto inferior em mm	450
Altura de inserção acima do piso em mm	210
Largura necessária do nicho em mm	600
Peso líquido (kg)	51
Peso bruto em kg	58
Carga máxima no piso em N/m ²	1000
Nível de emissões	
Nível de emissão e pressão sonora no local de trabalho (LpA)	33 dB(A) re 20 µPa
Nível de potência sonora (LwA)	45,0
Programas	
Universal	•
Curto	•
Higiene	•
Frio/Pré-lavagem	•
Copos	•
Plásticos	•
Poupança energética/Eco	•
Intensivo	•
Configuração dos cestos	
Equipamento com cestos MaxiComfort P	•
Configuração flexível dos cestos FlexLine	•
Suporte de copos FlexCare [número]	4
Suporte para chávenas FlexCare [número]	2
Cesto superior ajustável em altura	•
Gaveta 3D MultiFlex patenteada	•
Equipamento	
Ligação elétrica profissional	•

PFD 104 SCVi XXL

Máquina de lavar louça XXL de integrar completamente com gaveta para talheres 3D MultiFlex para grandes quantidades de louça a nível doméstico, industrial, pequenas cozinhas e copas.



Código EAN: 4002516366645 / Número de material: 11605060 /

Número de material antigo: 61010405EP1

Secagem

Secagem adicional,
Secagem por condensação
ativa, Apoio à secagem
AutoOpen

1 doseador combinado/porta para detergente em pó e secante	•
Cuba em aço inox de elevada qualidade	•
BrilliantLight	•
Knock2open	•
AutoClose	•
EcoFeedback	•
Brilliant GlassCare	•
Temperatura de enxaguamento alterável	•
Interface ótica	•
SmartStart	•
FlexiTimer com EcoStart	•
Módulo Wi-Fi	•
Eficiência e sustentabilidade	
Capacidade de carga do programa Eco em serviços	14
Classe de eficiência energética (A-G)	E
Consumo de energia do programa Eco por 100 ciclos de lavagem em kWh	95
Consumo de água do programa Eco por ciclo de lavagem em l	12,0
Classe de emissão de ruído (A-D)	C
Emissão de ruído em dB(A)re1pW	45
Tempo de funcionamento do programa Eco em min.	250
Possibilidades de ligação	
Módulo doseador externo para detergente líquido	•
Normas e certificados	
CE	•
Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas	•
VDE	•
Proteção de interferências CEM	•
DIN EN 17735	•
EN 1717	•