

## PRI 418 [EL SOM LAM IB RF]

Calandra elétrica

c/ enrol. de lamelas, introd. de cintas e ret. de roupa para a util. marine.



- Rendimento de 104.0 kg/h\*, diâmetro do rolo de 365 mm, largura de trabalho 1750 mm
- Rápido arrefecimento dos têxteis – mesa de saída EasyFold
- Comando moderno – Visor tátil
- Selecção rápida de definições importantes – Programa favorito
- Máximo desempenho ao engomar – berço flexível

\* Dados de rendimento conforme a DIN 11 902, com 25 % de humidade residual: o rendimento real da calandra alcançável depende das condições gerais como, por exemplo, tipo de roupa e a experiência do pessoal.

Código EAN: 4002516367772 / Número de material: 11606890 /  
Número de material antigo: 53418107SOM

<b>Construção e modelo</b>	
Modelo	Entrada de roupa pela frente, saída de roupa por trás
Possibilidade de montagem na parede	•
Linha	Profissional
Revestimento exterior	Cinza-ferro
Diâmetro do rolo em mm	365
Largura de trabalho em mm	1750
Material do berço	Alumínio
Revestimento da calandra	Enrolamento de mola lamelar
Pano da calandra	Tecido Aramid
<b>Aplicação</b>	
Adequado para utilização Offshore	•
Adequado para marinha	•
<b>Dados de potência</b>	
Rendimento máximo da calandra com 25% de humidade residual em kg/h	104,0
Rendimento máximo da calandra com 50% de humidade residual em kg/h	63,0
Horas de funcionamento testadas	20000
<b>Comando</b>	
Tipo de comando	Visor tátil
Visor Touch (opcional)	Touch-Display PRI
Configuração do programa	Definição de parâmetros do programa definidos
Velocidade mínima da calandra, regulável em m/min.	1,5
Velocidade máxima da calandra, regulável em m/min.	5,4
Temperatura ajustável	Contínua
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Tipo de aquecimento	Elétrico
Ligação elétrica	3 AC 450V 50-60HZ
Potência de aquecimento elétrica em kW	22,40
Potência total em kW	23,00
Fusível em A	50
<b>Possível variante de tensão 1</b>	
Ligação elétrica	3 AC 440V 50-60HZ
Potência de aquecimento elétrica em kW	21,40
Potência total em kW	22,00
Fusível em A	50
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura em mm	1110
Medida exterior, largura em mm	2469
Medida exterior, profundidade em mm	1441
Medida exterior, altura bruta em mm	1388
Medida exterior, largura bruta em mm	2576
Medida exterior, profundidade bruta em mm	1096
Peso líquido em kg	444
Peso bruto em kg	521
Carga máxima no piso em N/m <sup>2</sup>	4356

PRI 418 [EL SOM LAM IB RF]

Calandra elétrica

c/ enrol. de lamelas, introd. de cintas e ret. de roupa para a util. marine.



Código EAN: 4002516367772 / Número de material: 11606890 /  
Número de material antigo: 53418107SOM

<b>Nível de emissões</b>	
Nível de ruído no local de trabalho	56 dB(A) re 20 µPa
Libertação de calor no local em Mj/h	12,60
<b>Equipamento</b>	
Mesa de saída patenteada EasyFold	•
Extensão da mesa de saída (opcional)	•
Berço HPC	•
Dispositivo automático para proteção dos dedos/proteção de dedos	•
Pedal FlexControl	•
Mesa de introdução com introdução de cinto	•
Desenrolador de roupa	•
Caixa para roupa	•
Retorno da roupa	•
Cobertura (opção)	•
Programa favorito	•
Deteção de introdução incorreta	•
Suspensão pneumática	•
Função de pausa	•
Elevada pressão de contacto	•
Indicação de limpeza do berço e parafinar	•
Interruptor de paragem de emergência	•
Conjunto de manutenção APRI 319 para o berço incluído no material fornecido	•
Acessórios independentes do aparelho	•
<b>Possibilidades de ligação</b>	
Desativação em pico de carga/gestão de energia (opção)	•
<b>Normas e certificados</b>	
VDE	•
CE	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
Proteção contra salpicos de água IPX 0	•
UKCA	•
Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas	•