

H 7262 BP

Forno

com visor de texto simples, sonda de temperatura e limpeza pirolítica.



- Visor de texto com operação por sensor: DirectSensor S
- Reduzido trabalho de limpeza: sistema pirolítico
- Resultados perfeitos com a maior simplicidade: programas automáticos
- Espaço e flexibilidade: 76 litros de volume interior em 5 níveis
- Fácil de usar a todos os níveis: calhas telescópicas FlexiClip

A+


Código EAN: 4002516389651 / Número de material: 11614740 /
Número de material antigo: 227262451B

Construção e design	
Forno de encastrar	•
PureLine	•
Cor do aparelho	Aço inox CleanSteel
Vantagens	
Aquecimento rápido	•
Sonda de temperatura	Com fios
Modos de funcionamento	
Descongelar	•
Programas automáticos	•
Sistema automático para assar	•
Ar quente Eco	•
Modos de funcionamento com grill	•
Grill	•
Ar quente Plus	•
Aquecimento intensivo	•
Aquecimento superior/inferior	•
Aquecimento inferior	•
Grelhar por circulação de ar	•
Conforto de utilização	
Visor	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Indicação da hora do dia	•
Temporizador	•
Programação do início do tempo de cozinhar	•
Programação do final do tempo de cozinhar	•
Programação do tempo de confeção	•
Indicação da temperatura real	•
Indicador de temperatura nominal	•
Sinal sonoro ao alcançar a temperatura nominal	•
Temperatura recomendada	•
Regulações individuais	•
Eficiência e sustentabilidade	
Classe de eficiência energética (A+++ até D)	A+
Conforto de manutenção	
Superfície de inox/CleanSteel	•
Limpeza automática pirolítica	•
Catalisador	•
Resistência do Grill rebatível	•
Porta CleanGlass	•
Segurança	
Sistema de arrefecimento do aparelho com frente fria	•
Desativação de segurança	•
Bloqueio de funcionamento	•
Bloqueio da porta no funcionamento pirolítico	•
Caraterísticas técnicas	
Volume do interior do forno em l	76
Número de níveis de encaixe	5


H 7262 BP

Forno


com visor de texto simples, sonda de temperatura e limpeza pirolítica.




installation H7000 XL, installation drawing




installation H7000 XL, installation drawing, GB, AU




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings




DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, installation drawing



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing




H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

H 7262 BP

Forno

com visor de texto simples, sonda de temperatura e limpeza pirolítica.



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings